

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG



RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG
,2000.
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

MATED WITH :
PASSEND ZU :
967402,967325


PROJEKT NR.:
EGAUT00430

REVISIONS
ÄNDERUNGEN


P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	A1	NOTE 6 AND 7 ADDED, POS. PROD. DATE AND CAVITY MARK. CHANGED Note 6 und 7 hinzu, Pos. Prod.datum und Nestmarkierung geändert	08NOV2002	C.Goetz	—
	A2	DETAILS SEE PCN E-10-006091	31MAR2010	S.Jaeger	—
	A3	PCN : E-16-008589	09JUN2016	GCM	JG




VIEW
Ansicht A



VIEW
Ansicht B



VIEW
Ansicht C M 1:1



NOTES

Bemerkungen

- TE Connectivity (TE) LOGO AND NUMBER
TE Connectivity (TE) Logo und Nummer
- MATERIAL MARKING
Werkstoffkennzeichnung
- REVISION OF THE MOULD
Werkzeugaenderungsindex
- PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- CAVITY MARKING
Nestmarkierung
- WARPAGE FROM NOM. DIM. UP TO -1 ALLOWED
Verzug vom Nennmass bis -1 erlaubt
- WARPAGE FROM NOM. DIM. UP TO -0.5 ALLOWED
Verzug vom Nennmass bis -0.5 erlaubt

PN 1534791-1 AS SHOWN
wie gezeigt

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		DWN C. Goetz 06NOV2000	 TE Connectivity		
DIMENSIONS: MASSE/MAßSTÄBE: mm		CHK R. Kapp 06NOV2000			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN n. ISO 8015 n. DIN 16901-140		APVD J. Hass 06NOV2000	NAME		
0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES / WINKEL ± 2°		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18621/-622	ADAPTER 180 DEGREE, 4/7POS.		
MATERIAL PBT		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18255	Adapter 180°, 4/7pol.		
FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE BLACK/schwarz		WEIGHT GEWICHT ca.6.5g	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-1534791
CUSTOMER DRAWING/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MAßSTAB 2:1	SHEET BLATT 1 OF 1	REV A3	RESTRICTED TO NUR FÜR —