








2



Bemerkungen

NOTES

Produkt darf nur mit Zustimmung von BMW geändert werden
PRODUCT SHALL BE CHANGED WITH THE AGREEMENT OF BMW ONLY

Produktspezifikation: 108-18214
PRODUCTSPECIFICATION:

1-963539-1 gezeichnet
AS SHOWN

Nur der deutsche Text ist bindend
ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING

Ausdrueckkraft $\geq 25N$
Loetbarkeit gemaeSS DIN IEC 68 Teil 2-20, Alterung 3
PRESS OUT FORCE $>25N$
SOLDERABILITY ACCORDING TO DIN IEC 68 Teil 2-20, AGEING 3

Oberflaeche nach Spez.-Nr. 114-18063
Steckseite: vergoldet / Loetseite: verzinnt
SURFACE ACCORDING SPEC.-NO. 114-18063
SOLDER SIDE: TIN / MATING SIDE: GOLD

Verpackungsversion von TE CONNECTIVITY-Nr. 1-963539-2
in ESD-Tray
PACKAGING VERSION FROM TE CONNECTIVITY-NR. 1-963539-2 IN ESD-TRAY

1 : 1

Freiraum für Hebel
in Vorraststellung
am Geräteanschluss

FREE RANGE FOR LEVER
IN PRELOCKED POSITION
AT AGGREGATE CONNECTION

min. 6

Freiraum für Hebel
in Endraststellung
am Geräteanschluss

FREE RANGE FOR LEVER
IN ENDOCKED POSITION
AT AGGREGATE CONNECTION

14.5 ± 0.3

31.3^{+0.5}

16.8 ± 0.1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		DWG C:\Beu 0600C11994		 TE Connectivity				
DIMENSIONS: MASSEN/MAßEN 		CNC J.Hahn 0600C11994				NAME MOS, PIN HEADER, 18 POS, 90DEG., ASSY MOS, Stiftwanne, 18-pol., 90Grad, Assy		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALLE DIMENSIONEN UNLESS ANDERE ANGEWIESEN DIN 19001-1420		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ 108-18214		SIZE A1		CASE CODE 00779	DRAWING NO. 9363539	RESTRICTED TO NUR FÜR
0 PL ± 2 PL ± 3 PL ± 4 PL ± ANGLES / WINKEL ± 0.5° FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE		APPLICATION SPEC VERANLEBUNGSSPEZ		WEIGHT GEWICHT		SCALE 1:1 SHEET 1 OF 1 REV F4		
CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG								