



適用接触子	タイプⅡ #16 (ロング) タイプⅢ (+) #16 サブミニチュアコネクソン (ロング)
ブロック 配線記号	A~F, H, J~N, P, R ~ Z AA~FF, HH, JJ~NN
嵌合可能 相手側キット	-1, -3 → 171321-4, -5, -7 1-171321-7 -2, -4 → 171321-5, -7 1-171321-7 

注.
1. 構成部品は未組立状態で梱包されている。
② 相手側に1-171321-7を使用する。
場合は、組立状態参考図の固定ネジ
位置を雄雄逆にしてはねは「ならない」

3 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

C	REVISED PER ECR-17-004338	C.L	N.Y	15MAY17					
B1	REV PER ECO-10-000444	KK	AEG	08JAN					
B	ADDED (P-DWG REV C)	J.M	(X)	9/20/13					
A	REVISED (P-DWG REV B)	W.D	(X)	9/20/13					
O	ADDED - 2 (P-DWG REV B)	Y.T	(X)	9/20/13					
O	RELEASED (P-DWG REV-B)	(K)	(X)	9/20/13					
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE					

										番号 (NUMBER)										名称 (NAME)										摘要 (REMARKS)										ITEM NO.									
組立部品 (REQUIRED PER ASSEMBLY)										©1973年 日本エー・エム・ピー株式会社 AMP社の諸製品は特許又は特許出願中										{ ©1973 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING }										参考図面 (CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY)																			
										材料 (MATERIAL) 表参照										絶合電線断面積 (WIRE RANGE) mm ² (AWG)										TE Connectivity																			
										仕上 (FINISH) 表参照										被覆外径 (INSULATION DIA.) mm (IN)										分類 (CLASS)																			
										DR. Shibano 7/3/73										一般公差 ±0.15 TOLERANCE EXCEPT AS NOTED ±1.0										型式 (TYPE) "M" シリーズ																			
										CHK. more 7/24/73										#										LOC SIZE 番号 (NO)																			
										DE. more 7/24/73										名称 (NAME) "M" シリーズ 34 極 M ブロック用 ハードウェア キット										REV. C																			
記事 (DESCRIPTION)										APP. N. R. 7/25/73																																							