


特殊仕様
Special Specification


2014/11/14
913383A

【外形寸法／Outline Dimensions】


正面図
Front View




平面図
Top View




背面図
Rear View



【半田付け推奨パッド／Recommended Pad】



【実装例／Mounting Example】



一般寸法公差: ±0.15
Tolerance

③		基板 Substrate			1	ガラス布基板 Glass Fabrics
②		樹脂 Plastic			1	エポキシ樹脂 Epoxy Resin
①		LEDチップ LED Die			1	
記号 SYM.	品名コード PART CODE	部品名 PART NAME	品名 NAME	図番 DWG. No.	数量 QTY.	備考 REMARKS
材質 MATAL.	設計 DGN.	検図 CHK.	品名コード PART CODE (EC: ED139209)			
処理 FINISH	長南拓也	渡辺崇宏	84004553			
質量 MASS	制定日 DWG.DATE	承認 APP.	品名 NAME			
(8.5mg)	2013-09-09	森川洋輔	RFA1101F-10-TR			
尺度 SCALE	FREE	スタンレー電気株式会社 STANLEY ELECTRIC CO., LTD.		図番 DWG.No. (P#: D0EQ0)		
単位 UNIT mm.				D00154188A		

1

2

3

4

特殊仕様

Special Specification

2014/11/14
913383A

【製品の概要 / Product Overview】

素子材料 DIE MATERIAL	AlGaInP
発光色 EMITTING COLOR	橙 ORANGE
発光部樹脂色 RESIN COLOR [EMITTING AREA]	無色透明 WATER CLEAR

【絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings】

項目 ITEM	記号 SYMBOL	最大定格 MAXIMUM RATINGS	単位 UNITS
許容損失 Power Dissipation	P_d	81	mW
順電流 Forward Current	I_F	30	mA
パルス順電流【1ms, 1/20 duty】 Repetitive Peak Forward Current "1ms, 1/20duty"	I_{FRM}	100	mA
I_F 電流低減率【 $T_a=75^{\circ}\text{C}$ 以上】 I_F Derate Linearly from "75°C"	ΔI_F	1.00	mA/°C
I_{FRM} 電流低減率【 $T_a=75^{\circ}\text{C}$ 以上】 I_{FRM} Derate Linearly from "75°C"	ΔI_{FRM}	3.33	mA/°C
逆電圧 Reverse Voltage	V_R	5	V
動作温度 Operating Temperature	T_{opr}	-40 ~ +100	°C
保存温度 Storage Temperature	T_{stg}	-40 ~ +120	°C
はんだ付け温度【リフロー】 Soldering Temperature "Reflow Soldering"	T_{sld}	260°C MAX	

注記
Notes

注記 / Notes

詳細は 別紙 はんだ付け条件をご参照下さい。

Please refer to the attached sheets, Soldering Conditions.

記号 SYM.	品名コード PART CODE	部品名 PART NAME	品名 NAME	図番 DWG. No.	数量 QTY.	備考 REMARKS
材質 MATAL.	設計 DGN. 長南拓也	検図 CHK. 渡辺崇宏	品名コード PART CODE (EC : ED139209)			
処理 FINISH	制定日 DWG.DATE 2013・09・09	承認 APP. 森川洋輔	品名 NAME RFA1101F-10-TR	SHEET 1		
質量 MASS	2013・09・09		SPEC.1			
尺度 SCALE	スタンレー電気株式会社 STANLEY ELECTRIC CO., LTD.		図番 DWG.No. D00154189A		(P# : D0EQ0)	
単位 UNIT mm.						

様式: 16

1

G

4

CV

A4

1

2

3

4

特殊仕様

Special Specification

2014/11/14
913383A

☑

【電氣的、光学的特性 / Electro and Optical Characteristics】

(Ta=25°C)

項目 ITEM	記号 SYMBOL	条件 CONDITIONS	最小値 MIN.	標準値 TYP.	最大値 MAX.	単位 UNITS
順電圧 Forward Voltage	V_F	$I_F = 20\text{mA}$	—	1.9	2.4	V
逆電流 Reverse Current	I_R	$V_R = 5\text{V}$	—	—	100	μA
SS 発光光度 Luminous Intensity	I_V	$I_F = 20\text{mA}$	68	—	150	mcd
ピーク発光波長 Peak Wavelength	λ_p	$I_F = 20\text{mA}$	—	609	—	nm
ドミナント波長 Dominant Wavelength	λ_d	$I_F = 20\text{mA}$	603	—	609	nm
スペクトル半値幅 Spectral Line Half Width	$\Delta\lambda$	$I_F = 20\text{mA}$	—	15	—	nm

注記 / Notes

- 上記の発光光度: I_V およびドミナント波長: λ_d は選別機の設定値です。【公差: $I_V \cdots \pm 10\%$ 、 $\lambda_d \cdots \pm 1\text{nm}$ 】
Above the table of Luminous Intensity (I_V) values and Dominant Wavelength (λ_d) values are the setup value of the selection machine. 【Tolerance: $I_V \cdots \pm 10\%$ 、 $\lambda_d \cdots \pm 1\text{nm}$ 】
- SS** は弊社で定めた特殊特性を表します。
SS means Stanley Special Characteristic, which is decided from an independent standpoint.

記号
SYM.品名コード
PART CODE部品名
PART NAME品名
NAME図番
DWG. No.数量
QTY.備考
REMARKS材質
MATAL.

設計 DGN.

検図 CHK.

品名コード PART CODE

(EC: ED139209)

処理
FINISH

長南拓也

渡辺崇宏

制定日 DWG.DATE

承認 APP.

品名 NAME

SHEET 2

質量
MASS

2013-09-09

森川洋輔

RFA1101F-10-TR

SPEC.2

尺度
SCALE単位 UNIT
mm.スタンレー電気株式会社
STANLEY ELECTRIC CO., LTD.

図番 DWG.No.

(P#: D0EQ0)

D00154189A

义

A4