



深圳市钜硕电子有限公司
钜硕电子 SHENZHEN JUSHUO ELECTRONICS CO.,LTD

承认书

SPECIFICATIONS FOR APPROVAL

客 户:

CUSTOMER:

品 名:

DESCRIPTION: FPC连接器 0.5mm间距双面前插后翻H2.0

料 号:

PART NO: AFC24-S**FIA-00

承 认 印 ACKNOWLEDGMENT SEAL				
客 户 确 认 CUSTOMER APPROVAL		本 司 确 认 TRX APPROVAL		
核 准 APPROVAL		核 准 APPROVAL	贺 文 超	
工 程 PROJECT		工 程 PROJECT	吴 佩 隽	
品 保 Q A		品 保 Q A	王 成 铎	

◎ 联 系 人:

CONTACT PERSON

◎ 公 司 电 话: 0755-27220896

COMPANY TELEGRAMS

◎ 公 司 地 址: 广东省深圳市松岗镇下山门钜硕工业园

COMPANY ADDRESS

◎ 公 司 官 网: <http://www.jushuo.net.cn>



COMPANY WEBSITE

◎ 手 机:

MOBILE PHONE

◎ 邮 箱: jushuo518@163.com

E-MAIL






SECTION A-A
SCALE 1:1


- Note:
- Material:
 - Housing: thermoplastic high temp.UL94V-0; Color: natural.
 - Latch: thermoplastic high temp.UL94V-0; Color: black.
 - Terminal: copper alloy.
 - Fitting Nail: copper alloy.
 - Finish:
 - Terminal:
Underplating: Au/matt Tin overall.
 - Fitting Nail:
Underplating: matt Tin overall.
 - Product must comply HF RoHS specification.
 - Product No:
AFC24-S** F A - 00
CKTS
CONTACTS TYPE
E:Upper
F:Lower
PLATING
I:Gold Point 1u"

AFC24-S**F*-00 Products for the two-sided contact

产品实拍图:



RECOMMENDED P.C.B. PATTERN LAYOUT



RECOMMENDED FPC/FFC DIMENSION

CKTS	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D
4	1.50	2.60	5.50	5.60
5	2.00	3.10	6.00	6.10
6	2.50	3.60	6.50	6.60
7	3.00	4.10	7.00	7.10
8	3.50	4.60	7.50	7.60
9	4.00	5.10	8.00	8.10
10	4.50	5.60	8.50	8.60
11	5.00	6.10	9.00	9.10
12	5.50	6.60	9.50	9.60
13	6.00	7.10	10.00	10.10
14	6.50	7.60	10.50	10.60
15	7.00	8.10	11.00	11.10
16	7.50	8.60	11.50	11.60
17	8.00	9.10	12.00	12.10
18	8.50	9.60	12.50	12.60
19	9.00	10.10	13.00	13.10
20	9.50	10.60	13.50	13.60
21	10.00	11.10	14.00	14.10
22	10.50	11.60	14.50	14.60
23	11.00	12.10	15.00	15.10
24	11.50	12.60	15.50	15.60
25	12.00	13.10	16.00	16.10
26	12.50	13.60	16.50	16.60
27	13.00	14.10	17.00	17.10
28	13.50	14.60	17.50	17.60
29	14.00	15.10	18.00	18.10
30	14.50	15.60	18.50	18.60
31	15.00	16.10	19.00	19.10
32	15.50	16.60	19.50	19.60
33	16.00	17.10	20.00	20.10
34	16.50	17.60	20.50	20.60
35	17.00	18.10	21.00	21.10
36	17.50	18.60	21.50	21.60
37	18.00	19.10	22.00	22.10
38	18.50	19.60	22.50	22.60
39	19.00	20.10	23.00	23.10
40	19.50	20.60	23.50	23.60
41	20.00	21.10	24.00	24.10
42	20.50	21.60	24.50	24.60
43	21.00	22.10	25.00	25.10
44	21.50	22.60	25.50	25.60
45	22.00	23.10	26.00	26.10
46	22.50	23.60	26.50	26.60
47	23.00	24.10	27.00	27.10
48	23.50	24.60	27.50	27.60
49	24.00	25.10	28.00	28.10
50	24.50	25.60	28.50	28.60
51	25.00	26.10	29.00	29.10
52	25.50	26.60	29.50	29.60
53	26.00	27.10	30.00	30.10
54	26.50	27.60	30.50	30.60
55	27.00	28.10	31.00	31.10
56	27.50	28.60	31.50	31.60
57	28.00	29.10	32.00	32.10
58	28.50	29.60	32.50	32.60
59	29.00	30.10	33.00	33.10
60	29.50	30.60	33.50	33.60

CUSTOMER DRAWING

图框: A4

Unit 单位: mm

Scale 比例: 1:1

Page 页数: 1 OF 1

Rev 版本: A

深圳市钜硕电子有限公司

钜硕电子 SHENZHEN JUSHUO ELECTRONICS CO., LTD

Product Name (产品名称): 0.5Pitch H=2.0 FPC Easy-on Back-Flip R/A Typel SMT CONN

Product No (产品料号): AFC24-S**FIA-00

Designer (设计): 程玉红

Checked (审核): 张德成

Approved (核准): 幸坤新

Rev 版本

初版发行






变更内容

2024/05/18

日期


Allan

制/修/入



NOTES:

1. 10 SPROCKET HOLE PITCH CUMULATIVE TOLERANCE. $\pm 0.20\text{mm}$
2. CARRIER CAMBER NOT TO EXCEED 1mm IN 250mm.
3. ALL DIMENSIONS MEET EIA-481-C REQUIREMENTS.
4. MATERIAL: BLACK ANTI-STATIC POLYSTYRENE.
5. THICKNESS: $0.35 \pm 0.05\text{ mm}$.
6. PACKING LENGTH PER 13" REEL : 18.60METERS.
7. COMPONENT LOAD PER 13" REEL : 1500PCS.
8. PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE $0.1\text{N} \sim 0.7\text{N}(10.2\text{gf} \sim 71.4\text{gf})$.



包装实拍图:



CLASSIFICATION DIMENSION (尺寸类别):	
F1 (首次检验):	① To ②
① MARK IS MAJOR DIM (首次尺寸标示)	
② MARK IS CRITICAL DIM (首次尺寸标示)	
Tolerance Unspecified (未注公差)	Size (规格):
0.0 ±0.10 0° ±3°	Unit (单位):
0.00 ±0.05 0° 0°	MM
0.000 ±0.02 0° 0° ±1°	Scale (比例):
1:1	1:1
Project View (投影视角)	Page (页数):
1 QF 1	1 QF 1
Rev (版本):	1.0

深圳市钜硕电子有限公司	
钜硕电子 SHENZHEN JUSHUO ELECTRONICS CO., LTD	
Product Name (产品名称):	
0.5Pitch H=2.0 FPC 掀盖后压卧式SMT型. 载带	
Product No (产品料号):	
AFC24-S**FIA-00	
Drawing No (图面编号):	Date (日期):
DNE00055-1	2024/05/18
Designer (设计):	Checked (审核):
程玉红	张德成
Approved (核准):	
幸坤新	

CKTS	B0±0.10	W	W1	F	S0±0.10
4	5.80	16±0.3/-0	16.4	7.5±0.10	单边孔
5	6.30				
6	6.80				
7	7.30				
8	7.80				
9	8.30				
10	8.80				
11	9.30				
12	9.80				
13	10.30				
14	10.80				
15	11.30	24±0.3/-0	24.4	11.5±0.10	
16	11.80				
17	12.30				
18	12.80				
19	13.30				
20	13.80				
21	14.30				
22	14.80				
23	15.30				
24	15.80				
25	16.30				
26	16.80				
27	17.30	32±0.30	32.4	14.2±0.10	28.4
28	17.80				
29	18.30				
30	18.80				
31	19.30				
32	19.80				
33	20.30				
34	20.80				
35	21.30				
36	21.80				
37	22.30				
38	22.80	44±0.30	44.4	20.2±0.15	40.4
39	23.30				
40	23.80				
41	24.30				
42	24.80				
43	25.30				
44	25.80				
45	26.30				
46	26.80				
47	27.30				
48	27.80				
49	28.30	44±0.30	44.4	20.2±0.15	40.4
50	28.80				
51	29.30				
52	29.80				
53	30.30				
54	30.80				
55	31.30				
56	31.80				
57	32.30				
58	32.80				
59	33.30				
60	33.80				

1.0	初版发行	2024/05/18	Allan
Rev	Change Description	Date	Revisor
版本	变更内容	日期	制/修订人

产 品 规 格 书

PRODUCT SPECIFICATION

【1】适用范围 SCOPE

本规格书适用于：0.5mm间距柔性扁平电缆连接器（有锁式）

This specification covers the 0.5mm Pitch FPC/FFC Connectors（series Locking）

【2】产品名称及型号 PRODUCT NAME AND PART NUMBER

产品名称 Product Name	产品型号 Part Number
FFC/FPC 扁平电缆连接器	AFC24-S**FIA-00

【3】定格 RATINGS

项目 Item	规 格 Requirement	
最大容许电压 Rated Voltage(MAX)	50V	[AC/DC(有效值 Virtual value)50Hz]
最大容许电流 Rated Current(MAX)	0.5A	
使用温度范围 Ambient temperature Range		-45℃ ～ +85℃

【4】性能 PERFORMANCE

4.1 电气性能 Electrical Performance

项目 Item		条 件 Test Condition	规格 Requirement
4.1.1	接触电阻 Contact Resistance	适合 FPC/FFC 嵌合；开放电压 20mV 以下；短路电流 10mA 的状态下测定。 Mate applicable FPC/FFC and measure by dry circuit, 20mV MAX, 10mA.	$\leq 20 \text{ m}\Omega \text{ MAX}$
4.1.2	绝缘电阻 Insulation Resistance	适合 FPC/FFC 嵌合；相邻端子间或端子与地面间加 DC 500V 下测定。 Mate applicable FPC/FFC and apply 500V DC between adjacent terminal or ground.	$500 \text{ M}\Omega \text{ MIN}$
4.1.3	耐电压 Dielectric	适合 FPC/FFC 嵌合；相邻端子间或端子与地面间加 AC 200V（有效值）历时 1 分钟下测定。 Mate applicable FPC/FFC and apply 200V AC (virtual value) for 1minute between adjacent terminal or ground.	无击穿现象 No Breakdown

4.2 机械性能 Mechanical Performance

项目 Item		条 件 Test Condition	规格 Requirement
4.2.1	锁紧力及拔出力 Locking and Withdrawal Force	适合 0.3mm 厚的 FFC；用每分钟 $25 \pm 3 \text{ mm}$ 的速度；平行地插入、锁紧、拔出。 Insert and extract applicable FFC at the speed rate of $25 \pm 3 \text{ mm/minute}$.	锁紧力 Locking $1.96 * n \text{ (N) MAX}$ 拔出力 Withdrawal $0.49 * n \text{ (N) MIN}$
4.2.2	端子保持力 Terminal /Housing Retention Force	以用每分钟 $25 \pm 3 \text{ mm}$ 的速度平行向外拉 Pull the terminal at the speed rate of $25 \pm 3 \text{ mm per minute}$	3.92 N MIN

4.3 环境和其他性能 Environmental Performance and Others

项目 Item		条 件 Test Condition	规格 Requirement	
4.3.1	重复插拔 Repeated Insertion and Withdrawal	无通电状态；以 10 次/分钟的速度插拔 20 次 Insertion and withdrawal actuator up to 20 cycles at the speed rate of less than 10 cycles/minute	接触抵抗 Contact Resistance	$60 \text{ m}\Omega \text{ MAX}$
4.3.2	温度上升 Temperature Rise	适合 FPC/FFC 嵌合；最大容许电流通电，温度测定。（UL 498） Carrying rated current load. (UL 498)	温度上升 Temperature Rise	$30 \text{ }^{\circ}\text{C MAX}$

项目 Item		条 件 Test Condition	规格 Requirement	
4.3.3	耐振动性 Vibration	DC 1mA 通电状态下；嵌合轴沿 XYZ 三个方向振动；振幅 1.5mm；频率 10-55-10Hz/分；历时 2 小时 Amplitude: 1.5mm P-P Sweep time: 10-55-10Hz in 1 minute Duration: 2 hours in each X.Y.Z. axes	外观 Appearance	无损坏 No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	60 m Ω MAX
			瞬断 Discontinuity	1 ms MAX.
4.3.4	耐冲击性 Shock	DC 1mA 通电状态下；嵌合轴沿相互垂直的 6 个方向；以 490m/s ² {50G}冲击；各 3 次 490m/s ² {50G}, 3 strokes in each X.Y.Z. axes.	外观 Appearance	无损坏 No Damage
			瞬断 Discontinuity	1 ms MAX.
4.3.5	耐热性 Heat Resistance	适合 FPC/FFC 嵌合；85 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C 的空气中；放置 96 小时；再回到室温中放置 1-2 小时 85 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C, 96 hour	外观 Appearance	无损坏 No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	60 m Ω MAX
4.3.6	耐寒性 Cold Resistance	适合 FPC/FFC 嵌合；-40 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C 的空气中；放置 96 小时；再回到室温中放置 1-2 小时 -40 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C, 96 hour	外观 Appearance	无损坏 No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	60 m Ω MAX
4.3.7	耐湿性 Humidity	适合 FPC/FFC 嵌合；40 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C、相对湿度 90-95% 的空气中；放置 96 小时；再回到室温中 0.5 小时内测定 Temperature: 40 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C Relative Humidity: 90-95% Duration: 96 Hours	外观 Appearance	无损坏 No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	60 m Ω MAX
			耐电压 Dielectric Strength	必须满足 4.1.3 Must meet 4.1.3
			绝缘抵抗 Insulation Resistance	20 M Ω MIN
4.3.8	温度循环 Temperature Cycling	适合 FPC/FFC 嵌合；-45 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C 30 分钟；常温常湿 10-15 分钟；85 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C 30 分钟；常温常湿 10-15 分钟，循环 5 次。 5 cycles of: a) -45 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C 30 minutes b) 85 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C 30 minutes	外观 Appearance	无损坏 No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	60 m Ω MAX

项目 Item		条 件 Test Condition	规格 Requirement	
4.3.9	耐盐雾性 Salt Spray	适合 FPC/FFC 嵌合; $35\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、 $5\pm 1\%$ 的盐水喷雾 48 小时; 试验后常温水洗; 再室温干燥。 48 $\pm$ 4 hours exposure to a salt spray from the $5\pm 1\%$ solution at $35\pm 2^{\circ}\text{C}$.	外观 Appearance	无损坏、腐蚀 No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	60 m Ω MAX
4.3.10	耐亚硫酸 SO ₂ Gas	适合 FPC/FFC 嵌合; $40\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、50 $\pm$ 5ppm 的亚硫酸中放置 24 小时 24 hours exposure to 50 $\pm$ 5ppm. SO ₂ gas at $40\pm 2^{\circ}\text{C}$.	接触抵抗 Contact Resistance	60 m Ω MAX
4.3.11	耐氨性 NH ₃ Gas	适合 FPC/FFC 嵌合; 浓度为 28% 的氨水容器中; 放置 40 分钟。 40 minutes exposure to NH ₃ gas evaporating from 28% Ammonia solution	外观 Appearance	无损坏 No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	60 m Ω MAX
4.3.12	可焊性 Solder ability	端子前端基准面 0.2mm 处浸入 $235\pm 5^{\circ}\text{C}$ 的锡槽中; 历时 2 ± 0.5 sec。 Soldering Time: 2 ± 0.5 sec. Soldering Temperature: $235\pm 5^{\circ}\text{C}$ 0.2 mm from terminal tip	沾敷性 Solder Wetting	沾敷面积 95%以上
4.3.13	耐焊接热 Resistance to Soldering heat	端子前端基准面 0.2mm 处浸入 $260\pm 5^{\circ}\text{C}$ 的锡槽中; 历时 5 ± 0.5 sec。 Soldering Time: 5 ± 0.5 sec. Soldering Temperature: $260\pm 5^{\circ}\text{C}$ 0.2 mm from terminal tip	外观 Appearance	无损坏、变形 No Damage

() : 参考规格 Reference Standard

{ } : 参考单位 Reference Unit

【5】外观形状、寸法及材质 PRODUCT SHAPE, DIMENSIONS AND MATERIALS

图面参照 Refer to the drawing.

名 称 NAME	材 质 MATERIALS
主体 Main body	LCP(本色) UL 94V-0
锁扣 Housing Lock	LCP(黑色) UL 94V-0
端子 Sit uip	磷青铜 Phosphor Bronze
焊片 Contact	磷青铜 Phosphor Bronze
备注 Remark	金属表面镀金 Metal Gold Plated



公司名称: 深圳市钜硕电子有限公司


地点: 深圳市宝安区松岗街道广深路480号

炉子名称: 6635

制程界限名称: System Default for Reflow

温度设置 (摄氏度)

温区	1	2	3	4	5	6
上温区	180	190	200	230	250	265
下温区	180	190	200	230	250	265
传送带速度 (英寸/分):	40.0					



PWI= 458%	最高上升斜率		恒温时间140至170C		回流时间 /183C		最高温度	
<TC2>	1.85	23%	69.43	-3%	190.00	433%	260.78	458%
<TC3>	1.66	11%	65.91	-20%	177.80	393%	259.31	443%
<TC4>	2.02	34%	73.66	18%	183.16	411%	260.34	453%
温差	0.36		7.75		12.20		1.47	

制程界限:

锡膏: System Default for Reflow			
统计数名称	最低界限	最高界限	单位
最高温度上升斜率 (目标=1.5) (计算斜率的时间距离= 30 秒)	0	3	度/秒
恒温时间140-170摄氏度	50	90	秒
回流以上时间 - 183摄氏度	30	90	秒
最高温度	205	225	度 摄氏度

描述:








钜硕电子 SHENZHEN JUSHUO ELECTRONICS CO., LTD

QC工程图

产品描述: FPC&WAFER连接器系列		产品料号: 适用于所有 FPC&WAFER连接器系列		版本: A	编号及版本: JS-SIP-0075-01		制定日期: 2024/05/18		
作业流程	作业过程描述	控制要点/参数/条件		检验频率	作业者/检验者	管制界限值	检测方法	级 判 别 定	处理方式
	开 始								
	进料检验	原材料、零部件料号、规格		MIL-STD-105E	IQC	依工程图/SOP/SIP	目视/送实验室检测	2&3	允收/退货/挑选/特采
	投入物料	原材料、零部件料号、规格		每批物料	线长/IPQC	生产任务单/BOM	目视/送实验室检测	1	退货
	冲压/成型生产	尺寸/外观/功能/装配等		抽检/自检 2模/1H	作业员/IPQC	依工程图/SOP/SIP	目视/测试/测量/装配	1	标示隔离/重工/报废
	外观	外观/尺寸/功能		全检 两模/1H	作业员/IPQC	依工程图/SOP/SIP	目视/测量	1	标示隔离/重工
	包装入库	标示日期/班次/小心运输		袋 /每批	作业员/IPQC	入库单	目视	1	调整
	投入物料	零部件料号/规格		每批物料	线长/IPQC	生产任务单/BOM	目视/送实验室检测	1	退货/挑选/特采
	裁切端子	端子无变形/氧化等		自检	作业员	作业指导书	目视	0	调整
	自动机插端/手工插端	端子无变形/铆合尺寸/折料带端子无变形		2模/1H	作业员/IPQC	依工程图/SOP/SIP	目视/测量	1	调机
	装配塑胶	装配到位/无缺料/毛边/堵孔/断裂/混料/错位/保持力		2模/1H	作业员/IPQC	依工程图/SOP/SIP	目视/送实验室检测	1	标示隔离/重工/报废
	装配焊片	装配到位/毛边/堵孔/断裂/混料/脱落		2模/1H	作业员/IPQC	依工程图/SOP/SIP	目视/送实验室检测	1	标示隔离/重工/报废
核准: 幸坤新		审核: 刘朋飞		制订: 陈艳					

QC工程图

产品描述：FPC&WAFER连接器系列	产品料号：适用于所有FPC&WAFER连接器系列	版本：A	编号及版本:JS-SIP-0075-02	制定日期:2024/05/18
---------------------	--------------------------	------	----------------------	-----------------

作业流程	作业过程描述	控制要点/参数/条件	检验频率	作业者/检验者	管制界限值	检测方法	判定级别	处理方式
	初检	无缺料/毛边/堵孔/色差/高低针/混料/斜针/缺针/电镀不良等	全检	FQC	作业指导书	目视/测量	0	标示隔离/重工
	入管	无混料/少数/多装等	自检	作业员	作业指导书	目视	0	重工
	总检	无缺料/毛边/堵孔/色差/高低针/混料/斜针/缺针/电镀不良等	全检	FQC	作业指导书	目视/测量	0	标示隔离/重工
	OQC抽检	无缺料/毛边/堵孔/色差/高低针/混料/斜针/缺针/电镀不良等	抽检	OQC	SIP/SOP/MIL-STD-105E II	目视/测量	0	标示隔离/重工
	包装入库	分清每批日期/搬运/轻放	每批	作业员	入库单	目视	0	调整
	出货检验	合格标签内容/出货内容	每批	OQC	作业指导书	目视	1	标示隔离/重工
	完 成							

备注：1. 每次开始生产调机及换料后必须进行首件检验,数量为两模。工程图面标示“▼”的尺寸全量测；耐温测试、焊锡性测试、功能测试等。
2. 插入力、拔出力及保持力请参见工程图及规格书

判定级别：
0. 作业员自检
1. 线长/IPQC/IPQC线长
2. 工程师/课长/经理
3. 副总/总经理

作业流程符号：

开始/终止

作业

检验/测试

工程专用章

▼ 物料投入
□ 存储

核准： 幸坤新

审核： 刘朋飞

制订： 陈艳