




Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterverletzung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.


Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER



Nur Einsatz dargestellt !
view only insert !



M 2:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing: Cu-Legierung /Cu-alloy
Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body: PEEK

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing: matt verchromt /matt chromed
Kontakte/Contacts: gal. Au

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated condition

KontaktØ /ContactØ: Ø 0.7 mm
Anschluß/Termination: AWG 22 / 0.38mm²
Löt/Solder

Prüfspannung/Test Voltage: 875 V AC

Strombelastung/Current Load: 7 A
Einzelkontakte/single contacts

K21LOC-P06LFG0-7700	min. 7.0	max. 7.7
K21LOC-P06LFG0-7200	min. 6.0	max. 7.2
K21LOC-P06LFG0-6200	min. 5.0	max. 6.2
K21LOC-P06LFG0-5200	min. 4.0	max. 5.2
K21LOC-P06LFG0-4200	min. 3.0	max. 4.2
K21LOC-P06LFG0-3200	min. 2.0	max. 3.2
Artikelnummer Part number	KabelØ CableØ	

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rohteil:		Rohgew.:		PE-Modell-Nr.:		
								CAD-Nr.:		Bl.:		
				2007	Tag	Name	Benennung:					Maßstab:
				Bearb.	24.08.	Lenhart	Kabelteil cpl.					4:1
				Gepr.								
				Norm.								
				 otto dunkel gmbh			Zeichnungs Nr.:					Vervielf. Pause
							K21LOC-P06LFG0-..00					
Änd-zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name				Ersatz für:					Nr.