

(b)

Technical specification/

Technische Daten:

Working voltage/ 250 V AC

Betriebsspannung:

Initial contact resistance/ $\leq 20 \text{ m}\Omega$

Anfangs-

Durchgangswiderstand:

Temperature range/ $-55^\circ\text{C} \dots +125^\circ\text{C}$

Temperaturbereich:

Mating cycles/ Quality class 1 = 500

Steckzyklen:

Gütestufe 1

Quality class 2 = 400

Gütestufe 2

Quality class 3 = 50

Gütestufe 3

Materials/

Werkstoffe:

Contact/

Kontakt:

Cu alloy, Au over Ni

Insulator/

Isolierkörper:

PBT GF UL 94 V-0, grey/grau

Installation specification/



Montagedaten:

PCB-hole drillings/


see sheet 2/

Leiterplattenbohrbild:




siehe Seite 2



Part no. / Part marked/ Art.-Nr. / Bedruckung:	Quality class/ Gütestufen:	Contact plating / Kontakt Veredelung:
122A10399X	3	Gold over nickel / 50 Mating cycles Gold über Nickel / 50 Steckzyklen
122B10399X	2	Gold over nickel / 400 mating cycles Gold über Nickel / 400 Steckzyklen
122C10399X	1	Gold over nickel / 500 mating cycles Gold über Nickel / 500 Steckzyklen

				dim. in mm		Female Connector Type "C" 64pos. Solder pin angled <i>Federleiste Type "C"</i> <i>64pol. Lötstift abgewinkelt</i>	
		drawn/ gez. appd./ gepr.	Date/Datum 24.09.2018 24.09.2018	Name Henneboel Lehmenkühler			
Index: b Ä7484 24.09.18		scale/Maßstab: 2 : 1			dwg no / Z.-nr.: 12K1A211		DIN- A3
Status: InBearbeitung							
RoHS compliant/ konform							1 / 2

PCB hole drillings
(PCB top side)
Leiterplattenbohrbild
(Leiterplatten Oberseite)



The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages.
All rights reserved in the event of a patent, utility model or design.
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designrechte vorbehalten.

		dim. in mm	
Date/ Datum		Name	
drawn/ 24.09.2018		Hennel Joel	
appd./ 24.09.2018		Lehrmittelkürler	
Index: b A7484 24.09.18		Scale/ Maßstab:	
Status: Inbearbeitung		2 : 1	
RoHS compliant/ konform			
Female Connector Type "C"		dwg no /	
64pos. Solder pin angled		12K1A211	
Federleiste Type "C"		DIN-	
64pol. Lötstift abgewinkelt		A3	
		2 / 2	