

4

3

2

1

NICHT VERMASSTE KANTEN
SIND NICHT MAßSTÄBLICH

ÄNDERUNGEN DIE DEM TECH-
NISCHEN FORTSCHRITT DIENEN,
BEHALTEN WIR UNS VOR

VERTRAULICH
UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG, ALLE RECHTE
VORBEHALTEN. VERVIELFÄLTIGUNG UND WEITERGABE
NUR MIT GENEHMIGUNG DURCH AMP DEUTSCHLAND GMBH

LTR

REVISION RECORD

NAME

DATE

R2

REVISED PER ECO-11-005294

HMR

19APR11


NUMMER 827040

VERWENDET FÜR -


CAD-ORIGINAL
ZEICHNUNG NICHT ÄNDERNLOC
AI
DIST

PASSEND ZU -



Version 1



Schnitt A-A



Schnitt B-B



Version 2

Bemerkungen

- 1 Die Stahlfeder ist um 180° gedreht montiert. (Unterseite)
- 2 Lagerbestand in Version 1 oder in Version 2.
- 3 Vorverzinnt 2-4µm
- 4 Versilbert 2-4µm im Kontaktbereich, rest Ag flash.
- 5 Produktspezifikation 108-18125.
- 6 Verarbeitungsspezifikation 114-18056.

				ZEICHNUNG GÜLTIG AB			
827397-5	FLK	2.4-3.7mm	1-2.5mm ²	827040-5	E	CuSn4	versilbert 4
827397-4				827040-4	E	CuZn30	vorverzinnt 3
827397-3				827040-3	E	CuSn4	versilbert 4
827397-2				827040-2	R	CuZn30	vorverzinnt 3
827397-1				827040-1	E	CuSn4	vorverzinnt 3
BESTELL-NR. FÜR EINZELAUSFÜHRUNG CRIMP VORGEFORMT	LEITUNGSTYP	ISOLATIONS DURCHMESSER	QUERSCHNITT- BEREICH	BESTELL-NR. BANDWARE	REV	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE
			GEZ. Drott	9.7.85	GEPR. M.Klautke	23.08.85	NICHT TOLERIERTE MASSE ± 0.4mm ± 1.5°
				FORMAT A3		ZEICHNUNGS-NR. 827040	
				MASSTAB 5:1		BLATT 1 VON 1 REV. R2	

TE TE Connectivity

BENENNUNG

CI 2 Kontaktbuchse

K