

b) Technical specification:

Technische Daten:

Working voltage/ Betriebsspannung: 250 V AC

Initial contact resistance/ Anfangs-Durchgangswiderstand: $\leq 20 \text{ m}\Omega$

Temperature range/ Temperaturbereich: $-55 \text{ }^{\circ}\text{C} \dots +125 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Mating cycles/ Steckzyklen: Quality class 1 = 500
Gütestufe 1
Quality class 2 = 400
Gütestufe 2
Quality class 3 = 50
Gütestufe 3

Materials/

Werkstoffe:



Contact/ Kontakt: Cu alloy, Au over Ni

Insulator/ Isolierkörper: PBT GF UL 94 V-0, grey/grau

Installation specification/

Montagedaten:

PCB-hole drillings/ Leiterplattenbohrbild: see sheet 2/
siehe Seite 2






b)

Part no. / Part marked / Art.-Nr. / Bedruckung:	Contact plating / Kontakt Veredelung:
122A10409X	Gold over nickel / 50 mating cycles Gold über Nickel / 50 Steckzyklen
122B10409X	Gold over nickel / 400 mating cycles Gold über Nickel / 400 Steckzyklen
122C10409X	Gold over nickel / 500 mating cycles Gold über Nickel / 500 Steckzyklen

				Gold über Nickel / 500 Steckzyklen			
				dim. in mm			
				Female connector type "C" 96pos. angled Federleiste Type "C" 96pol. abgewinkelt			
			Date/Datum			Name	
		drawn/ gez.	23.03.2005			Lehmenkühler	
			appd./ gepr.	23.03.2005	Mickenbecker		
Index: b Ä6957 14.11.2017 J.L.		scale/maßstab: 2 : 1			dwg no / Z.-nr.: 12K1A361		DIN- A3
Status: InBearbeitung					1 / 2		
RoHS compliant/ konform					1 / 2		

PCB-hole drillings
(PCB top side)/
Leiterplattenbohrbild
(Leiterplatten Oberseite)



				dim. in mm	Female connector type "C" 96pos. angled <i>Federleiste Type "C"</i> 96pol. abgewinkelt		
			Date/ <i>datum</i>	Name			
		drawn/ gez.	23.03.2005	Lehmenkühler			
		appd./ gepr.	23.03.2005	Mickenbecker			
Index: b A6957 14.11.2017 J.L.	scale/ <i>maßstab</i> : 2 : 1				dwg no /	12K1A361	
Status: InBearbeitung					Z.-nr.:		DIN-A3
RoHS compliant/ <i>konform</i>							2 / 2