








Montagebohrung Panel Cutout



M 2:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	PSU grau PSU grey	KontaktØ /ContactØ:	Ø 0.5 mm
Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Anschluß/Termination:	0.08mm ² AWG 28
Kontakte/Contacts:	PEEK	Löt/Solder	
Isolierkörper/Insulation Body:		Prüfspannung/Test Voltage:	1.2 kV DC (SAE AS 13441)
Oberflächen/Surfaces:		Strombelastung/Current Load:	5 A
Gehäuse/Housing:		Einzelkontakte/single contacts	2.5 A
Kontakte/Contacts:	gal. Au	14-polig / 14-pos.:	
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50		(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)	
/Protection Class in mated condition			

G51M07-P14LCC0-0020	rot / red
G51M07-P14LCC0-0040	gelb / yellow
G51M07-P14LCC0-0050	grün / green
G51M07-P14LCC0-0060	blau / blue
G51M07-P14LCC0-0070	grau / grey
G51M07-P14LCC0-0080	schwarz / black
Artikelnummer Partnumber	Farbe Frontring Colour Frontring

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768	Rohteil: hierzu Stückliste		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:		
							CAD-Nr.:	00021813	Bl.:	
				2002	Tag	Name	Benennung: Geräteteil Receptacle			Maßstab:
				Bearb.	26.11.	Braun F.				3:1
				Gepr.						
				Norm.						
				 otto dunkel gmbh			Zeichnungs Nr.:			Vervielf. Pause
							G51M07-P14LCC0-00.0			
Änd- zust.	Äend.-Mitt.	Datum	Name				Ersatz für:			Nr.