

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

AUG ,2004.

© COPYRIGHT 2004 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.

ALL INTERNATIONAL RIGHTS RESERVED.

LOC


DIST

REVISIONS


変更

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	B1	REVISED ECR-10-019260	14SEP2010	T.T	T.M
	B2	REVISED ECR-14-018424	18DEC2014	A.Q	D.Z

-1747049-; AS SHOWN



KEYING TYPE



- ① 取付穴寸法
2 適応基板厚: 1.6 t
③ かん合相手製品型番:
プラグハウジング: SEE TABLE
④ 青色については色むらがでる可能性があります。

②	ヘッダーハウジング (HEADER HOUSING)	6/6ナイロンガラス強化 (6/6 NYLON GLASS FILLED)
①	タブ (TAB)	錫めっき仕様 銅合金 (COPPER ALLOY TIN PLATED)
NO.	名称 (NAME)	材料 (MATERIAL)


- ① RECOMMENDED P.C.B LAY OUT
2 APPLICABLE P.C.B. THICKNESS: 1.6
③ MATING CONN. P/N
PLUG HOUSING: SEE TABLE
④ UNEVEN COLORING MAY COME OUT OF BLUE.
⑤ PRELIMINARY-NOT FOR PRODUCTION

② ⑤


2-1747047-1	キンク有 WITH KINK	TYPE A	青色 BLUE	3極 3POS	2-1747049-1
3-1747047-4	キンク有 WITH KINK	TYPE D	黄色 YELLOW	3極 3POS	3-1747049-4
2-1747047-3	キンク有 WITH KINK	TYPE C	青色 BLUE ④	3極 3POS	2-1747049-3
1-1747047-2	キンク有 WITH KINK	TYPE B	赤色 RED	3極 3POS	1-1747049-2
1747047-1	キンク有 WITH KINK	TYPE A	自然色 NATURAL	3極 3POS	1747049-1
かん合相手(プラグ) P/N MATING CONN. P/N ③	キンク有無 WITH/WITHOUT KINK	キーイングタイプ TYPE OF KEYING	色 COLOR	極数 POS	型番 PART NO.

パンチ加工	1.25
ドリル加工	1.4
	A 寸法

プリント基板推奨穴加工寸法



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位: 耗
mmMATERIAL
材料
SEE TABLETOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差0 PLC ± 0.3
1 PLC ± 0.3
2 PLC ± 0.3
3 PLC ± 0.2
4 PLC ± 0.2
ANGLES ± 2°FINISH
仕上DWN 27AUG2004
A.OISHICHK 27AUG2004
N.YAMASAKIAPVD 27AUG2004
S.MANABEPRODUCT SPEC
製品規格

108-5990

APPLICATION SPEC
取付適用規格

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

 Tyco Electronics		Tyco Electronics Corporation Kawasaki, Japan	
NAME 名称 GRACE INERTIA CONNECTOR 6.5MM PITCH HEADER ASSEMBLY 3P			
SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号 C-1747049	RESTRICTED TO —
SCALE 尺度 3:1		SHEET 1 OF 1	REV B2