




Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustererteilung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufr Karte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on placard printed documents are managed. These documents are approved for production.



All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric



Montagebohrung Panel Cutout

Steckmarkierung
Keying Indication



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing: PSU grau
PSU grey
Kontakte/Contacts: Cu-Legierung
/Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body: PEEK

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing

Kontakte/Contacts: gal. Au

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated
condition

KontaktØ/ContactØ: Ø1.3 mm
Anschluß/Termination: 0.5mm²
Löt/Solder AWG 20

Prüfspannung/Test Voltage: 1.9 kV DC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load: 14 A
Einzelkontakte/single contacts 14 A
2-polig / 2-pos.:
(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)


 Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015	Version: revision: A	Benennung/description: GERAETETEIL CPL.	Werkstoff: material: see BOM
Status/state: Pending		CAD-Nr.: design-ID: 00020266	Maßstab: scale: 3:1
Erstellt/prepared: 21.05.2002 fbraun		Teile-ID: part-ID:	Format: size: A3
Geaendert/revised: 21.05.2002 fbraun		Oxaion-Nr.: G51M07-P02LPH0-00.0	Einheit: dim.: mm
Freigabe/released: 06.11.2006 fbraun		Ursprung/origin.:	Bl.: sheet: 1
ODU-MUEHLDORF	Datum/date	Name/name	

Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustererteilung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufrarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on potcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric



		 	 A PERFECT ALLIANCE.	Benennung/description:	Werkstoff: material:
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015				see BOM	
Status/state:		Version: revision:	A	CAD-Nr.: design-ID:	Maßstab: scale:
Pending				00020266	3:1
Erstellt/prepared	21.05.2002	fbraun		Teile-ID: part-ID:	Format: Size:
Geaendert/revised	21.05.2002	fbraun		A3	
Freigabe/released	06.11.2006	fbraun		Oxaion-Nr.:	Einheit: dim.: mm
ODU-MUEHLDORF	Datum/date	Name/name		G51M07-P02LPH0-00.0	Bl.:
			Ursprung/origin.:	sheet: 2	