






IDENTIFICATION MARK
7116-6520-02のみ刻印あり

VIEW C



PART NO.	TREATMENT
7116-4660-08	GOLD PLATING TIN PLATING
7116-4660-02	TIN PLATING
7116-6520-02	TIN PLATING (LOW INSERTION FORCE TYPE)

注記

1) 相手端子品番: 7114-4660-02 ETC.

2) 適用電線サイズ: CAVS 0.3~0.5

ただし防水コネクタに使用する場合はハウジング品番により
適用電線サイズが異なる為、ハウジング仕様を確認すること。

NOTES

1) MATING PART NO.: 7114-4660-02 ETC.

2) APPLICABLE WIRE SIZE: CAVS 0.3~0.5,
HOWEVER, IN CASE OF USING IT IN SEALED
CONNECTOR, HOUSING SPECIFICATION MUST
BE CONFIRMED BECAUSE APPLICABLE WIRE
SIZE DIFFERS DEPENDING ON HOUSING PART NO.

11/02/09	ADDED NOTES	C11-Z102	K. I
10/11/26	CHANGED NOTES	C10-Z714	T. K
09/08/18	ADDED PART NO. ETC.	C09-P361	H. S
04/12/07	CHANGED NOTES	C04-ZF28	E. S
01/10/15	ADDED PART NO.	C01-Y056	S. K
00/05/16	CHANGED FORM	C00-L657	M. Y
99/11/10	CHANGED FORM	C99-7305	N. S
99/10/26	NEW	C99-M631	M. Y
LET	DATE	REVISION RECORD	NO. CHKD

GENERAL TOLERANCE							
	10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250OVR	ANGLE	ECCENT
A	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±0.75	±30'	0.1
B	±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1
C	±0.3	±0.5	±0.8	±1.4	±2	±30'	0.15
SPECIFIED						MASS	

CUSTOMER		CUSTOMER PART NO.		CUSTOMER DWG NO.	
OFFICE		VENDOR		TRIAL PART NO.	
VENDOR NO.		DWG TYPE		DWG SOURCE	
11/02/09		R		NEW	
11/02/09		APPROVED		CHECKED	
11/02/09		H. KONDO		K. SUZUKI	
11/02/09		K. IKEYA		YAMAMOTO	
98/08/03		J. CANDO		11/02/09	

MATL. COPPER ALLOY	TREAT. SEE TABLE
SPEC. (t=0.25)	
NAME 0.64 TERMINAL FEMALE	
PART NO. 7116-4660-02 ETC.	
CH. CODE	SET DWG NO.
DWG NO. 7116-4660-02:R	
YAZAKI CORPORATION	