








间距PITCH: 1.5mm



版本 REV	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	日期 DATE
A0	NEW Release	Alan	2018-05-10

- 1.线数(Poles):参照列表
- 2.接触电阻(Contact resistance): $\leq 20\text{m}\Omega$
- 3.绝缘电阻(Insulation resistance): $\geq 500\text{M}\Omega$
- 4.额定电压(Rated voltage):100V AC DC
- 5.额定电流(Rated current):2A AC DC
- 6.耐电压(Withstand Voltage):500V AC/ minute
- 7.温度范围(Temperature Range):-40°C~+125°C

注释 NOTES

① 产品编码PRODUCT CODE

A1506AWV-**-F4MB1-R-M

PART NO.:

NO.OF CIRCUITS:

SEE CHART

MATERIAL:

SEE NOTES

PACKAGING:

R=REEL

M=MYLAR

② 材质 MATERIAL

- a.壳体HOUSING: LCP UL94V-0, 自然色 NATURAL
- b.针PIN: 磷青铜 PHOSPHOR BRONZE, 镍底镀锡 TIN OVER NICKEL PLATE
- c.固定片FINNTING NAIL: 磷青铜 PHOSPHOR BRONZE, 镍底镀锡 TIN OVER NICKEL PLATE

③ 配套部件 MATES WITH

- 1.壳体HOUSING : [A1506Y-**](#)
- 2.端子TERMINAL : [A1506T](#)

④ 可选型号 OPTIONAL MODELS

- 针座 WAFER: [A1506AWR-**](#)


CKTS	尺寸Dimensions(mm)			
	DIM.A	DIM.B	DIM.C	DIM.D
02	7.30	1.50	4.45	6.10
03	8.80	3.00	5.95	7.60
04	10.30	4.50	7.45	9.10
05	11.80	6.00	8.95	10.60
06	13.30	7.50	10.45	12.10
07	14.80	9.00	11.95	13.60
08	16.30	10.50	13.45	5.00
09	17.80	12.00	14.95	
10	19.30	13.50	16.45	
11	20.80	15.00	17.95	
12	22.30	16.50	19.45	
13	23.80	18.00	20.95	
14	25.30	19.50	22.45	
15	26.80	21.00	23.95	

一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 长度(Length) 角度(Angle)	
X ±0.50	X° ±5°
XX ±0.30	XX° ±2°
XXX ±0.20	XXX° ±1°
XXXX /	XXXX° /

品名 SERIES NAME	物料编码 PART NO.	图纸编号 DWG NO.	1.5mm,Pitch,W/B 顶装,内置锁扣,SMT	绘制 DRAWN	Z.G.W	2018.5.10	JKUN www.JKUN.cc
				审核 CHECKED	J.Yoon	2018.5.10	
SEE NOTES	批注 APPROVED	图幅 SIZE	SD-A1506-B	批准 APPROVED	K.Maya	2018.5.10	单位 UNITS Metric mm
					页数 SHEET 6/1	比例 SCALE 3:1	



间距PITCH: 1.5mm

版本 REV	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	日期 DATE
A0	NEW Release	Alan	2018-05-10



一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 长度(Length) 角度(Angle) X ±0.50 X° ±5° XX ±0.30 XX° ±2° XXX ±0.20 XXX° ±1° XXX / XXX° /	品名 SERIES NAME	1.5mm,Pitch,W/B 顶装,内置锁扣,SMT	绘制 DRAWN	Z.G.W	2018.5.10	JKUN www.JKUN.cc
	物料编码 PART NO.	SEE NOTES	审核 CHECKED	J.Yoon	2018.5.10	
	图纸编号 DWG NO.	SD-A1506-B	批准 APPROVED	K.Maya	2018.5.10	
			图幅 SIZE	A4	页数 SHEET 6/2	
					比例 SCALE	单位 UNITS Metric mm

版本 REV	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	日期 DATE
A0	NEW Release	Alan	2018-05-10




列表1				
Circuits	DIM.D	DIM.E	Q'ty/Reel	Packing Reel/Carton
02~03PIN	7.5	16	700pcs	20/Reel
04~07PIN	11.50	24	700pcs	15/Reel
08~11PIN	14.20	32	700pcs	11/Reel
12~15PIN	20.20	44	700pcs	8/Reel

包装说明:
1. 把成品包入卷盘中, 每盘装700PCS, 卷盘贴合格证, 将卷装产品套上PE袋, 放入外箱中, 外箱贴好胶带, 贴上合格证;
2. 所有材料有害物控制需符合RoHS标准。


一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 长度(Length) 角度(Angle)		品名 SERIES NAME	1.5mm,Pitch,W/B 顶装,内置锁扣,载带包装	绘制 DRAWN	Z.G.W	2018.5.10	JKUN www.JKUN.cc
X ±0.50	X° ±5°	物料编码 PART NO.		审核 CHECKED	J.Yoon	2018.5.10	
XX ±0.30	XX° ±2°	图纸编号 DWG NO.	SD-A1506-B	批准 APPROVED	K.Maya	2018.5.10	单位 UNITS Metric mm
XXX ±0.20	XXX° ±1°			图幅 SIZE A4	页数 SHEET 6/3	比例 SCALE	
XXX / XXX° /							

间距PITCH: 1.5mm


版本 REV	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	日期 DATE
A0	NEW Release	Alan	2018-05-10






204~205CKTS



206~210CKTS



222~213CKTS



PIN VIEWS

一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 长度(Length) 角度(Angle) X ±0.50 X° ±5° XX ±0.30 XX° ±2° XXX ±0.20 XXX° ±1° XXX / XXX° /	品名 SERIES NAME	1.5mm,Pitch,W/B 侧装,双排,内置锁扣,SMT	绘制 DRAWN	Z.G.W	2018.5.10	JKUN www.JKUN.cc 单位 UNITS Metric mm
	物料编码 PART NO.	SEE NOTES	审核 CHECKED	J.Yoon	2018.5.10	
	图纸编号 DWG NO.	SD-A1506-A	批准 APPROVED	K.Maya	2018.5.10	
			图幅 SIZE A4	页数 SHEET 6/5	比例 SCALE	

