




注1. 図示の位置に端子番号を表示する。
又、保護回路接続(D端子)は  で表わす。

2. 図示の位置に社名を表示する。【JAE】

3. 図示の位置に品名を表示する。
但し、インサート回転角度記号X, Yと-B-Rは表示しない。
【JLD4V-2E18-10PE】

4. 図示の位置に製造ロットNo.を表示する。

※※※

製造月(1~9月,X:10月,Y:11月,Z:12月)
製造年('04,'05,・・・)

5. コネクタの誤嵌合防止の為、3つのインサート回転角度(互いに角度が異なる)ノーマル,X,Yポジションがある。
正面図は、ノーマルポジションのものである。



仕様

コンタクト： #12コンタクト 4本
 定格電圧： 500VAC(汚染度：2/過電圧範疇：Ⅱ)
 : 250VAC(汚染度：3/過電圧範疇：Ⅲ)
 定格電流： 23A以下/1芯
 耐電圧： 2000VAC
 絶縁抵抗： 1000MΩ以上(500VDCにて)
 適用電線： 3.5mm以下
 気密性： 2.9×10⁻⁴ Paの圧力にて漏れなきこと
 (1分間、嵌合部より)

7	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
6	EARTH PIN	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
5	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—————	COLOR:BLACK
4	FRONT INSULATOR	1	SILICONE RUBBER	—————	COLOR:BLACK
3	SHELL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
2	CONTACT(LINE)	3	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT No. :A, B, C
1	CONTACT(EARTH)	1	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT No. :D
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺度 (SCALE)		シリーズ (SERIES)		REMARKS	
JACS-5079 T95-4		15.Dec.2005		1:1		JLQ4V		日本航空電子工業株式会社	
一般差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE)		JAPAN AVIATION		ELECTRONICS	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.		JLQ4V-2E18		INDUSTRY, LTD.			
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.		-10PE※-B-R		図面番号 (DRAWING NO.)		SJ105351	
. ± 0.8		承認 APPD.		質量 (MASS)					
.X ± 0.4									
.XX ± 0.1									
.XXX ±									