




-1; AS SHOWN
本図

NOTES

- 1. MATERIAL
STEEL
t=0.8±0.1
- 2. PLATING: Ni PL. 5μMIN
Cu UNDER PL.

注記

- 1. 材料
鋼
t=0.8±0.1
- 2. めっき ; 銅下地の上にニッケルめっき5μMIN

Copyright ©1996 日本エー・エム・ピー株式会社					Copyright ©1996 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.					AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan				
絶縁電線断面積 (WIRE RANGE)					被覆外径 (INSULATION DIA.)					名称 (NAME)				
mm ² (AWG -)					mmφ					リセプタクルシェル				
材料 (MATERIAL)					仕上 (FINISH)					260P RECEPTACLE SHELL FOR M-ZIF				
-					SEE NOTES					一般公差 (GENERAL TOLERANCE)				
DR. 8 OCT 96 N. MATSUBARA					DE. 8 OCT 96 N. MATSUBARA					10以下: ±0.2				
CHK. 8 OCT 96 Y. ISHIKAWA					APP. 8 OCT 96 S. MANABE					10を超え 30以下: ±0.25				
LTR 変更 (REVISION RECORD)					DR. 8 OCT 96 Y. ISHIKAWA					30を超え 100以下: ±0.3				
DATE					角 度: ±3°					100以上: ±0.5				
A REVISED FJ00-5821-96 NM Y. I. 28/10/96					尺 度 (SCALE)					2/1				
O RELEASED FJ00-5133-96 NM Y. I. 10/8/96					REV.					A				
SHEET					1 OF 1					353454				