


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.


Nur rol gestempelte oder auf Laufr Karte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on placard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.


CAD: Creo Parametric




S11LOC - ---




Nur Einsatz dargestellt
view only insert




Weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
3:1




S11LAC - ---



S11LCC - ---




S11LFC - ---




S11LJC - ---

empfohlene Abisolierlänge
/recommended cable preparation



*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

S11L__-P03MPH0-7700	> 7.0 - 7.7 mm
S11L__-P03MPH0-7200	> 6.0 - 7.2 mm
S11L__-P03MPH0-6200	> 5.0 - 6.2 mm
S11L__-P03MPH0-5200	> 4.0 - 5.2 mm
S11L__-P03MPH0-4200	> 3.0 - 4.2 mm
S11L__-P03MPH0-3200	> 2.0 - 3.2 mm
S11L__-P03MPH0-2200	> 1.5 - 2.2 mm
Oxaion-ID	KabelØ cableØ



1:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy
Cu-Legierung
/cu-alloy
PEEK

Kontakte/Contacts:

Isolierkörper/Insulation Body:

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing:

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

IP 50

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Löt/solder

Ø1.3 mm
0.5mm²
AWG 20

Prüfspannung/Test Voltage:

1.5 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:

12 A

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !



Benennung/description:

STECKER CPL.

Werkstoff:
material:

see BOM

Maßstab:
scale:

1:1

CAD-Nr.:
design-ID:

00040840

Teile-ID:
part-ID:

Format:
size:

A3

Oxaion-Nr.:

S11L_C - P03MPH0 - __00

Einheit:
dim.: mm

Ursprung/origin.:

S11LOC - P03MPH0 - ..00

Bl.:
sheet: 1

Allgemeintoleranz/general tol.:	DIN ISO 2768-mH	Tolerierung / Tolerancing:	DIN ISO 8015
Status/state:	Version:	revision:	A
Erstellt/prepared	19.01.2009	dscholz	
Geaendert/revised	18.04.2019	cbrey	
Freigabe/released			
ODU-MUEHLDOERF	Datum/date	Name/name	