



Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmustererhebung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing: PSU / grau / grey
Kontakte/Contacts: Cu-Legierung / Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body: PEEK

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing


Kontakte/Contacts: gal. Au

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated condition

KontaktØ / ContactØ: Ø 0.7 mm
Anschluß/Termination: 0.38 mm²
Löt/Solder: AWG 22

Prüfspannung/Test Voltage: 1.2 kV DC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts: 7 A
8-polig / 8-pos.: 3.85 A
(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)



S21MA7-P08MFG0-397S	min. 2.7	max. 3.9
S21MA7-P08MFG0-527S	min. 4.0	max. 5.2
S21MA7-P08MFG0-657S	min. 5.3	max. 6.5
Artikelnummer Part number	KabelØ CableØ	

				Rohteil:		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.: 00029013	
						CAD-Nr.:	00036920	Bl.:
				2007	Tag	Name	Benennung:	
				Bearb.	12.11.	D.Stein	Stecker cpl.	
				Gepr.				
				Norm.				
						Zeichnungs-Nr.:		Vervielf. Pause
						S21MA7-P08MFG0-..7S		
						Ersatz für:		Nr.