



ISO9001-2015
Certificate No.672Q22020207194



No.T52210311961TC Date;OCT 12,2022 No.T52310270397TC Date;apr 15,2023
TEL: 19166347631 13423947631 www.yucores.com.cn

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱
CUSTOMER

品名規格
DESCRIPTION RH 12×25×6.5

客户料號
CUS. P/N

提出日期
DATE 2025.05.12

出 圖 RDAWING		
發 行 MADE	復 核 CHECKED	確 認 APPROVED
李光赫	方煜镗	梁琼
销售部：张 丽		

承 認 CUSTOMER APPROVE





深圳市航宇磁电有限公司

广东省深圳市西乡
铁岗水库创富工业区2栋

TEL: 0755-27909535
Email:yucores@yucores.com.cn





TEL: 19166347631
13423947631

承 認 書
SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱 CUSTOMER		日 期 DATE	2025.05.12																																																		
規 格 ITEM	RH 12 × 25 × 6.5		編 號 SERIAL NO.																																																		
1.1. 形狀尺寸(單位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm):  1.2. 實物圖: The Sample:: 			A	12 ± 0.5 mm																																																	
			B	25 ± 0.6 mm																																																	
			C	6.5 ± 0.3 mm																																																	
			D																																																		
			E																																																		
			F																																																		
			G																																																		
			H																																																		
2. 電氣性能檢測項目: ELECTRICAL REQUIREMENTS:			測試儀器 TEST INSTRUMENTS																																																		
<table><tr><td>☐ L</td><td></td><td>TEST</td><td></td><td>KHZ</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FREQ</td><td></td><td>MHZ</td></tr><tr><td>☐ Q</td><td></td><td>TEST</td><td></td><td>KHZ</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FREQ</td><td></td><td>MHZ</td></tr><tr><td rowspan="2">☒ Z</td><td>Z1= 60 Ω MIN</td><td>KHZ</td><td>Z2= 120 Ω MIN</td><td>KHZ</td></tr><tr><td></td><td>25 MHZ</td><td></td><td>100 MHZ</td></tr><tr><td></td><td>Z3=</td><td>KHZ</td><td>Z4=</td><td>KHZ</td></tr><tr><td></td><td></td><td>MHZ</td><td></td><td>MHZ</td></tr><tr><td>溫度 TEMP</td><td>℃</td><td>濕 度 HUMIDITY</td><td colspan="2">%</td></tr><tr><td colspan="5">線 組 WINDING Φ0.5x0.5TSx100L(mm)</td></tr></table>			☐ L		TEST		KHZ			FREQ		MHZ	☐ Q		TEST		KHZ			FREQ		MHZ	☒ Z	Z1= 60 Ω MIN	KHZ	Z2= 120 Ω MIN	KHZ		25 MHZ		100 MHZ		Z3=	KHZ	Z4=	KHZ			MHZ		MHZ	溫度 TEMP	℃	濕 度 HUMIDITY	%		線 組 WINDING Φ0.5x0.5TSx100L(mm)					1. Q-METER: ○ HP 4342A ○ MQ-172 2. L.C.R. METER: ○ HP 4284A 3. IMPEDANCE ANALYZER: Ø HP 4396B ○ HP 4191A ○ E4991A Ø Agilent 16092A-TESTFIXTURE 4. L-METER: ○ TH 2817A 5. DIGITAL MINI-OHMMETER: ○ VP2941A	
☐ L		TEST		KHZ																																																	
		FREQ		MHZ																																																	
☐ Q		TEST		KHZ																																																	
		FREQ		MHZ																																																	
☒ Z	Z1= 60 Ω MIN	KHZ	Z2= 120 Ω MIN	KHZ																																																	
		25 MHZ		100 MHZ																																																	
	Z3=	KHZ	Z4=	KHZ																																																	
		MHZ		MHZ																																																	
溫度 TEMP	℃	濕 度 HUMIDITY	%																																																		
線 組 WINDING Φ0.5x0.5TSx100L(mm)																																																					
3. 外 觀: THE LIMIT OF BREAKAGE:																																																					
<table><tr><th>項 目 Item</th><th>標準值 Standard Value</th></tr><tr><td>一處缺陷的面積 Area of a breakage</td><td>≤2mm²</td></tr><tr><td>總缺陷面積 All area of the breakage</td><td>≤2mm²</td></tr><tr><td>缺陷深度 The depth of the breakage</td><td>≤0.4mm</td></tr><tr><td>毛刺長度 The length of burr</td><td>≤0.2mm</td></tr></table>			項 目 Item	標準值 Standard Value	一處缺陷的面積 Area of a breakage	≤2mm ²	總缺陷面積 All area of the breakage	≤2mm ²	缺陷深度 The depth of the breakage	≤0.4mm	毛刺長度 The length of burr	≤0.2mm																																									
項 目 Item	標準值 Standard Value																																																				
一處缺陷的面積 Area of a breakage	≤2mm ²																																																				
總缺陷面積 All area of the breakage	≤2mm ²																																																				
缺陷深度 The depth of the breakage	≤0.4mm																																																				
毛刺長度 The length of burr	≤0.2mm																																																				
測試條件: TESTING CONDITION:																																																					
1. 測試儀器: Testing Equipment:			HP 4396B+16092A																																																		
2. 測試頻率區間: Testing Frequency Range:			1-500MHz																																																		
3. 測試線組: Testing Coil Specification:			Φ0.5x0.5TSx100L(mm)																																																		
			測 試 TESTED	復 核 CHECKED																																																	
			李光赫	方煜镗																																																	
			梁琼																																																		

深圳市航宇磁电有限公司

檢驗數據
INSPECTION DATA

客戶名稱 CUSTOMER						日期 DATE	2025.05.12		數量 QUANTITY	10PCS		
編號 SERIAL NO.						形狀尺寸(單位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm):		實物圖: The Sample:: 				
規格 ITEM	RH 12×25×6.5											
線組 WINDING	Φ0.5x0.5TSx100L(mm)											
測試頻率 TEST FREQ	Z1= KHZ 25 MHZ		Z2= KHZ 100 MHZ									
	Z3= KHZ MHZ		Z4= KHZ MHZ									
溫度 TEMP	℃	濕度 HUMIDITY		%								
項目 TEST ITEM	電氣性能 ELECTRIC CHARACTERISTICS						尺寸(單位:毫米) DIMENSION(unit:mm)					
	Q	L(μH) (MH)	Z1(Ω)	Z2(Ω)	Z3(Ω)	Z4(Ω)	A	B	C	D	E	F
			60	120			12	25	6.5			
+			/	/			0.5	0.6	0.3			
—			0	0			0.5	0.6	0.3			
1			81.6	167.6			11.93	25.04	6.55			
2			81.9	167.8			11.92	24.87	6.57			
3			81.8	165.4			11.93	24.90	6.51			
4			81.3	167.2			11.95	25.06	6.49			
5			82.5	166.0			11.98	24.96	6.50			
6			82.8	166.6			11.99	24.97	6.59			
7			82.4	165.2			12.00	24.86	6.55			
8			82.3	165.8			12.02	25.03	6.57			
9			82.0	167.4			11.88	25.00	6.55			
10			81.1	165.6			11.90	24.92	6.60			
$\bar{X}$			81.97	166.46			11.95	24.96	6.54			
Y/N			Y	Y			Y	Y	Y			
測試儀器: TEST INSTRUMENTS: HP 4396B+16092A 							檢 驗 INSPECTED	復 核 CHECKED	確 認 APPROVED			
							李光赫	方煜鎰	梁琮			

深圳市航宇磁电有限公司


阻抗 - 頻率曲綫

IMPEDANCE V.S FREQUENCY (Z-Y)

客戶名稱 CUSTOMER		日 期 DATE	2025.05.12
規 格 ITEM	RH 12×25×6.5	編 號 SERIAL NO.	

材质特性MATERIAL CHARACTERISTICS

材料牌號 Material	初始磁導率 Initial Permeability	比損耗因子 Relative Loss Factor	比溫度系數 Relative Temperature Coefficient	飽和磁通密度 Saturation Magnetic Flux Density	剩磁 Remanence	矯頑力 Coercivity	居裏溫度 Curie Temperature	電阻率 Electrical Resistivity	密度 Density
Unit symbol	μ_i $\pm 20\%$	$\tan \delta / \mu_i$ $\times 10^{-6}$	$\alpha_{\mu_i \gamma}$ $\times 10^{-6}$	Bs (MT)	Br (MT)	HC (A/m)	Tc (°C)	ρ ($\Omega \cdot m$)	d g/cm ³
		20 (0.1MHz)	2 - 5	260(1600A/m)	150	35	>140	>10 ⁵	4.6



客 户 签 回 栏	确 认	审 核	測 試 TESTED	復 核 CHECKED	確 認 APPROVED
			李光赫	方煜镗	梁琼
www.yucore.com.cn					