

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20

© COPYRIGHT 20

BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

ワイヤレンジマーク
WIRE RANGE

シリーズマーク
SERIES MARK

21.7REF

1REF

3REF

2.9REF

3.9REF

2.5REF

2.8REF

トレードマーク
TRADE MARK

9.3REF

AF±0.5

2.5REF

接圧表示
PRESSURE ID

めっきコード
PLATING ID

AB±0.4

AA±0.4

B-B

SCALE 8:1

AD±0.4

AC±0.4

∅AE REF

C-C

SCALE 8:1

18.3	3.4	4.8	3.9	3.2	3.09	3.1-3.4	3L	AWG16-14 1.25-2.2mmSQ	-	2	GOLD 0.38um MIN.	2298107-5
18.3	2.6	4.2	4.0	3.2	3.09	2.2-2.8	2L	AWG16-14 1.25-2.2mmSQ	-	P	Pd-Ni 0.38um MIN. GOLD 0.05um MIN.	6-2298107-9
									-	2	GOLD 0.38um MIN.	2298107-4
17.8	2.6	4.2	4.0	2.9	2.9	1.8-2.8	L	AWG20-16 0.5-1.42mmSQ	-	P	Pd-Ni 0.38um MIN. GOLD 0.05um MIN.	6-2298107-8
									-	2	GOLD 0.38um MIN.	2298107-3
17.8	2.3	3.6	3.74	2.3	2.15	1.2-2.6	M	AWG24-20 0.2-0.5mmSQ	-	2	GOLD 0.38um MIN.	2298107-2
17.8	1.3	2.6	2.5	1.8	1.81	0.8-1.4	S	AWG28-24 0.08-0.2mmSQ	-	2	GOLD 0.38um MIN.	2298107-1
寸法AF DIM AF	寸法AE DIM AE	寸法AD DIM AD	寸法AC DIM AC	寸法AB DIM AB	寸法AA DIM AA	適用被覆径 INSUL. RANGE	ワイヤレンジマーク SIZE ID	適用電線範囲 WIRE RANGE	接圧表示 PRESSURE ID	めっきコード PLATING ID	接点部めっき CONTACT POINT PLATING	型番 PART NUMBER

I 材料： 銅合金
めっき： 全面ニッケル下地および接点部に表記載のめっき

I MATERIAL: COPPER ALLOY
PLATING: DESCRIBED IN THE TABLE
OVER NICKEL PLATING

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位: 耗
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

一般公差 ±0.3
0-PLC ±0.5
1-PLC ±0.1
2-PLC ±0.01
3-PLC ±0.005
4-PLC ±
ANGLES ±3°

MATERIAL
材料
SEE NOTE

FINISH
仕上
SEE TABLE

DWN
Y. OKADA
15APR2016

CHK
E. TAKEMASA
18APR2016

APVD
N. YAMASAKI
18APR2016

PRODUCT SPEC
製品規格
108-5349

APPLICATION SPEC
取付適用規格
114-78030

WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

NAME
名称
RECEPTACLE CONTACT,
FMLB, DYNAMIC D3000 SERIES

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
番号
C-2298107

RESTRICTED TO
-

SCALE
尺度
4:1

SHEET
1

OF
1

REV
B4