



ISO9001-2015
Certificate No.672Q22020207194



No.T52210311961TC Date;OCT 12,2022 No.T52310270397TC Date;apr 15,2023
TEL: 19166347631 13423947631 www.yucores.com.cn

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱
CUSTOMER

品名規格
DESCRIPTION RH 6.78×14.2×4

客户料號
CUS. P/N

提出日期
DATE 2025.05.12

出 圖 RDAWING		
發 行 MADE	復 核 CHECKED	確 認 APPROVED
李光赫	方煜镗	梁琼
销售部：张 丽		

承 認 CUSTOMER APPROVE



深圳市航宇磁电有限公司


广东省深圳市西乡
铁岗水库创富工业区2栋

TEL: 0755-27909535
Email:yucores@yucores.com.cn

TEL: 19166347631
13423947631



承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶名稱 CUSTOMER		日期 DATE	2025.05.12			
規格 ITEM	RH 6.78 × 14.2 × 4		編號 SERIAL NO.			
1.1. 形狀尺寸(單位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm): 1.2. 實物圖: The Sample:: 			A	6.78 ± 0.4 mm		
			B	14.2 ± 0.5mm		
			C	4 ± 0.3 mm		
			D			
			E			
			F			
			G			
			H			
2. 電氣性能檢測項目: ELECTRICAL REQUIREMENTS:			測試儀器 TEST INSTRUMENTS			
☐ L		TEST FREQ		KHZ MHZ		
☐ Q		TEST FREQ		KHZ MHZ		
☒ Z	Z1= 35Ω MIN	KHZ 25 MHZ	Z2= 80Ω MIN	KHZ 100 MHZ		
	Z3=	KHZ MHZ	Z4=	KHZ MHZ		
溫度 TEMP	℃	濕度 HUMIDITY	%			
線組 WINDING			Φ0.5x0.5TSx100L(mm)			
3. 外觀: THE LIMIT OF BREAKAGE:						
項目 Item			標準值 Standard Value			
一處缺陷的面積 Area of a breakage			≤2mm ²			
總缺陷面積 All area of the breakage			≤2mm ²			
缺陷深度 The depth of the breakage			≤0.4mm			
毛刺長度 The length of burr			≤0.2mm			
測試條件: TESTING CONDITION:						
1. 測試儀器: Testing Equipment:			E4991A+16194A			
2. 測試頻率區間: Testing Frequency Range:			1-1000MHz			
3. 測試線組: Testing Coil Specification:			Φ0.5x0.5TSx100L(mm)			
			測試 TESTED	復核 CHECKED	確認 APPROVED	
			李光赫	方煜镗	梁琮	

深圳市航宇磁电有限公司

檢驗數據
INSPECTION DATA

客戶名稱 CUSTOMER						日期 DATE	2025.05.12		數量 QUANTITY	10PCS		
編號 SERIAL NO.						形狀尺寸(單位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm): 實物圖: The Sample:: 						
規格 ITEM	RH 6.78x14.2x4											
線組 WINDING	Φ0.5x0.5TSx100L(mm)											
測試頻率 TEST FREQ	Z1= 25 KHZ 25 MHZ	Z2= 100 KHZ 100 MHZ	Z3= KHZ MHZ	Z4= KHZ MHZ								
溫度 TEMP	℃	濕度 HUMIDITY				%						
項目 TEST ITEM	電氣性能 ELECTRIC CHARACTERISTICS						尺寸(單位:毫米) DIMENSION(unit:mm)					
	Q	L(μH) (MH)	Z1(Ω)	Z2(Ω)	Z3(Ω)	Z4(Ω)	A	B	C	D	E	F
			35	80			6.78	14.2	4			
+			/	/			0.4	0.5	0.3			
-			0	0			0.4	0.5	0.3			
1			47.2	109.6			6.78	14.17	3.82			
2			47.4	109.8			6.79	14.11	3.77			
3			45.6	110.4			6.77	14.10	3.85			
4			47.0	109.2			6.80	14.18	3.82			
5			46.0	109.6			6.75	14.14	3.78			
6			46.2	110.2			6.83	14.12	3.80			
7			45.4	109.8			6.74	14.15	3.83			
8			47.6	110.4			6.77	14.12	3.76			
9			46.4	110.2			6.81	14.16	3.78			
10			45.8	109.7			6.76	14.13	3.77			
X̄			46.46	109.89			6.78	14.13	3.79			
Y/N			Y	Y			Y	Y	Y			
測試儀器: TEST INSTRUMENTS: E4991A+16194A 							檢 驗 INSPECTED	復 核 CHECKED	確 認 APPROVED			
							李光赫	方煜鎰	梁琮			


深圳市航宇磁电有限公司

阻抗 - 頻率曲線
IMPEDANCE V.S FREQUENCY (Z-Y)

客戶名稱 CUSTOMER		日期 DATE	2025.05.12
規格 ITEM	RH 6.78x14.2x4	編號 SERIAL NO.	

材質特性 MATERIAL CHARACTERISTICS

材料牌號 Material	初始磁導率 Initial Permeability	比損耗因子 Relative Loss Factor	比溫度系數 Relative Temperature Coefficient	飽和磁通密度 Saturation Magnetic Flux Density	剩磁 Remanence	矯頑力 Coercivity	居里溫度 Curie Temperature	電阻率 Electrical Resistivity	密度 Density
Unit	μ_i	$\tan \delta / \mu_i$	$\alpha \mu_i / \gamma$	Bs	Br	HC	Tc	ρ	d
symbol	±20%	×10 ⁻⁶	×10 ⁻⁶	(MT)	(MT)	(A/m)	(°C)	(Ω · m)	g/cm ³
		20 (0.1MHz)	2 - 5	260(1600A/m)	150	35	>140	>10 ⁵	4.6



客戶簽回欄	确认	审核	測試 TESTED	復核 CHECKED	確認 APPROVED
			李光赫	方煜镗	梁琼
www.yucore.com.cn					