






版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	23/MAY/2018	020910	ADD APPLICABLE WIRE TYPES AND DELETE THE DRAWING REVISION NO..	—	N. SUGAI	Y. OBATA	H. OBIKANE



SECT. A-A
SCALE (5 : 1)




REF. VIEW
参考図

- △ NOTE1. COMPANY MARK, LOCATION OF MANUFACTURE, MOLDING CAVITY NO. AND MATERIAL ARE SHOWN IN THIS AREA.
NOTE2. LOT IS SHOWN IN THIS AREA.
NOTE3. APPLICABLE WIRE TYPE IS SUMMARIZED IN TABLE1.


- △ 注1. 社標、製造場所、金型キャビティNo. および材料名を表示する。
注2. ロットを表示する。
注3. 表1に適用電線をまとめる。

△ TABLE1 APPLICABLE WIRE TYPE / 適用可能電線

TERMINAL / 端子	WIRE TYPE / 電線種	CALC. CROSS-SECTION AREA / 導体断面積 (計算) [mm ²]	OVERALL INSULATOR SIZE / 被覆外径 [mm]
TIN PLATING TERMINAL: MX19S10K451 (SJ033542)	CAVS0.3	0.3717	φ1.4~1.5
	GPTL 22	0.3717	φ1.57 (REF.)
	CAVS0.5	0.563	φ1.6~1.7
	AVSS0.3	0.3717	φ1.4~1.5
	AVSS0.5	0.563	φ1.6~1.7
	FLRY-A 0.35	0.33	φ1.2~1.3
	FLRY-B 0.35	(0.3402)	φ1.2~1.4
	FLRY-B 0.5	(0.4536)	φ1.4~1.7



3	GROMMET	1	SILICONE RUBBER	—	COLOR: GREEN
2	SEALING RING	1	SILICONE RUBBER	—	COLOR: BROWN
1	SOCKET HOUSING	1	PBT	—	COLOR: BLACK
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺度 (SCALE)	シリーズ (SERIES)	日本航空電子工業株式会社	 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図面番号 (DRAWING NO.)	版数 (VER.)
JACS-1594-1 JABL-1594-E		19/NOV/2015		2:1	MX19A				
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	—	名称 (TITLE)		SJ116670			
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	N. SUGAI	MX19A003S51					
±0.3		査閲 APPD.	M. KUROIWA	質量 (MASS)					
× ±0.3		承認 APPD.	N. OIRI						
×× ±0.3									
××× ±									
単位 (UNIT) : mm									