


Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufrarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Nachdruckrecht und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on potcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric

Nur Einsatz dargestellt!
view only insert!



empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Kontakte/Contacts:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Isolierkoerper/Insulation Body:

PEEK

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

IP 50

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø0.5 mm
0.08mm²
AWG 28


Pruefspannung/Test Voltage:

1.1 kV AC (SAE AS 13441)


Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:

4 A


Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !




Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm
torque value



S11F1C - ---



S11F2C - ---



2:1

*) Darstellung nur Beispiel!
figure only for example!

S11F_C-P12MCC0-7000	> 6.5 - 7.0 mm
S11F_C-P12MCC0-6500	> 6.0 - 6.5 mm
S11F_C-P12MCC0-6000	> 5.5 - 6.0 mm
S11F_C-P12MCC0-5500	> 5.0 - 5.5 mm
S11F_C-P12MCC0-5000	> 4.5 - 5.0 mm
S11F_C-P12MCC0-4500	> 4.0 - 4.5 mm
S11F_C-P12MCC0-4000	> 3.5 - 4.0 mm
S11F_C-P12MCC0-3500	> 3.0 - 3.5 mm
S11F_C-P12MCC0-3000	> 2.5 - 3.0 mm
S11F_C-P12MCC0-2500	> 2.0 - 2.5 mm
S11F_C-P12MCC0-2000	> 1.5 - 2.0 mm
S11F_C-P12MCC0-1500	> 1.0 - 1.5 mm
Oxaion-ID	KabelØ cableØ

		Benennung/description: Stecker cpl.		Werkstoff: material: see BOM
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00148368		Maßstab: scale: 4:1
Status/state: Approved		Version: revision: -		Format: size: A3
Erstellt/prepared	24.09.2018	tschroedl	Oxaion-Nr.: S11F_C-P12MCC0-__00	
Geaendert/revised	24.09.2018	tschroedl		
Freigabe/released	25.09.2018	rtrager	Ursprung/origin.: S11F_C-P12MCC0-__00	
ODU-MUEHL DORF	Datum/date	Name/name		
				Einheit: dim.: mm
				Bl.: sheet: 1