SHEET 1 OF 1

COMPLEMENT CODE

	C	1	2	4	8	
0	●	●	●	●	●	0
1	●		●	●	●	1
2	●	●		●	●	2
3	●			●	●	3
4	●	●	●		●	4
5	●		●		●	5
6	●	●			●	6
7	●				●	7
8	●	●	●	●		8
9	●		●	●		9
10	●	●		●		A
11	●			●		B
12	●	●	●			C
13	●		●			D
14	●	●				E
15	●					F



PCB LAYOUT







NOTES:
1. ALL DIMESNIONS IN mm [INCH]
2. GENERAL TOLERANCE: X.X=± 0.4
   X.XX=± 0.25
3. TERMINAL NUMBERS FOR REFERENCE ONLY
▲ 4. OPERATING FORCE: 700gf/cm MAX.
5. CONTACT RATING: 150mA, 42V DC (SWITCHING)
   200mA 42V DC (NON-SWITCHING)
6. CONTACT RESISTANCE: 80mΩ MAX.
7. INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN @ 250VDC
8. DIELECTRIC STRENGTH: 250VAC 1 MIN.
9. LIFE: 10,000 STEPS
10. OPERATING TEMPERATURE: -40°C TO 85°C
11. PACKAGING: 50 PCS PER TUBE
12. ▲ DENOTES CRITICAL PARAMETER
13. 2011/65/EU (ROHS) COMPLIANT

REV	PCR NO	DESCRIPTION	DATE	BY
A	22713	NEW RELEASE	2/8/17	MJR

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED

E•SWITCH®

TITLE RDTAC16R2T

SCALE	DATE	DR	DWG	REV
3:1	2/8/2017	MJR	U200042	A