

CODING A AS SHOWN
Kodierung A wie gezeichnet




REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A3	REVISED PER ECO-11-005150	30MAR2011	RK	HMR
	A4	FOR DETAILS SEE PCN E-12-002103	07MAY2012	CG	JG
	A5	REVISED PER PCN E-19-019109	09DEC2019	MK	JG
	A6	REVISED PER PCN-21-119507	02NOV2021	DRK	AW

D

C

B

A



NOTES
Bemerkungen

1 AMP OR TE CONNECTIVITY LOGO AND TE CONNECTIVITY SINGLE PART NUMBER
AMP oder TE CONNECTIVITY Logo und TE CONNECTIVITY Einzelteilnummer

2 MATERIAL MARKING
Werkstoffkennzeichnung

3 REVISION OF THE MOULD
Werkzeugaenderungsindex

4 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum

5 CAVITY MARKING
Nestmarkierung

6 FOR SUITABLE CONTACTS AND SEALS
SEE DRAWINGS:

Zu verwendende Kontakte und Einzeldichtungen siehe Tabellenzzeichnungen:

TE CONNECTIVITY 1703020

MAX. WIRE THICKNESS: 2.5 mm² FLR
max. Drahtgroesse:

7 PANEL MOUNTING WITH FIXING RING
TE CONNECTIVITY PART NO. 965687-1
Hinterwandmontage mit Befestigungsring
TE CONNECTIVITY-Nr. 965687-1

8 IN THE CASE OF THE NEW DESIGNS, THE DIMENSIONS OF THE CUT OFF SHOULD BE PLACED NEAR THE LOWER TOLERANCE LIMIT
Bei Neukonstruktionen sollten die Masse des Blechausschnitts an die untere Toleranzgrenze gelegt werden


A6 9 FOR THE CUSTOMER'S INCOMING INSPECTION OR PRODUCTION LINE INSPECTION, THE MAXIMUM TEST PRESSURE ALLOWED FOR USE IS ACCORDING TO IPX7 WITHIN SPECIFICATION 108-18622 AND SHOULD NOT EXCEED THAT PRESSURE

Für die Eingangskontrolle des Kunden oder die Inspektion der Produktionlinie beträgt der maximal zulässige Prüfdruck gemäß IPX7 innerhalb der Spezifikation 108-18622 und sollte diesen Druck nicht überschreiten

USE ONLY CONTACTS WITH SINGLE WIRE SEALS !
Es sind nur Kontakte mit Einzeldichtungen einzusetzen !


CUT OFF
(Material THICKNESS: 2.5^{+0.1} MM)

7 8 Befestigungsausschnitt
(Materialstaerke: 2.5^{+0.1} mm)




FURTHER CODINGS:
weitere Kodierungen:

CODING B
Kodierung B



CODING C
Kodierung C



.. ..

3-1718230-1	A	1-7	2	1	SEALING Dichtung	SILICONE Silikon	GREEN/gruen
			1	1	7POS. PIN HOUSING CODE C 7pol. Stiftgehaeuse Kodierung C	PBT-GF20	GREEN/gruen
2-1718230-1	A	1-7	2	1	SEALING Dichtung	SILICONE Silikon	GREEN/gruen
			1	1	7POS. PIN HOUSING CODE B 7pol. Stiftgehaeuse Kodierung B	PBT-GF20	GREY/grau
1-1718230-1	A	1-7	2	1	SEALING Dichtung	SILICONE Silikon	GREEN/gruen
			1	1	7POS. PIN HOUSING CODE A 7pol. Stiftgehaeuse Kodierung A	PBT-GF20	BLUE/blau
1718230-4	A	1-4	2	1	SEALING Dichtung	SILICONE Silikon	GREEN/gruen
			1	1	4POS. PIN HOUSING CODE A 4pol. Stiftgehaeuse Kodierung A	PBT-GF20	BLACK/schwarz
1718230-3	A	1-5	2	1	SEALING Dichtung	SILICONE Silikon	GREEN/gruen
			1	1	5POS. PIN HOUSING CODE A 5pol. Stiftgehaeuse Kodierung A	PBT-GF20	BLACK/schwarz
1718230-2	A	1-6	2	1	SEALING Dichtung	SILICONE Silikon	GREEN/gruen
			1	1	6POS. PIN HOUSING CODE A 6pol. Stiftgehaeuse Kodierung A	PBT-GF20	BLACK/schwarz
1718230-1	A	1-7	2	1	SEALING Dichtung	SILICONE Silikon	GREEN/gruen
			1	1	7POS. PIN HOUSING CODE A 7pol. Stiftgehaeuse Kodierung A	PBT-GF20	BLACK/schwarz
Bestell-Nr. ORDER-NO.	REV.	Besteckbare Kontakten USED CONTACT CAVITIES	POS.	Stueck QTY	Benennung Einzelteil DESCRIPTION SINGE PART	Werkstoff MATERIAL	Oberflaeche/Farbe SURFACE/COLOUR

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION. EDITION 1982-11 SHALL APPLY. Freimass toleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1982-11.	
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).	
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: n, ISO 8015 0-PLC ± 0.2mm 1-PLC ± 2-PLC ± 3-PLC ± 4-PLC ± ANGLES ±2°
MATERIAL siehe Tabelle material_2	FINISH siehe Tabelle finish_spec_2
CUSTOMER DRAWING	

TE Connectivity	
NAME 1.5MM PIN HOUSING, 5-7POS., ASSY 1.5mm Stiftgehaeuse, 5-7pol., Assy	
SIZE A2	CAGE CODE 00779
DRAWING NO C=1718230	RESTRICTED TO -
SCALE 2:1	
SHEET 1 OF 1	
REV A6	