








ZEICHNUNG GÜLTIG AB 25.1.90

Zeichnung geschützt durch
© Copyright 1979
TE AMP DEUTSCHLAND GmbH
Alle Rechte vorbehalten

Index	Änderung	Tag	Name
1	Neue Zeichnung erstellt	14.4.80	B.L.
2	NOTE 9 UND 10 ERGÄNZT	23.9.80	B.L.
3	3,4 und 6 pol. Geh. Kodierung ergänzt	31.10.80	B.L.
4	Leiterplattenabgriff, Zahlen und -1 hinzu	18.2.81	B.L.
5	Tol. für Leiterplattenabgr. geändert	18.3.81	B.L.
6	6 pol. Geh. Kodierung geändert	2.4.81	B.L.
7	Rippe 0,5 und Maß 3,15+0,2 hinzu	14.9.81	B.L.
8	5 pol. PN 927 248 hinzu	15.2.82	B.L.
9	Rippen 0,5+0,2 hinzu	1.4.82	B.L.
10	6 pol. Sonderausführung dazu	7.1.83	B.L.
11	15 pol. Version hinzu	8.6.84	B.L.
12	11 pol. Version hinzu	26.10.84	B.L.
13	12 pol. Version hinzu u. 3 pol.	23.1.84	B.L.
14	5 und 7 pol. Ausführung nachgegr.	31.10.85	B.L.
15	Anpassung an Werkzeug	2.10.86	nachtrag
16	Leiterplattenabgriff II, PN's, Kantenabgriff	20.5.87	Veränderung
17	Prüflöcher im Deckel geschlossen	21.6.90	M.Hoffmann
18	PN 926 210-229 geändert	21.7.88	M.Hoffmann
A	ECR-10-017385	04SEP10	KK/HMR
A1	ECR-12-000990	02MAY12	MKD/RRP
A2	ECR-16-010712	28JUL2016	KD/RR



- 16 Rastfenster Ø 2,5mm oder wahlweise Vierkantloch 2x2 mm
- 15 Rastnacke zwischen letzter u. vorletzter Kammer
- 14 Rastnacke zwischen Kammer 1u.2
- 13 Stick-Mould Ausführung
- 12 Kodiersteg zwischen Kammer Nr.3 u.4
- 11 Kodiersteg zwischen Kammer Nr.4 u.5
- 10 Kammernummer
Fette Engschrift 14 DIN1451, 0,16erhaben, Fläche 0,2 vertieft
- 9 Zahlen und Schrift: fette Engschrift 14 DIN1451
0,16 erhaben, Fläche 0,2 vertieft
- 8 Lage des Kontaktpunktes auf der Leiterplatte
- 7 Kodiersteg zwischen Kammer Nr.16 u.17
- 6 Kodiersteg zwischen Kammer Nr.5 u.6
- 5 Kodiersteg zwischen Kammer Nr.12 u.13
- 4 Kodiersteg; Lage siehe Tabelle
- 3 Steg vor Kammer Nr.1
- 2 Kodiersteg zwischen Kammer Nr.1 u.2
- 1 Kodiersteg zwischen Kammer Nr.2 u.3

OBSOLETE	928 239-2		10,0	14,8	Sonderausf.	3	_____	
	928 225-4		15,0	19,8	Sonderausf.	4	_____	
			20,0	24,8	Sonderausf.	5	926 108 - 1	
			30,0	34,8		7	926 084 - 1	
	928 130-1		10,0	14,8		3	926 055 - 1	
			55,0	59,8		12	926 050 - 1	
			50,0	54,8		11	926 018 - 1	
			25,0	29,8		6	927 748 - 1	
			70,0	74,8		15	927 744 - 1	
			25,0	29,8	Sonderausf.	6	927 048 - 1	
			20,0	24,8		5	927 248 - 1	
			95,0	99,8		20	926 229 - 1	
			90,0	94,8		19	926 228 - 1	
			85,0	89,8		18	926 227 - 1	
			80,0	84,8		17	926 225 - 1	
			75,0	79,8		16	926 224 - 1	
			70,0	74,8		15	926 223 - 1	
			65,0	69,8		14	926 222 - 1	
			60,0	64,8		13	926 221 - 1	
			55,0	59,8		12	926 220 - 1	
			50,0	54,8		11	926 219 - 1	
			45,0	49,8		10	926 218 - 1	
			40,0	44,8		9	926 217 - 1	
			35,0	39,8		8	926 216 - 1	
			30,0	34,8		7	926 215 - 1	
			25,0	29,8		6	926 214 - 1	
			20,0	24,8	Sonderausf.	5	926 213 - 1	
	928 133-1		15,0	19,8		4	926 212 - 1	
	928 129-1		10,0	14,8		3	926 211 - 1	
	OBSOLETE	926 189-1		5,0	9,8		2	926 210 - 1

13	4	X	Y	Polzahl	Bestell-Nr
Ausführung M					
TYCO ELECTRONICS AMP DEUTSCHLAND GmbH Langen b. Ffm.					
Benennung MT-Direktstecker (5mm)					
K					
927 248-1/648-1	UL 94 V-2				
926 210-1...229-1	Polyamid 6.6	natur			
Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Nicht tolerierte Maße	Format	Zeichnungs-Nr.
Gez. 14.4.80	Gepr. 2.4.81	Gepr.	± 0,15 mm	D	926 210
			Maßstab 5:1 (21)	Blatt-Nr.	