











NUMBER 32 CAVITIES SUITABLE ONLY
 FOR FEMALE CONNECTORS MQS P/N
 144969-2 CuNiSi + STAINLESS STEEL
 SPRING, GOLD PLATED ON CONTACT
 AREA AND IN THE BACK OF THE SPRING.
 WIRE RANGE 0.35-0.5 mm²

(NUMERO 32 CAVITA' ADATTE SOLO
 PER CONTATTI FEMMINA MQS P.N.
 144969-2 CuNiSi + MOLLA IN ACCIAIO
 INOX, DORATI NELLA ZONA DI CONTATTO
 E SUL DORSO DELLA MOLLA.
 RANGO FILO 0.35-0.5 mm²)



NOTES

- 1) THE PRODUCT IS SUPPLIED WITH LEVER IN CLOSED POSITION
 (IL PRODOTTO VIENE FORNITO CON LA LEVA IN POSIZIONE CHIUSA)
- 2) THE PRODUCT IS SUITABLE FOR MATING WITH:
 1418939 PIN HEADER 24 + 32 POS.
 (IL PRODOTTO E' ADATTO PER ACCOPPIAMENTO CON:
 1418939 PIN HEADER 24 + 32 POS.)
- 3) SEE INSTRUCTION SHEET 411-20054 FOR THE
 APPROPRIATE MATING OPERATION SEQUENCE
 WITH COUNTERPART
 (VEDERE FOGLIO DI ISTRUZIONE 411-20054 PER
 LA CORRETTA SEQUENZA DI MONTAGGIO CON LA
 CONTROPARTE)



LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN
1	-	A		FIRST ISSUE (ET00-021-03) WAS 03-51129	20FEB2004	M.B. O.C.
		AI		RELEASED FOR PRODUCTION (ET00-0187-04)	SEP2004	M.B. O.C.
		B		MODIFIED TEETH GROOVE (ECR-05-011651)	17oct2005	M.B. O.C.

PART LIST (LISTA COMPONENTI)							
ITEM (NO.)	DESCRIPTION (DESCRIZIONE)	DIMENSION (DIMENSIONE)	MATERIAL (MATERIALE)	QUANTITY REQUIRED PER ASSEMBLY (QUANTITA' RICHIESTA PER ASSEMBLATO)			
1	LEVER (LEVA)		PA 66GF30 COLOR YELLOW (COLORE GIALLO)	1	1	1	1
2	COVER (CORAZZA)	AL= 4,80 AR= 4,80	PA 66GF30 COLOR BLACK (COLORE NERO)	1			
3	COVER (CORAZZA)	AL= 8,00 AR= 8,00	PA 66GF30 COLOR GRAY (COLORE GRIGIO)		1		
4	COVER (CORAZZA)	AL=11,20 AR=11,20	PA 66GF30 COLOR BLUE (COLORE BLU)			1	
5	COVER (CORAZZA)	AL=11,20 AR= 4,80	PA 66GF30 COLOR WHITE (COLORE BIANCO)			1	
6	COVER (CORAZZA)	AL= 4,80 AR= 8,00	PA 66GF30 COLOR BROWN (COLORE MARRONE)				1
REC. HOUSING (ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE)				1			
7	7-1 HOUSING (BLOCCHETTO)	B=5,40	PA 66GF13 COLOR BLACK (COLORE NERO)		1		
	7-2 SPRING (MOLLA DI C.C.)		STAINLESS STEEL (ACCIAIO INOX)		8		
REC. HOUSING (ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE)					1		
8	8-1 HOUSING (BLOCCHETTO)	B=1,90	PA 66GF13 COLOR GRAY (COLORE GRIGIO)		1		
	8-2 SPRING (MOLLA DI C.C.)		STAINLESS STEEL (ACCIAIO INOX)		8		
REC. HOUSING (ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE)					1		
9	9-1 HOUSING (BLOCCHETTO)	B=1,00	PA 66GF13 COLOR BLUE (COLORE BLU)		1		
	9-2 SPRING (MOLLA DI C.C.)		STAINLESS STEEL (ACCIAIO INOX)		8		
REC. HOUSING (ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE)						1	
10	10-1 HOUSING (BLOCCHETTO)	B=6,10	PA 66GF13 COLOR WHITE (COLORE BIANCO)		1		
	10-2 SPRING (MOLLA DI C.C.)		STAINLESS STEEL (ACCIAIO INOX)		8		
REC. HOUSING (ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE)							1
11	11-1 HOUSING (BLOCCHETTO)	B=0,30	PA 66GF13 COLOR BROWN (COLORE MARRONE)		1		
	11-2 SPRING (MOLLA DI C.C.)		STAINLESS STEEL (ACCIAIO INOX)		8		

284999-4 REV. B BLACK (NERO)	284999-3 REV. B GRAY (GRIGIO)	284999-6 REV. B BLUE (BLU)	284999-7 REV. B WHITE (BIANCO)	284999-5 REV. B BROWN (MARRONE)
---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.		DWN M. BARBERIS CHK O. CANUTO APVD A. GENTA	10NOV2003 10NOV2003	tyco Electronics		AMP Italia S.p.A. C.so F.lli Cervi 15 Collegno (TO)
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME		
0 PLC ±0.3		1 PLC ±0.2		PRODUCT SPEC		
2 PLC ±0.1		3 PLC ±		108-20223		
4 PLC ±		ANGLES		APPLICATION SPEC		
FINISH		±°		114-15077		
MATERIAL SEE TABLE (VEDI TABELLA)		SEE TABLE (VEDI TABELLA)		WEIGHT		
				CUSTOMER DRAWING		
				SIZE		
				A2 00779 C=		
				284999		
				SCALE		
				2:1		
				SHEET		
				1		
				OF		
				1		
				REV		
				B		