



断面 'B'-'B'



断面 'A'-'A'

- 注; 1. 規定寸法以外の寸法については連鎖状図面による。
2. 本製品の7代バレルはトリオムンである。
③ 3. 適用取扱説明書 IS 076J

リン青銅 t=0.4	170234-4	錫めっき	170266-4
黄銅 t=0.4	170234-2	錫めっき	170266-2
黄銅 t=0.4	170234-1	—	170266-1
材料	連鎖状端子型番	1E 上	189状端子型番

©19 年日本エー・エム・ビー株式会社 AMP社の諸製品は特許又は特許出願中		©19 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING		参考図面 (CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY)	
材料 (MATERIAL) 表参照				日本エー・エム・ビー株式会社 TOKYO, JAPAN	
仕上 (FINISH) 表参照				分類 (CLASS) ————	
抱合電線断面積 (WIRE RANGE) 3.08 ~ 5.63 mm ² (AWG # —)				型式 (TYPE) ————	
被覆外径 (INSULATION DIA) 3.8 ~ 5.1 mm (— IN)				一般公差 (TOLERANCE) { ±0.4 (±0.015") (AS NOTED) ±1.0"	
名称 (NAME)		尺度 (SCALE)	LOC SIZE	番号 (NO)	REV
ボジティブロック リセパタブル (L.P)		J A	C-170266	02	

DR	CHK	DATE	DE	APP
02	ECN J83-6968	Y.F	9/26/77	
01	ECN J8-4922	S.O	9/26/77	
0	RELEASED	Y.F	9/26/77	
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
DR	9/26/77	DE		
CHK	9/26/77	APP		

単位: 耗 DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST 4