




Anschlagwerkzeug
CRIMPING TOOLS

Leitungsquerschnitt CONDUCTOR SIZE mm ²	Werkzeugtypen TOOL	Bestell - Nr. ORDER NO.	Bemerkung REMARKS
0.35 bis 0.5	Typ A / TYPE A Handbetätigung für Einzelkontakte HAND ACTIVITY FOR SINGLE CONTACTS	V23599-M1011-C5	Einzelkontakte
			SINGLE CONTACTS
0.35 bis 0.5	Typ B / TYPE B elektrisch für Bandware ELECTRICAL FOR TAPE WARE	V23599-E5004-C4	Kontakte am Band
			CONTACTS ON TAPE

Oberfläche
SURFACE

Ausführung Au: VERSION Au:	
Zone I / AREA I	>= 0.8 µm Au über/OVER >= 0.6 µm Pd über/OVER 2±1 µm Ni
Zone II / AREA II	Au- bzw. Pd- bzw. SnPb10-Auslauf über/ -AND/OR -RUNOUT OVER <= 4 µm Ni
Zone III / AREA III	3±1 µm SnPb10 über/OVER <= 1 µm Ni
Zone IV / AREA IV	>= 1 µm SnPb10 <= 1 µm Ni
Zone V / AREA V	>= 0.5 µm Au über/OVER >= 0.3 µm Pd über/OVER 2±1 µm Ni

Ausführung Sn: VERSION Sn:	
Zone I / AREA I	3±1 µm SnPb10 über/OVER 2±1 µm Ni
Zone II / AREA II	SnPb10-Auslauf über/ -RUNOUT OVER <= 4 µm Ni
Zone III / AREA III	3±1 µm SnPb10 über/OVER <= 1 µm Ni
Zone IV / AREA IV	>= 1 µm SnPb10 <= 1 µm Ni
Zone V / AREA V	3±1 µm SnPb10 über/OVER 2±1 µm Ni

V23540-M5300-Y61	0.35 - 0.50	Sn	2	1.85	2.8	2.5	5.08
V23540-M5300-Y60	0.35 - 0.50	Au	2	1.85	2.8	2.5	5.08
Stiftkontakt Siemens Bestell - Nr. PIN CONTACT SIEMENS ORDER-NO.	Leitungs- querschnitt CONDUCTOR SIZE	Ober- fläche SURFACE	a	b	c	d	T Teilung PITCH
Maße DIMENSIONS							

*) Längen, Winkel, Form und Lage: DIN ISO 2768-mK
LENGTH, ANGLES, FORM AND POSITION: DIN ISO 2768-mK

Maßgebend ist der deutsche Text .
ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION
SHALL BE BINDING .

	Tol.: ISO 8015 (*)		Maßstab 10:1
		Datum 30.08.94	
		Bearb. Flieger	
04	WO97/5786	21.05.97	gw
05	WO97/5724	05.12.96	gw
02	WO96/5775	05.07.96	D.M.
01	WO96/5771	08.05.96	D.M.
52		26.09.94	Fl
51		30.08.94	Fl
Zust.	Mitteilung	Datum	Name
Siemens AG			
Maßbild / DIMENS. DRAWING Crimpstift 0.35 / 0.5 CRIMP PIN 0.35 / 0.5			
V23540-M5300-Y6*-*-7427			
Blatt 1			
1 BL.			