







DCF-C-212E(03.08)

81E301PS
('ON ΘNIMVHΘ) 음響理図

版 数 REV.	年 月 日 DATE	DCN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.




注 1. 図示の位置に社標及び端子番号が表示される。

2. コンタクトは別売品の為、別発注願います。(表 1)

3. 本製品は浮動型コネクタであり、フローティング量は 1 mm である。

表 1


名 称	適用電線	
	電線サイズ	仕上外径
D02-22-26S-10000	AWG#26	φ 1.1 以下



ソケットコンタクト

コンタクト装着状態図

REFERENCE ONLY
JAE

(5)	ソケットコンタクト (圧着)	2 0	銅合金	ニッケル上金メッキ	注 2	
4	フローティングリベット	2	銅合金	ニッケルメッキ	—————	
3	ワッシャー	2	銅合金	ニッケルメッキ	—————	
2	リヤインシュレータ	1	ガラス入ナイロン	(色相 : 黒色)	UL94V-0	
1	フロントインシュレータ	1	ガラス入ナイロン	(色相 : 黒色)	UL94V-0	
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS	
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-3081		第1版 (ORIGINAL DATE) 2005.7.28		尺度 (SCALE) 2 : 1	シリーズ (SERIES) DRA	
		製図 DR.	名称 (TITLE) DRA-20SC-FOR			
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.				日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	査閲 APPD.				
. ± 0.8	×° ± 	承認 APPD.				
. × ± 0.4	×° × ±	窪田 (好)				
. × × ± 0.1			質量 (MASS) —————		図面番号 (DRAWING NO.) SJ103318	
. × × × ±						