







间距PITCH: 1.5mm



版本 REV	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	日期 DATE
A0	NEW Release	Alan	2009-02-11

- 1.线数(Poles):参照列表
- 2.接触电阻(Contact resistance): $\leq 20\text{m}\Omega$
- 3.绝缘电阻(Insulation resistance): $\geq 500\text{M}\Omega$
- 4.额定电压(Rated voltage):125V AC DC
- 5.额定电流(Rated current):1A AC DC
- 6.耐电压(Withstand Voltage):500V AC/ minute
- 7.温度范围(Temperature Range):-25°C~+105°C

注释 NOTES

① 产品编码PRODUCT CODE

A1501AWR-**-F2MA-R

PART NO.:
NO.OF CIRCUITS:
SEE CHART
MATERIAL:
SEE NOTES
PACKAGING:
R=REEL

CKTS	Dimensions(mm)		
	DIM.A	DIM.B	DIM.C
02	1.50	3.60	6.00
03	3.00	5.10	7.50
04	4.50	6.60	9.00
05	6.00	8.10	10.50
06	7.50	9.60	12.00
07	9.00	11.10	13.50
08	10.50	12.60	15.00
09	12.00	14.10	16.50
10	13.50	15.60	18.00
11	15.00	17.10	19.50
12	16.50	18.60	21.00
13	18.00	20.10	22.50
14	19.50	21.60	24.00
15	21.00	23.10	25.50
16	22.50	24.60	27.00

② 材质 MATERIAL

- a.壳体HOUSING: LCP UL94V-0,
自然色 NATURAL
- b.针PIN: 磷青铜 PHOSPHOR BRONZE,
镍底镀锡 TIN OVER NICKEL PLATE
- c.固定片FINNTING NAIL:
磷青铜 PHOSPHOR BRONZE,
镍底镀锡 TIN OVER NICKEL PLATE


③ 配套部件 MATES WITH

- 1.壳体HOUSING : [A1501Y-**](#)
- 2.端子TERMINAL : [A1501T](#)







④ 可选型号 OPTIONAL MODELS

- 针座 WAFER: [A1501AWV-**](#)

一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 长度(Length) 角度(Angle) X / X° ±5° XX ±0.30 X.X° ±2° XXX ±0.20 XXX° ±1° XXXX ±0.10 XXXX° /	品名 SERIES NAME	1.5mm,Pitch,W/B 侧装,SMT	绘制 DRAWN	Z.G.W 2009.3.12		JKUN www.JKUN.cc
			审核 CHECKED	J.Yoon 2009.3.12		
物料编码 PART NO.	SEE NOTES	批准 APPROVED	K.Maya 2009.3.12		单位 UNITS Metric mm	
			图幅 SIZE	A4	页数 SHEET 4/1	比例 SCALE 5:1
SD-A1501-A						



间距PITCH: 1.5mm



版本 REV	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	日期 DATE
A0	NEW Release	Alan	2009-02-11

- 1.线数(Poles):参照列表
- 2.接触电阻(Contact resistance): $\leq 20\text{m}\Omega$
- 3.绝缘电阻(Insulation resistance): $\geq 500\text{M}\Omega$
- 4.额定电压(Rated voltage):125V AC DC
- 5.额定电流(Rated current):1A AC DC
- 6.耐电压(Withstand Voltage):500V AC/ minute
- 7.温度范围(Temperature Range):-25°C ~ +105°C

注释 NOTES

① 产品编码PRODUCT CODE

A1501AWV-**-F2MA-R-X
PART NO.:
NO.OF CIRCUITS:
SEE CHART
MATERIAL:
SEE NOTES
PACKAGING:
R=REEL
X=CAP

② 材质 MATERIAL

- a.壳体HOUSING: LCP UL94V-0, 自然色 NATURAL
- b.针PIN: 磷青铜 PHOSPHOR BRONZE, 镍底镀锡 TIN OVER NICKEL PLATE
- c.固定片FINNTING NAIL: 磷青铜 PHOSPHOR BRONZE, 镍底镀锡 TIN OVER NICKEL PLATE


③ 配套部件 MATES WITH

- 1.壳体HOUSING : [A1501Y-**](#)
- 2.端子TERMINAL : [A1501T](#)

④ 可选型号 OPTIONAL MODELS


针座 WAFER: [A1501AWR-**](#)

CKTS	Dimensions(mm)		
	DIM.A	DIM.B	DIM.C
02	1.50	3.60	6.00
03	3.00	5.10	7.50
04	4.50	6.60	9.00
05	6.00	8.10	10.50
06	7.50	9.60	12.00
07	9.00	11.10	13.50
08	10.50	12.60	15.00
09	12.00	14.10	16.50
10	13.50	15.60	18.00
11	15.00	17.10	19.50
12	16.50	18.60	21.00
13	18.00	20.10	22.50
14	19.50	21.60	24.00
15	21.00	23.10	25.50
16	22.50	24.60	27.00


一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 长度(Length) 角度(Angle) X. / X° ±5° XX ±0.30 XX° ±2° XXX ±0.20 XXX° ±1° XXXX ±0.10 XXXX° /	品名 SERIES NAME	1.5mm,Pitch,W/B 顶装,SMT	绘制 DRAWN	Z.G.W	2009.3.12	JKUN www.JKUN.cc
			审核 CHECKED	J.Yoon	2009.3.12	
	物料编码 PART NO.	SEE NOTES	批准 APPROVED	K.Maya	2009.3.12	单位 UNITS Metric mm
	图纸编号 DWG NO.	SD-A1501-B	图幅 SIZE A4	页数 SHEET 4/3	比例 SCALE 5:1	

版本 REV	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	日期 DATE
A0	NEW Release	Alan	2009-02-11


H
G
F
E
D
C
B
A







02~08 CONTACTS



09~16 CONTACTS



(PET膜剥离示意图)



列表1

Circuits	DIM.D	DIM.E	Q'ty/Reel	Packing Reel/Caton
02~03PIN	-	16	1000pcs	20/Reel
04~09PIN	-	24	1000pcs	15/Reel
10~12PIN	28.4	32	1000pcs	11/Reel
13~16PIN	40.4	44	1000pcs	8/Reel

包装说明:
1. 把成品包入卷盘中, 每盘装1000PCS, 卷盘贴合格证, 将卷装产品套上PE袋, 放入外箱中, 外箱贴好胶带, 贴上合格证;
2. 所有材料有害物控制需符合RoHS标准。

一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 长度(Length) 角度(Angle) X ±0.50 X° ±5° XX ±0.30 XX° ±2° XXX ±0.20 XXX° ±1° XXXX / XXXX° /

品名 SERIES NAME
物料编码 PART NO.
图纸编号 DWG NO.

1.5mm,Pitch,W/B 顶装,载带包装
SD-A1501-B

绘制 DRAWN	Z.G.W	2009.3.12
审核 CHECKED	J.Yoon	2009.3.12
批准 APPROVED	K.Maya	2009.3.12
图幅 SIZE	A4	页数 SHEET 4/4
		比例 SCALE

JKUN www.JKUN.cc	
単位 UNITS	Metric mm
	

H
G
F
E
D
C
B
A