





D

C

B

A



- 10

PART RELEASED WITH PARTIAL VALIDATION AND PENDING AGENCY APPROVALS.
- 9

ALTERNATIVE RESIN PBT GF
- 8

PRELIMINARY PART, NOT YET RELEASED FOR PRODUCTION
- 7

PBT GF, UL94-V0 & GWEPT 750 NO-FLAME, NATURAL
- 6

PBT GF
- 5

PASSENDE GEGENSTECKER:
-TABWANNE SIEHE ZEICHNUNG 1971817 AND EQUIVALENT;
-LEITERKARTENANSCHLUSS MIT RAHMEN SIEHE ZEICHNUNG 964 575
-LEITERKARTENANSCHLUSS OHNE RAHMEN SIEHE SPEZIFIKATION 108-18056
- 4

SCHNITTBEREICH DURCH HERSTELLUNGSPROZESS
CUTTING AEREA FROM PRODUCING PROCESS
- 3

RASTMÖGLICHKEIT FÜR INNENVERRASTUNG AUF ANFRAGE
LOCKING FEATURE FOR INTERIOR LOCKING BY REQUEST
- 2

WIRE RANGE, DGB II (7xø0.25=0.35mm²)
SEE APPLICATION SPECIFICATION 114-18049-1
- 1

KODIERRIPPEN; SCHNEIDEN AUF DER VERARBEITUNGSMASCHINE ÖM GLICH.
KEYING RIBS; CUTTING WITH THE TERMITATION MACHINE POSSIBLE

3x	20	47.5	52.4	1-966195-0	-	-
3x	19	45.0	49.9	1-966195-9	2311511-9	1-2404188-9
4x	18	42.5	47.4	1-966195-8	2311511-8	1-2404188-8
4x	17	40.0	44.9	1-966195-7	-	-
4x	16	37.5	42.4	1-966195-6	2311511-6	1-2404188-6
4x	15	35.0	39.9	1-966195-5	2311511-5	1-2404188-5
5x	14	32.5	37.4	1-966195-4	-	-
5x	13	30.0	34.9	1-966195-3	-	-
5x	12	27.5	32.4	1-966195-2	2311511-2	1-2404188-2
6x	11	25.0	29.9	1-966195-1	2311511-1	1-2404188-1
6x	10	22.5	27.4	1-966194-0	2-2311510-0	2-2403118-0
7x	9	20.0	24.9	1-966194-9	1-2311510-9	1-2403118-9
8x	8	17.5	22.4	1-966194-8	1-2311510-8	1-2403118-8
8x	7	15.0	19.9	1-966194-7	1-2311510-7	1-2403118-7
10x	6	12.5	17.4	1-966194-6	1-2311510-6	1-2403118-6
11x	5	10.0	14.9	1-966194-5	1-2311510-5	1-2403118-5
13x	4	7.5	12.4	1-966194-4	1-2311510-4	1-2403118-4
16x	3	5.0	9.9	1-966194-3	1-2311510-3	1-2403118-3
STICK	POS.	DIM A	DIM B	TE P/N 6	TE P/N 7	TE P/N 9

B

A