







间距PITCH: 1.5mm



版本 REV	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	日期 DATE
A0	NEW Release	Alan	2018-05-10

- 1.线数(Poles):参照列表
- 2.接触电阻(Contact resistance): $\leq 20\text{m}\Omega$
- 3.绝缘电阻(Insulation resistance): $\geq 500\text{M}\Omega$
- 4.额定电压(Rated voltage):100V AC DC
- 5.额定电流(Rated current):2A AC DC
- 6.耐电压(Withstand Voltage):500V AC/ minute
- 7.温度范围(Temperature Range):-40°C~+125°C

注释 NOTES

① 产品编码PRODUCT CODE

A1506AWR- ** -F4MB1 - R-M
PART NO.:
NO.OF CIRCUITS:
SEE CHART
MATERIAL:
SEE NOTES
PACKAGING:
R=REEL
M=MYLAR(02~05CKTS)
VOID(06~15CKTS)

② 材质 MATERIAL

- a.壳体HOUSING: LCP UL94V-0, 自然色 NATURAL
- b.针PIN: 磷青铜 PHOSPHOR BRONZE, 镍底镀锡 TIN OVER NICKEL PLATE
- c.固定片FINNTING NAIL: 磷青铜 PHOSPHOR BRONZE, 镍底镀锡 TIN OVER NICKEL PLATE

③ 配套部件 MATES WITH

- 1.壳体HOUSING : [A1506Y-**](#)
- 2.端子TERMINAL : [A1506T](#)

④ 可选型号 OPTIONAL MODELS


- 针座 WAFER: [A1506AWV-**](#)

CKTS	Dimensions(mm)		
	DIM.A	DIM.B	DIM.C
02	7.30	1.50	4.45
03	8.80	3.00	5.95
04	10.30	4.50	7.45
05	11.80	6.00	8.95
06	13.30	7.50	10.45
07	14.80	9.00	11.95
08	16.30	10.50	13.45
09	17.80	12.00	14.95
10	19.30	13.50	16.45
11	20.80	15.00	17.95
12	22.30	16.50	19.45
13	23.80	18.00	20.95
14	25.30	19.50	22.45
15	26.80	21.00	23.95


一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 长度(Length) 角度(Angle) X. ±0.50 X.° ±5° XX ±0.30 XX.° ±2° XXX ±0.20 XXX.° ±1° XXXX / XXXX.° /	品名 SERIES NAME	1.5mm,Pitch,W/B 侧装,内置锁扣,SMT	绘制 DRAWN	Z.G.W	2018.5.10	JKUN www.JKUN.cc
			审核 CHECKED	J.Yoon	2018.5.10	
	物料编码 PART NO.	SEE NOTES	批准 APPROVED	K.Maya	2018.5.10	单位 UNITS Metric mm
	图纸编号 DWG NO.	SD-A1506-A	图幅 SIZE A4	页数 SHEET 6/1	比例 SCALE 3:1	

间距PITCH: 1.5mm


版本 REV	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	日期 DATE
A0	NEW Release	Alan	2018-05-10




2CKTS




3CKTS









4~5CKTS




6~7CKTS



8~11CKTS




12~15CKTS



PIN VIEWS


一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 长度(Length) 角度(Angle) X ±0.50 X° ±5° XX ±0.30 XX° ±2° XXX ±0.20 XXX° ±1° XXX / XXX° /	品名 SERIES NAME	1.5mm,Pitch,W/B 侧装,内置锁扣,SMT	绘制 DRAWN	Z.G.W	2018.5.10	JKUN www.JKUN.cc
	物料编码 PART NO.	SEE NOTES	审核 CHECKED	J.Yoon	2018.5.10	
	图纸编号 DWG NO.	SD-A1506-A	批准 APPROVED	K.Maya	2018.5.10	单位 UNITS Metric mm
			图幅 SIZE A4	页数 SHEET 6/2	比例 SCALE	

02~05 CONTACTS




06~07 CONTACTS

引出方向



08~15 CONTACTS


版本 REV	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	日期 DATE
A0	NEW Release	Alan	2018-05-10



(PET膜剥离示意图)


卷盘

引出方向



DETAIL:B


合格证



2.0±0.50

13.0±0.50

DETAIL:B




装盘(参考列表1)

PE 袋

三角柱加固*4

外箱



列表1

Circuits	DIM.D	DIM.E	Q'ty/Reel	Packing Reel/Carton
02~03PIN	7.5	16	800pcs	20/Reel
04~07PIN	11.50	24	800pcs	15/Reel
08~11PIN	14.20	32	800pcs	11/Reel
12~15PIN	20.20	44	800pcs	8/Reel

包装说明:


- 把成品包入卷盘中, 每盘装800PCS, 卷盘贴合格证, 将卷装产品套上PE袋, 放入外箱中, 外箱贴好胶带, 贴上合格证;
- 所有材料有害物控制需符合RoHS标准;
- 有麦拉2~5PIN, 无麦拉6~15PIN.

一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 长度(Length) 角度(Angle)			
X	±0.50	X°	±5°
XX	±0.30	XX°	±2°
XXX	±0.20	XXX°	±1°
XXXX	/	XXXX°	/

品名 SERIES NAME
1.5mm,Pitch,W/B 侧装,内置锁扣,载带包装
物料编码 PART NO.
图纸编号 DWG NO.
SD-A1506-A




绘制 DRAWN	Z.G.W	2018.5.10
审核 CHECKED	J.Yoon	2018.5.10
批准 APPROVED	K.Maya	2018.5.10
图幅 SIZE	A4	页数 SHEET 6/3
比例 SCALE		

单位 UNITS	Metric mm
图幅 SIZE	A4
页数 SHEET	6/3
比例 SCALE	

JKUN
www.JKUN.cc单位
UNITS Metric mm



间距PITCH: 1.5mm

版本 REV	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	日期 DATE
A0	NEW Release	Alan	2018-05-10



- 1.线数(Poles):参照列表
- 2.接触电阻(Contact resistance): $\leq 20\text{m}\Omega$
- 3.绝缘电阻(Insulation resistance): $\geq 500\text{M}\Omega$
- 4.额定电压(Rated voltage):100V AC DC
- 5.额定电流(Rated current):2A AC DC
- 6.耐电压(Withstand Voltage):500V AC/ minute
- 7.温度范围(Temperature Range):-40°C~+125°C

CKTS	尺寸Dimensions(mm)			
	DIM.A	DIM.B	DIM.C	DIM.D
204	4.50	10.30	8.50	7.40
205	6.00	11.80	10.00	8.90
206	7.50	13.30	11.50	10.40
207	9.00	14.80	13.00	11.90
208	10.50	16.30	14.50	13.40
209	12.00	17.80	16.00	14.90
210	13.50	19.30	17.50	16.40
211	15.00	20.80	19.00	17.90
212	16.50	22.30	20.50	19.40
213	18.00	23.80	22.00	20.90



注释 NOTES

① 产品编码PRODUCT CODE

A1506AWR- 2** -F4MB1 - R
PART NO.:
NO.OF CIRCUITS:
SEE CHART
MATERIAL:
SEE NOTES
PACKAGING:
R=REEL

② 材质 MATERIAL


- a.壳体HOUSING: LCP UL94V-0, 自然色 NATURAL
b.针PIN: 磷青铜 PHOSPHOR BRONZE, 镍底镀锡 TIN OVER NICKEL PLATE
c.固定片FINNTING NAIL: 磷青铜 PHOSPHOR BRONZE, 镍底镀锡 TIN OVER NICKEL PLATE

③ 配套部件 MATES WITH

- 1.壳体HOUSING : [A1506Y-2**](#)
2.端子TERMINAL : [A1506T](#)

④ 可选型号 OPTIONAL MODELS

针座 WAFER: [A1506AWV-2**](#)




PCB Layout
线路板印刷示意图


一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 长度(Length) 角度(Angle) X / X° ±5° XX ±0.30 XX° ±2° XXX ±0.20 XXX° ±1° XXX±0.10 XXX° /	品名 SERIES NAME	1.5mm,Pitch,W/B 侧装,双排,内置锁扣,SMT	绘制 DRAWN	Z.G.W	2018.5.10	JKUN www.JKUN.cc
			审核 CHECKED	J.Yoon	2018.5.10	
物料编码 PART NO.	图纸编号 DWG NO.	SEE NOTES SD-A1506-A	批准 APPROVED	K.Maya	2018.5.10	单位 UNITS Metric mm
			图幅 SIZE A4	页数 SHEET 6/4	比例 SCALE 3:1	

间距PITCH: 1.5mm


版本 REV	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	日期 DATE
A0	NEW Release	Alan	2018-05-10






204~205CKTS



206~210CKTS



222~213CKTS



PIN VIEWS


一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 长度(Length) 角度(Angle) X. ±0.50 X.° ±5° XX ±0.30 XX° ±2° XXX ±0.20 XXX° ±1° XXX / XXX° /	品名 SERIES NAME	1.5mm,Pitch,W/B 侧装,双排,内置锁扣,SMT	绘制 DRAWN	Z.G.W	2018.5.10	JKUN www.JKUN.cc 单位 UNITS Metric mm
	物料编码 PART NO.	SEE NOTES	审核 CHECKED	J.Yoon	2018.5.10	
	图纸编号 DWG NO.	SD-A1506-A	批准 APPROVED	K.Maya	2018.5.10	
			图幅 SIZE A4	页数 SHEET 6/5	比例 SCALE	


版本 REV
A0


说明 DESCRIPTION
NEW Release

设计 DESIGNED
Alan

日期 DATE
2018-05-10

引出方向



DETAIL A
4:1



PULL OUT DIRECTION

(PET膜剥离示意图)

卷盘
引出方向


合格证

装盘(参考列表1)

三角柱加固*4
PE袋
外箱


350(L)
350(W)
435(H)


合格证

CKT	B0	W	W1	F	S0	Reel/ Carton
204	10.6	24	24.4	11.5	-	15
205	12.1	24	24.4	11.5	-	15
206	13.6	24	24.4	11.5	-	15
207	15.1	32	32.4	14.2	28.4	11
208	16.6	32	32.4	14.2	28.4	11
209	18.1	32	32.4	14.2	28.4	11
210	19.6	44	44.4	20.2	40.4	8
211	21.1	44	44.4	20.2	40.4	8
212	22.6	44	44.4	20.2	40.4	8
213	24.1	44	44.4	20.2	40.4	8

包装说明:
1. 把成品包入卷盘中，每盘装400PCS，
卷盘贴合格证，将卷装产品套上PE袋，
放入外箱中，外箱贴好胶带，贴上合格证；
2. 所有材料有害物控制需符合RoHS标准;

一般公差
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE
长度(Length) 角度(Angle)
X. ±0.50 X.° ±5°
XX ±0.30 XX° ±2°
XXX ±0.20 XXX° ±1°
XXX / XXX° /

品名 SERIES NAME
物料编码 PART NO.
图纸编号 DWG NO.

1.5mm,Pitch,W/B
侧装,双排,内置锁扣,载带包装

绘制 DRAWN Z.G.W 2018.5.10
审核 CHECKED J.Yoon 2018.5.10
批准 APPROVED K.Maya 2018.5.10
图幅 SIZE A4
页数 SHEET 6/6
比例 SCALE

JKUN
www.JKUN.cc
单位 UNITS Metric mm

	1	2	3	4	5	6	7	8	
						版本 REV	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	日期 DATE
						A0	NEW Release	Alan	2018-05-10

引出方向

DETAIL A
4:1

PULL OUT DIRECTION

(PET膜剥离示意图)

卷盘

引出方向

合格证

DETAIL:B

装盘(参考列表1)

PE袋

三角柱加固*4

外箱

350(L)

350(W)

435(H)

CKT	B0	W	W1	F	S0	Reel/ Carton
204	10.6	24	24.4	11.5	-	15
205	12.1	24	24.4	11.5	-	15
206	13.6	24	24.4	11.5	-	15
207	15.1	32	32.4	14.2	28.4	11
208	16.6	32	32.4	14.2	28.4	11
209	18.1	32	32.4	14.2	28.4	11
210	19.6	44	44.4	20.2	40.4	8
211	21.1	44	44.4	20.2	40.4	8
212	22.6	44	44.4	20.2	40.4	8
213	24.1	44	44.4	20.2	40.4	8

包装说明:

- 把成品包入卷盘中, 每盘装400PCS, 卷盘贴合格证, 将卷装产品套上PE袋, 放入外箱中, 外箱贴好胶带, 贴上合格证;
- 所有材料有害物控制需符合RoHS标准;

一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 长度(Length) 角度(Angle) X. ±0.50 X.° ±5° XX ±0.30 XX° ±2° XXX ±0.20 XXX° ±1° XXX / XXX° /	品名 SERIES NAME 物料编码 PART NO. 图纸编号 DWG NO.	1.5mm,Pitch,W/B 侧装,双排,内置锁扣,载带包装 SD-A1506-A	绘制 DRAWN Z.G.W 2018.5.10 审核 CHECKED J.Yoon 2018.5.10 批准 APPROVED K.Maya 2018.5.10 图幅 SIZE A4 页数 SHEET 6/6 比例 SCALE	JKUN www.JKUN.cc 单位 UNITS Metric mm
--	--	--	---	--

	1	2	3	4	5	6	7	8	
H						版本 REV	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	日期 DATE
G						A0	NEW Release	Alan	2018-05-10
F									
E									
D									
C									
B									
A									

引出方向

DETAIL A
4:1

PULL OUT DIRECTION

(PET膜剥离示意图)

卷盘

引出方向

合格证

DETAIL:B

装盘(参考列表1)

PE袋

三角柱加固*4

外箱

350(L)

350(W)

435(H)

CKT	B0	W	W1	F	S0	Reel/ Carton
204	10.6	24	24.4	11.5	-	15
205	12.1	24	24.4	11.5	-	15
206	13.6	24	24.4	11.5	-	15
207	15.1	32	32.4	14.2	28.4	11
208	16.6	32	32.4	14.2	28.4	11
209	18.1	32	32.4	14.2	28.4	11
210	19.6	44	44.4	20.2	40.4	8
211	21.1	44	44.4	20.2	40.4	8
212	22.6	44	44.4	20.2	40.4	8
213	24.1	44	44.4	20.2	40.4	8

包装说明:

- 把成品包入卷盘中, 每盘装400PCS, 卷盘贴合格证, 将卷装产品套上PE袋, 放入外箱中, 外箱贴好胶带, 贴上合格证;
- 所有材料有害物控制需符合RoHS标准;

一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 长度(Length) 角度(Angle) X. ±0.50 X.° ±5° XX ±0.30 XX° ±2° XXX ±0.20 XXX° ±1° XXX / XXX° /	品名 SERIES NAME 物料编码 PART NO. 图纸编号 DWG NO.	1.5mm,Pitch,W/B 侧装,双排,内置锁扣,载带包装 SD-A1506-A	绘制 DRAWN Z.G.W 2018.5.10 审核 CHECKED J.Yoon 2018.5.10 批准 APPROVED K.Maya 2018.5.10 图幅 SIZE A4 页数 SHEET 6/6 比例 SCALE	JKUN www.JKUN.cc 单位 UNITS Metric mm
--	--	--	---	--

- | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-----------|-------------------|----------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| H | | | | | | 版本
REV | 说明
DESCRIPTION | 设计
DESIGNED | 日期
DATE |
| G | | | | | | A0 | NEW Release | Alan | 2018-05-10 |
| F | | | | | | | | | |
| E | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | |
- 引出方向

DETAIL A
4:1

PULL OUT DIRECTION

(PET膜剥离示意图)

卷盘

引出方向

合格证

DETAIL:B

装盘(参考列表1)

PE袋

三角柱加固*4

外箱

350(L)

350(W)

435(H)

CKT	B0	W	W1	F	S0	Reel/ Carton
204	10.6	24	24.4	11.5	-	15
205	12.1	24	24.4	11.5	-	15
206	13.6	24	24.4	11.5	-	15
207	15.1	32	32.4	14.2	28.4	11
208	16.6	32	32.4	14.2	28.4	11
209	18.1	32	32.4	14.2	28.4	11
210	19.6	44	44.4	20.2	40.4	8
211	21.1	44	44.4	20.2	40.4	8
212	22.6	44	44.4	20.2	40.4	8
213	24.1	44	44.4	20.2	40.4	8

包装说明:

 - 把成品包入卷盘中, 每盘装400PCS, 卷盘贴合格证, 将卷装产品套上PE袋, 放入外箱中, 外箱贴好胶带, 贴上合格证;
 - 所有材料有害物控制需符合RoHS标准;

一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 长度(Length) 角度(Angle) X. ±0.50 X.° ±5° XX ±0.30 XX° ±2° XXX ±0.20 XXX° ±1° XXX / XXX° /	品名 SERIES NAME 物料编码 PART NO. 图纸编号 DWG NO.	1.5mm,Pitch,W/B 侧装,双排,内置锁扣,载带包装 SD-A1506-A	绘制 DRAWN Z.G.W 2018.5.10 审核 CHECKED J.Yoon 2018.5.10 批准 APPROVED K.Maya 2018.5.10 图幅 SIZE A4 页数 SHEET 6/6 比例 SCALE	JKUN www.JKUN.cc 单位 UNITS Metric mm
--	--	--	---	--

[illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8	
H						版本 REV	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	日期 DATE
G						A0	NEW Release	Alan	2018-05-10
F									
E									
D									
C									
B									
A									

引出方向

24mm宽

32mm宽

44mm宽

DETAIL A

R0.75

Ø1.50

4:1

SECTION A-A

1:1

PULL OUT DIRECTION

240mm(min) Empty

Component supplier

240mm(min) Empty

160mm(min) top tape bonded part(Empty)

(PET膜剥离示意图)

卷盘

引出方向

合格证

DETAIL:B

装盘(参考列表1)

PE袋

三角柱加固*4

外箱

350(L)

350(W)

435(H)

合格证

CKT	B0	W	W1	F	S0	Reel/ Carton
204	10.6	24	24.4	11.5	-	15
205	12.1	24	24.4	11.5	-	15
206	13.6	24	24.4	11.5	-	15
207	15.1	32	32.4	14.2	28.4	11
208	16.6	32	32.4	14.2	28.4	11
209	18.1	32	32.4	14.2	28.4	11
210	19.6	44	44.4	20.2	40.4	8
211	21.1	44	44.4	20.2	40.4	8
212	22.6	44	44.4	20.2	40.4	8
213	24.1	44	44.4	20.2	40.4	8

包装说明:

1. 把成品包入卷盘中, 每盘装400PCS, 卷盘贴合格证, 将卷装产品套上PE袋, 放入外箱中, 外箱贴好胶带, 贴上合格证;

2. 所有材料有害物控制需符合RoHS标准;

一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE		品名 SERIES NAME	1.5mm,Pitch,W/B	绘制 DRAWN	Z.G.W	2018.5.10	JKUN www.JKUN.cc
长度(Length)	角度(Angle)	物料编码 PART NO.	侧装,双排,内置锁扣,载带包装	审核 CHECKED	J.Yoon	2018.5.10	
X. ±0.50	X.° ±5°	图纸编号 DWG NO.	SD-A1506-A	批准 APPROVED	K.Maya	2018.5.10	单位 UNITS Metric mm
XX ±0.30	XX° ±2°			图幅 SIZE A4	页数 SHEET 6/6	比例 SCALE	
XXX ±0.20	XXX° ±1°						
XXX / XXX° /							

	1	2	3	4	5	6	7	8	
						版本 REV	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	日期 DATE
						A0	NEW Release	Alan	2018-05-10

引出方向

DETAIL A

R0.75

0.20

DETAIL A

4:1

SECTION A-A

1:1

0.50

9.50

PULL OUT DIRECTION

(PET膜剥离示意图)

卷盘

引出方向

合格证

DETAIL:B

装盘(参考列表1)

PE袋

三角柱加固*4

外箱

350(L)

350(W)

435(H)

合格证

CKT	B0	W	W1	F	S0	Reel/ Carton
204	10.6	24	24.4	11.5	-	15
205	12.1	24	24.4	11.5	-	15
206	13.6	24	24.4	11.5	-	15
207	15.1	32	32.4	14.2	28.4	11
208	16.6	32	32.4	14.2	28.4	11
209	18.1	32	32.4	14.2	28.4	11
210	19.6	44	44.4	20.2	40.4	8
211	21.1	44	44.4	20.2	40.4	8
212	22.6	44	44.4	20.2	40.4	8
213	24.1	44	44.4	20.2	40.4	8

包装说明:

1. 把成品包入卷盘中, 每盘装400PCS,
卷盘贴合格证, 将卷装产品套上PE袋,
放入外箱中, 外箱贴好胶带, 贴上合格证;

2. 所有材料有害物控制需符合RoHS标准;

一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 长度(Length) 角度(Angle) X. ±0.50 X.° ±5° XX ±0.30 XX° ±2° XXX ±0.20 XXX° ±1° XXX / XXX° /	品名 SERIES NAME 物料编码 PART NO. 图纸编号 DWG NO.	1.5mm,Pitch,W/B 侧装,双排,内置锁扣,载带包装 SD-A1506-A	绘制 DRAWN Z.G.W 2018.5.10 审核 CHECKED J.Yoon 2018.5.10 批准 APPROVED K.Maya 2018.5.10 图幅 SIZE A4 页数 SHEET 6/6 比例 SCALE	JKUN www.JKUN.cc 单位 UNITS Metric mm
---	---	--	--	---

	1	2	3	4	5	6	7	8	
						版本 REV	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	日期 DATE
						A0	NEW Release	Alan	2018-05-10

引出方向

DETAIL A
4:1

PULL OUT DIRECTION

(PET膜剥离示意图)

卷盘

引出方向

合格证

DETAIL:B

装盘(参考列表1)

PE袋

三角柱加固*4

外箱

350(L)

350(W)

435(H)

CKT	B0	W	W1	F	S0	Reel/ Carton
204	10.6	24	24.4	11.5	-	15
205	12.1	24	24.4	11.5	-	15
206	13.6	24	24.4	11.5	-	15
207	15.1	32	32.4	14.2	28.4	11
208	16.6	32	32.4	14.2	28.4	11
209	18.1	32	32.4	14.2	28.4	11
210	19.6	44	44.4	20.2	40.4	8
211	21.1	44	44.4	20.2	40.4	8
212	22.6	44	44.4	20.2	40.4	8
213	24.1	44	44.4	20.2	40.4	8

包装说明:

- 把成品包入卷盘中, 每盘装400PCS, 卷盘贴合格证, 将卷装产品套上PE袋, 放入外箱中, 外箱贴好胶带, 贴上合格证;
- 所有材料有害物控制需符合RoHS标准;

一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 长度(Length) 角度(Angle) X. ±0.50 X.° ±5° XX ±0.30 XX° ±2° XXX ±0.20 XXX° ±1° XXX / XXX° /	品名 SERIES NAME 物料编码 PART NO. 图纸编号 DWG NO.	1.5mm,Pitch,W/B 侧装,双排,内置锁扣,载带包装 SD-A1506-A	绘制 DRAWN Z.G.W 2018.5.10 审核 CHECKED J.Yoon 2018.5.10 批准 APPROVED K.Maya 2018.5.10 图幅 SIZE A4 页数 SHEET 6/6 比例 SCALE	JKUN www.JKUN.cc 单位 UNITS Metric mm
--	--	--	---	--