




PCB LAYOUT

| 1.0卧式贴片   | A-(mm)  | B-(mm)  | C-(mm)  |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1.0WT-2P  | 1.00mm  | 3.50mm  | 4.30mm  |
| 1.0WT-3P  | 2.00mm  | 4.50mm  | 5.30mm  |
| 1.0WT-4P  | 3.00mm  | 5.50mm  | 6.30mm  |
| 1.0WT-5P  | 4.00mm  | 6.50mm  | 7.30mm  |
| 1.0WT-6P  | 5.00mm  | 7.50mm  | 8.30mm  |
| 1.0WT-7P  | 6.00mm  | 8.50mm  | 9.30mm  |
| 1.0WT-8P  | 7.00mm  | 9.50mm  | 10.30mm |
| 1.0WT-9P  | 8.00mm  | 10.50mm | 11.30mm |
| 1.0WT-10P | 9.00mm  | 11.50mm | 12.30mm |
| 1.0WT-11P | 10.00mm | 12.50mm | 13.30mm |
| 1.0WT-12P | 11.00mm | 13.50mm | 14.30mm |
| 1.0WT-13P | 12.00mm | 14.50mm | 15.30mm |
| 1.0WT-14P | 13.00mm | 15.50mm | 16.30mm |
| 1.0WT-15P | 14.00mm | 16.50mm | 17.30mm |
| 1.0WT-16P | 15.00mm | 17.50mm | 18.30mm |
| 1.0WT-17P | 16.00mm | 18.50mm | 19.30mm |
| 1.0WT-18P | 17.00mm | 19.50mm | 20.30mm |
| 1.0WT-19P | 18.00mm | 20.50mm | 21.30mm |
| 1.0WT-20P | 19.00mm | 21.50mm | 22.30mm |

技术要求:

- 1) 材质:见附表;
- 2) 电镀:见附表;
- 3) 塑件表面平整、光洁、无毛刺、气泡、烧焦、变形、浇口无拉伤、多料或缺料等不良现象;
- 4) 端子表面无氧化、电镀无不良现象。

适应基板厚度: 1.2mm~1.6mm  
温度范围: -25℃~85℃  
额定电压: 125V AC/DC  
额定电流: 1A  
接触电阻: ≤0.02 Ω  
绝缘电阻: ≥100M Ω  
耐 压: 500V AC/minute



| GENERAL TOLERANCES |       |        |        |
|--------------------|-------|--------|--------|
| DIM                | TOL   | DIM    | DEG    |
| X.                 |       | X°     | ±3.00° |
| X.X                | ±0.35 | X.X°   | ±2.00° |
| X.XX               | ±0.25 | X.XX°  | ±1.00° |
| X.XXX              | ±0.15 | X.XXX° |        |

|     |              |       |                           |
|-----|--------------|-------|---------------------------|
| 4   | Cap          | 1 PCS | 材质:LCP (UL94V-0),颜色:本色或黑色 |
| 3   | FITTING NAIL | 2 PCS | 材质:磷青铜,电镀:镀亮锡60u"MIN      |
| 2   | PIN          | n PCS | 材质:磷青铜,电镀:镀亮锡60u"MIN      |
| 1   | Housing      | 1 PCS | 材质:LCP (UL94V-0),颜色:本色或黑色 |
| NO. | NAME         | Q'TY  | DESCRIPTION               |



深圳市首韩科技有限公司

|                  |     |            |                       |                          |          |
|------------------|-----|------------|-----------------------|--------------------------|----------|
| DRAW :           | 李春风 | 2018-05-22 | TITLE:<br>针座          | DRAW NAME:<br>1.0-6P LTK |          |
| DESIGN:          |     |            |                       |                          |          |
| CHECK:           | 钟华华 | 2018-05-22 | SERIES: SH1.0K SERIES | DRAW NO.                 |          |
| APPROVED         | 罗孝金 | 2018-05-22 | P/N:                  |                          |          |
| CUSTOMER DRAWING |     |            | REV. 1.00             | SCALE N/A                | UNIT: mm |
|                  |     |            | SHEET: 1/1            |                          | +        |



深圳市首韩科技有限公司

SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGY CO., LTD

Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491

## 承 认 书

### SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 编 码

Material code:

产品名称 Project:

针座

规格型号 Part No:

1.0-6P LTK

贵公司承认印 Approval signatures

| 料 号/Part No. | 签 章/Signatures |
|--------------|----------------|
|              |                |

日期 Date:

|             |     |                                                                                      |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 拟制/Drawn    | 李春风 |  |
| 审核/Check    | 钟华华 |                                                                                      |
| 批准/Approved | 罗孝金 |                                                                                      |

## 1、SCOPE: (适用范围)

1.1 This specification covers production and inspection of Connector.

本规范内容适用于本公司普通系列型条形连接器（针座）产品的生产与检验。

## 2、USE CONDITION: (使用条件)

2.1 Ambient temperature Range:-25℃~+85℃

环境温度：-25℃~+85℃

2.2 Applicable PC board thickness:1.2~1.6mm

适用 PC 板厚度：1.2~1.6 mm

## 3、Appearance and Dimension: (外观及尺寸)

3.1 Appearance:Product surface without defect、dirt、crack、and mechanical damang, Contact without rust,plating not oxided and not peeled.

产品表面不应有对制品有害的缺陷、污垢、裂痕及机械损伤；接触件无锈蚀、镀层氧化、脱落等现象。

3.2 Dimension:According to drawings

外形尺寸：依照附图

3.3 Exchangable:Exchangable with same specification products.

互换性：相同规格应能互换

## 4、Material:

材 料 （以图纸为准）

| P/N<br>零件名称                   | Type<br>类 型        | Material<br>材 料                  | Finish<br>表面处理                         | Expiain<br>说 明     |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Terminal<br>端子                | Contact<br>插 簧     | Phosphor bronze<br>锡青磷铜 厚 0.15mm | Tin Plating:3~4 μ m<br>镀锡：3~4 μ m      | RoHS<br>Comp liant |
| Housing<br>孔 座                | Plastic<br>塑 壳     | Nylon66 UL94V-0                  | Color:White<br>颜色：白色                   |                    |
| OpeningWafer<br>开口针座          | Contact<br>插 针     | Phosphor bronze<br>锡青磷铜 厚 0.30mm | Tin Plating:3~4 μ m<br>镀锡：3~4 μ m      |                    |
|                               | Plastic<br>塑 壳     | Nylon46 UL94V-0                  | Color: Beige<br>颜色：米色                  |                    |
| Lips Wafer<br>闭口针座            | Contact<br>插 针     | Phosphor bronze<br>锡青磷铜 厚 0.30mm | Gold Plating:3~4 μ " m<br>镀金：3~4 μ " m |                    |
|                               | Plastic<br>塑 壳     | PBT UL94V-0                      | Color: White<br>颜色：白色                  |                    |
| Tiepian Wafer<br>卧贴针座<br>立贴针座 | Contact<br>插 针     | Phosphor bronze<br>锡青磷铜 厚 0.30mm | Tin Plating:3~4 μ m<br>镀锡：3~4 μ m      |                    |
|                               | Solder tabs<br>焊护耳 | Phosphor bronze<br>锡青磷铜 厚 0.25mm | Tin Plating:3~4 μ m<br>镀锡：3~4 μ m      |                    |
|                               | Plastic<br>塑 壳     | Nylon46 UL94V-0                  | Color: Beige<br>颜色：米色                  |                    |

**5、Electrical Performance:**

## 电气性能

| NO.<br>序号 | Item<br>项目                    | Requirement<br>技术要求           |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------|
| 5.1       | Voltage Rated<br>额定电压         | 125V AC DC                    |
| 5.2       | Current Rated<br>额定电流         | 1A AC DC                      |
| 5.3       | Contact Resistance<br>接触电阻    | $\leq 20\text{ m}\Omega$      |
| 5.4       | Insulation Resistance<br>绝缘电阻 | $\geq 100\text{ M}\Omega$     |
| 5.5       | Dielectric Strength<br>耐压     | $\geq 500\text{ V AC/minute}$ |

**6、Mechanical Performance:**

## 机械性能

| NO.<br>序号 | Item<br>项目                               | Requirement<br>技术要求         |
|-----------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 6.1       | Male contact Retention force<br>PIN 针固定力 | $\geq 10\text{ N}$ per pin  |
| 6.2       | Female contact Retention force<br>端子固定力  | $\geq 10\text{ N}$ per pin  |
| 6.3       | Plug-in force<br>插入力                     | $\leq 3\text{ N}$ per pin   |
| 6.4       | Plug-out force<br>拔出力                    | $\geq 0.5\text{ N}$ per pin |

**7、Endurance Characteristics:**

## 环境性能

| NO.<br>序号 | Item<br>项目                           | Requirement<br>技术要求                                                                                                                                                                 |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1       | Soldering test<br>可焊性                | Time: $2.5 \pm 0.5\text{ S}$ 时间: $2.5 \pm 0.5\text{ S}$<br>Temperature: $260 \pm 5^\circ\text{C}$ 温度: $260 \pm 5^\circ\text{C}$<br>Area of Soldering: $\geq 95\%$ 焊锡面积: $\geq 95\%$ |
| 7.2       | Resistance to soldering Heat<br>耐焊接热 | Time: $5 \pm 1\text{ S}$ 时间: $5 \pm 1\text{ S}$<br>Temperature: $260 \pm 5^\circ\text{C}$ 温度: $260 \pm 5^\circ\text{C}$<br>Appearance: NO Damage 外观: 无损坏                            |

|     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.3 | Heat test<br>耐热性                | Time:96h 时间: 96 小时<br>Temperature:+85±3℃ 温度: +85±3℃<br>Appearance:NO Damage 外观: 无损坏<br>Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻: ≤20 mΩ                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.4 | Cold test<br>耐冷性                | Time:48h 时间: 48 小时<br>Temperature:-25±3℃ 温度: -25±3℃<br>Appearance:NO Damage 外观: 无损坏<br>Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻: ≤20 mΩ                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.5 | Temperature Cycling<br>温度循环     | Low temperature:-25±3℃ 低温: -25±3℃<br>High temperature:-85±3℃ 高温: -85±3℃<br>For 5 cycles.test after keeping in Normal Condition for 30 min.<br>5 次循环后, 放置在正常环境中 30 分钟, 进行测试<br>Appearance: NO Damage 外观: 无损坏<br>Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻: ≤20mΩ                                                                                                        |
| 7.6 | Invariab lenes humidity<br>恒定湿热 | Temperature:60±2℃ 温度: 60±2℃<br>Relative humidity:90%-96% RH<br>相对湿度: 90%-96% RH<br>Tim:96h 时间: 96 小时<br>Appearance:NO Damage 外观: 无损坏<br>Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻: ≤20 mΩ<br>Insulation Resistance: ≥100MΩ 绝缘电阻: ≥100 MΩ                                                                                                                               |
| 7.7 | Salt Spray<br>盐雾试验              | Salt concentration: 5±1% 浓度: 5±1%<br>Temperature:35±2℃ 温度: 35±2℃<br>Tim:16±2h 时间: 16±2 小时<br>After salt is removed by running wafer and A drop is removed ,it is measured.<br>把试验样品从试验箱顶悬挂下来, 采用浓度 (5±1) %的 氯化钠溶液, 连续雾化 16 小时, 试验后用流动的蒸馏水 轻轻洗去表面沉积物, 在常温常驻湿条件下恢复 1-2 小时, 外观无损伤<br>Appearance:NO Damage 外观: 无损坏<br>Contact resistance: ≤20 mΩ<br>接触电阻: ≤20 mΩ |