



ISO9001-2015
Certificate No.672Q22020207194



No.T52210311961TC Date;OCT 12,2022 No.T52310270397TC Date;apr 15,2023
TEL: 19166347631 13423947631 www.yucores.com.cn

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱
CUSTOMER

品名規格
DESCRIPTION T 36×15×23

客户料號
CUS. P/N

提出日期
DATE 2025.05.12

出 圖 RDAWING		
發 行 MADE	復 核 CHECKED	確 認 APPROVED
李光赫	方煜镠	梁琼
销售部：张 丽		

承 認 CUSTOMER APPROVE




深圳市航宇磁电有限公司

广东省深圳市西乡
铁岗水库创富工业区2栋

TEL: 0755-27909535
Email:yucores@yucores.com.cn



TEL: 19166347631
13423947631

承 認 書
SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶名稱 CUSTOMER			日 期 DATE	2025.05.12		
規 格 ITEM	T 36×15×23		編 號 SERIAL NO.			
1.1. 形狀尺寸(單位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm):  1.2. 實物圖: The Sample:: 			A	36 ± 1.5 mm		
			B	15 ± 0.5 mm		
			C	23 ± 0.7 mm		
			D			
			E			
			F			
			G			
			H			
2. 電氣性能檢測項目: ELECTRICAL REQUIREMENTS:			測試儀器 TEST INSTRUMENTS			
☐ L		TEST FREQ		KHZ MHZ	1. Q-METER: ○HP 4342A ○MQ-172 2. L.C.R. METER: ○HP 4284A 3. IMPEDANCE ANALYZER: ○HP 4396B ○HP 4191A ○E4991A ○Agilent 16194A-TESTFIXTURE 4. L-METER: ○TH 2817A 5. DIGITAL MINI-OHM METER: ○VP2941A	
☐ Q		TEST FREQ		KHZ MHZ		
☒ Z	Z1= 30Ω MIN	KHZ 25 MHZ	Z2=70Ω MIN	KHZ 100 MHZ		
	Z3=	KHZ MHZ	Z4=	KHZ MHZ		
溫度 TEMP	℃	濕 度 HUMIDITY	%			
線 組 WINDING Φ0.5x0.5TSx100L(mm)						
3. 外 觀: THE LIMIT OF BREAKAGE:						
項 目 Item			標準值 Standard Value			
一處缺陷的面積 Area of a breakage			≤1mm ²			
總缺陷面積 All area of the breakage			≤2mm ²			
缺陷深度 The depth of the breakage			≤0.4mm			
毛刺長度 The length of burr			≤0.2mm			
測試條件: TESTING CONDITION:						
1. 測試儀器: Testing Equipment:		E4991A+16194A		測 試 TESTED	復 核 CHECKED	
2. 測試頻率區間: Testing Frequency Range:		1-500MHz		李光赫	方煜镗	
3. 測試線組: Testing Coil Specification:		Φ0.5x0.5TSx100L(mm)				確 認 APPROVED
				梁琼		

深圳市航宇磁电有限公司

檢驗數據
INSPECTION DATA

客戶名稱 CUSTOMER		日期 DATE		2025.05.12		數量 QUANTITY		10PCS					
編號 SERIAL NO.		形狀尺寸(單位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm): 實物圖: The Sample:: 											
規格 ITEM								T 36x15x23					
線組 WINDING								Φ0.5x0.5TSx100L(mm)					
測試頻率 TEST FREQ								Z1= 25 KHZ Z2= 100 MHZ Z3= KHZ Z4= KHZ					
溫度 TEMP		℃		濕度 HUMIDITY		%							
項目 TEST ITEM	電氣性能 ELECTRIC CHARACTERISTICS						尺寸(單位:毫米) DIMENSION(unit:mm)						
	Q	L(μH) (MH)	Z1(Ω)	Z2(Ω)	Z3(Ω)	Z4(Ω)	A	B	C	D	E	F	
			30	70			36	15	23				
+			/	/			1.5	0.5	0.7				
-			0	0			1.5	0.5	0.7				
1			45.2	95.6			36.36	15.06	23.46				
2			44.8	96.2			36.35	15.00	23.53				
3			45.4	96.4			36.39	14.96	23.49				
4			44.6	95.2			36.30	15.03	23.48				
5			45.3	95.8			36.25	14.95	23.51				
6			44.2	96.0			36.29	15.09	23.50				
7			44.7	95.7			36.38	15.05	23.52				
8			45.1	96.4			36.28	14.98	23.49				
9			45.0	96.6			36.29	14.95	23.47				
10			44.0	95.2			36.26	15.08	23.53				
X̄			44.83	95.91			36.31	15.01	23.49				
Y/N			Y	Y			Y	Y	Y				
測試儀器: TEST INSTRUMENTS:								檢驗 INSPECTED		復核 CHECKED		確認 APPROVED	
E4991A+16194A								李光赫		方煜镗		梁琮	


阻抗 - 頻率曲綫

IMPEDANCE V.S FREQUENCY (Z-Y)

客戶名稱 CUSTOMER		日 期 DATE	2025.05.12
規 格 ITEM	T 36x15x23	編 號 SERIAL NO.	

材质特性 MATERIAL CHARACTERISTICS

材料牌號 Material	初始磁導率 Initial Permeability	比損耗因子 Relative Loss Factor	比溫度系數 Relative Temperature Coefficient	飽和磁通密度 Saturation Magnetic Flux Density	剩磁 Remanence	矯頑力 Coercivity	居里溫度 Curie Temperature	電阻率 Electrical Resistivity	密度 Density
Unit symbol	μ_i $\pm 20\%$	$\tan \delta / \mu_i$ $\times 10^{-6}$	$\alpha_{\mu_i \gamma}$ $\times 10^{-6}$	Bs (MT)	Br (MT)	HC (A/m)	Tc (°C)	ρ ($\Omega \cdot m$)	d g/cm³
		20 (0.1MHz)	2 - 5	260(1600A/m)	150	35	>140	>10 ⁵	4.6



客户签回栏	确 认	审 核	測 試 TESTED	復 核 CHECKED	確 認 APPROVED
			李光赫	方煜镗	梁琼
www.yucore.com.cn					

深圳市航宇磁电有限公司