


Technical Data Sheet/ 技术信息文件

产品类别	头部防护	
产品名称	V 型 ABS 标准款安全帽（旋转帽衬，D 型下颚带，PVC 吸汗带）	
颜色	白/橙/红/黄/蓝	
产品型号	HD-HT63	
产品认证	符合国家 GB 2811-2019《安全帽国家标准》	
包装规格	30 顶/箱	
有效期	自生产日期起 30 个月	
材质	ABS 全新料帽壳，PP 全新料帽衬，PVC 吸汗带，丙纶材质下颚带	
应用领域	可应用于化工、矿山、建筑、机械、电力、冶金、交通运输、林业和地质等。	
产品特性		
1. 适合 52-64cm 头围人群。 2. 优质 ABS 原料，不添加回收料； 3. 经典“V”字造型，大气美观； 4. 标准不带透气孔帽型，满足不同需求； 5. 两侧插槽，方便搭配耳罩、手电等使用； 6. 四点式旋钮帽衬，顺滑调节，酷爽手感，轻松省力； 7. PVC 大吸汗带，瞬间吸汗，时刻清爽舒适。 8. 国际知名品牌品质，配戴安全放心		
佩戴方式		
1. 安全帽内衬圆周大小调节到对头部稍有约束感，用双手试着转动安全帽，以基本不能转动，但不难受的程度，以不系下颚带低头时安全帽不会脱落为宜。 2. 要优先保护前额，因为大多数的失控和碰撞都是往前摔的，头盔前沿要压至眉头之上，不要露出额头。 3. 佩戴安全帽必须系好下颚带，下颚带必须紧贴下颚，松紧以下颚有约束感但不难受为宜。		



1. 正面深戴至帽底部



2. 头带调节到适合头部的大小固定紧



3. 颞绳拉紧到不松弛

使用保养说明

1. 安全帽佩戴前要做检查，要看一下，安全帽各配件有无破损，颜色有无褪色，插口是否牢固，绳带是否系紧，帽衬调节部分是否卡紧，经过了强冲击的安全帽必须更换、报废。
2. 安全帽的保养和清洁，帽壳与帽衬可用冷水或温水(低于 50℃)洗涤。擦干后在阴凉处风干，不可靠近热源烘烤，以防帽壳变形。
3. 安全帽的存放，安全帽储存在远离酸碱及高温(50℃以上)的环境，避免阳光直射和潮湿，避免重物挤压或尖物碰刺。

订货信息

SKU	产品名称	包装方式	订货单位	国家 69 码
HD-HT63	汉盾 HD-HT63 V 型 ABS 标准型安全帽（旋钮式帽衬，D 型下颞带，PVC 吸汗带）白色	30 顶/箱	箱	6977790505593
HD-HT63	汉盾 HD-HT63 V 型 ABS 标准型安全帽（旋钮式帽衬，D 型下颞带，PVC 吸汗带）橙色	30 顶/箱	箱	6977790505630
HD-HT63	汉盾 HD-HT63 V 型 ABS 标准型安全帽（旋钮式帽衬，D 型下颞带，PVC 吸汗带）红色	30 顶/箱	箱	6977790505609
HD-HT63	汉盾 HD-HT63 V 型 ABS 标准型安全帽（旋钮式帽衬，D 型下颞带，PVC 吸汗带）黄色	30 顶/箱	箱	6977790505616
HD-HT63	汉盾 HD-HT63 V 型 ABS 标准型安全帽（旋钮式帽衬，D 型下颞带，PVC 吸汗带）蓝色	30 顶/箱	箱	6977790505623


检测报告

国家劳动保护用品质量检验检测中心（武汉）

检验检测报告

报告编号: XM1437-2024

第 1 页 共 4 页

产品名称	安全帽	规格型号	ABS 安全帽
产品单元	普通型安全帽	产品规格	塑料
生产单位	福建汉盾防护用品有限公司		
生产地址	福建省南安市金淘镇南街 105 号 B 梯 1502 室		
产品数量	11 顶	生产日期	2024 年 9 月 10 日
商 标	汉盾	联 系 人	谢思强
样品描述	完好	电 话	13636968490
到样日期	2024 年 9 月 23 日	检验检测日期	2024 年 9 月 23 日至 2024 年 10 月 12 日
检验检测依据	GB 2811-2019《头部防护 安全帽》及《特种劳动防护用品生产许可证实施细则（安全帽产品部分）》		
检验检测项目	帽箍、吸汗带、下颏带尺寸、帽壳、部件安装、质量、帽舌、帽沿、佩戴高度、垂直间距、水平间距、帽壳内突出物、通气孔、下颏带强度、附件、冲击吸收性能、耐穿刺性能、标识, 共 18 项		
样品照片			
检验检测结论	按照 GB 2811-2019《头部防护 安全帽》和《特种劳动防护用品生产许可证实施细则（安全帽产品部分）》对安全帽进行型式检验, 综合判定为合格。		
备注			

批准:

审核:

主检:

检验检测结果汇总

报告编号: XM1437-2024

第 2 页 共 4 页

序号	检验检测项目	检验检测方法	技术要求	实 测 结 果	本项结论	备注
1	帽箍	GB 2811-2019 5.2.1	帽箍可根据安全帽标识中明示的适用头围尺寸进行调整	帽箍可根据安全帽标识中明示的适用头围尺寸进行调整	合格	/
2	吸汗带	GB 2811-2019 5.2.2	帽箍对应前额区域应有吸汗性织物或增加吸汗带, 吸汗带宽度应不小于帽箍的宽度	有吸汗性织物	合格	/
3	下颏带尺寸	GB 2811-2019 5.2.3	宽度 $\geq 10\text{mm}$	18mm	合格	/
4	帽壳	GB 2811-2019 5.2.4	帽壳表面不能有气泡、缺陷及其他有损性能的缺陷	帽壳表面无气泡、缺陷及其他有损性能的缺陷	合格	/
5	部件安装	GB 2811-2019 5.2.5	安全帽各部件的安装应牢固, 无松脱、滑落现象	安全帽各部件的安装牢固, 无松脱、滑落现象	合格	/
6	质量	GB 2811-2019 5.2.6	普通型安全帽 $\leq 430\text{g}$ 产品实际质量与标记质量相对误差 $\leq 5\%$	412g 3%	合格	/
7	帽舌	GB 2811-2019 5.2.7	$\leq 70\text{mm}$	42mm	合格	/
8	帽沿	GB 2811-2019 5.2.8	$\leq 70\text{mm}$	18mm	合格	/
9	佩戴高度	GB/T 2812-2006 4.1	$\geq 80\text{mm}$	85mm	合格	/
10	垂直间距	GB/T 2812-2006 4.2	$\leq 50\text{mm}$	35mm	合格	/
11	水平间距	GB 2811-2019 5.2.11	$\geq 6\text{mm}$	8mm	合格	/
12	帽壳内突出物	GB 2811-2019 5.2.12	帽壳内侧面与帽衬之间存在的尖锐锋利突出物高度 $\leq 6\text{mm}$ 突出物应有软垫覆盖	2mm 突出物有软垫覆盖	合格	/
13	通气孔	GB 2811-2019 5.2.13	当帽壳留有通气孔时, 通气孔总面积 $\leq 450\text{mm}^2$	无通气孔	/	/
14	下颏带强度	GB/T 2812-2006 4.5	发生破坏时的力值应介于 150N~250N 之间	164N	合格	/

检验检测结果汇总

报告编号: XM1437-2024

第 3 页 共 4 页

序号	检验检测项目	检验检测方法	技术要求	实 测 结 果	本项结论	备注
15	附件	GB 2811-2019 5.2.15	当安全帽配备有附件时, 附件应不影响安全帽的佩戴稳定性, 同时不影响其正常防护功能	无附件	/	/
16	冲击吸收性能	GB/T 2812-2006 4.3	$\leq 4900\text{N}$ 帽壳不得有碎片脱落	高温: 3113N 帽壳无碎片脱落 低温: 3537N 帽壳无碎片脱落 浸水: 3145N 帽壳无碎片脱落 紫外线照射: 3526N 帽壳无碎片脱落	合格	/
17	耐穿刺性能	GB/T 2812-2006 4.4	钢锥不得接触头模, 帽壳不得有碎片脱落	高温: 钢锥未接触头模表面, 帽壳无碎片脱落 低温: 钢锥未接触头模表面, 帽壳无碎片脱落 浸水: 钢锥未接触头模表面, 帽壳无碎片脱落 紫外线照射: 钢锥未接触头模表面, 帽壳无碎片脱落	合格	/
18	标识	GB 2811-2019 7	安全帽永久标识应包括以下内容: a) 本标准编号 b) 制造厂名 c) 生产日期 (年、月) d) 产品名称 (由生产厂命名) e) 产品的分类标记 f) 产品的强制报废期限	有永久标识, 内容完整	合格	/

检验检测结果汇总

报告编号: XM1437-2024

第 4 页 共 4 页

序号	检验检测项目	检验检测方法	技术要求	实 测 结 果	本项结论	备注
18	标识	GB 2811-2019 7	每顶安全帽要提供一个含有下列信息的材料, 应包括以下内容: a) 警示“使用安全帽时应根据头围大小调节帽箍或下颏带, 以保证佩戴牢固, 不会意外偏移或滑落” b) 警示“安全帽在经受严重冲击后, 即使没有明显损坏, 也必须更换” c) 警示“除非按制造商的建议进行, 否则对安全帽配件进行的任何改造和更换都会给使用者带来危险” d) 是否可以在外表面涂敷油漆、溶剂、不干胶贴的声明 e) 制造商的名称、地址和联系资料 f) 合格品的声明及资料 g) 适用和不适用的场所 h) 安全帽的报废判别条件和保质期 i) 调整、装配、使用、清洁、消毒、维护、保养和储存方面的说明和建议 k) 使用的附件和备件 (如果有) 的详细说明 l) 质量 (应提供该产品的自身质量, 便于使用者选择)	有相关信息, 内容完整	合格	/

检验检测起止日期: 2024 年 9 月 23 日至 2024 年 10 月 12 日