



SMD 型片式热敏电阻器

编 号	STE-WI-022-04	制订日期	2025 年 07 月 10 日
发行版次	V 1.0	页 次	第 1 页 共 15 页

规格承认书

客户名称: 深圳市立创电子商务有限公司

客户料号:

松田料号: ST10603X104F4250FB

规格型号: 0603-104F-4250F

★ 产品环保要求: RoHS

★ 产品包装方式: 编带

制 作	客户确认 (签署)
李光钦	
审 核	
胡勇	
批 准	
赵明辉	(签认后, 敬请惠还一份)



汕头保税区松田电子科技有限公司
SHANTOU FREE TRADE ZONE SONGTIAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

[Http://www.songtian.cn](http://www.songtian.cn)

地址: 汕头保税区松田科技园东区、松田科技园西区

电话: 86-754-88266532 传真: 86-754-88266546

E-mail: 888@songtian.cn 邮编: 515071



SMD 型片式热敏电阻器

编 号	STE-WI-022-04	制订日期	2025 年 07 月 10 日
发行版次	V 1.0	页 次	第 2 页 共 15 页

变更履历表

序号	日期	版本	变更原因	描述
1	2025.7.10	A 版	/	第一次承认
2				
3				
4				
5				
6				
7				

一、料号编码原则

ST1	0603	X	104	F	4250	F	B
品牌: 松田	分隔符: X	25℃零功率电阻 472: 4.7KΩ 103: 10KΩ 104: 100KΩ		B 值 3380:3380K 3950:3950K 4250:4250K		B 值计算方式 A: 25℃/85℃ B: 25℃/50℃	
外形尺寸(mm) 0201[0603]: 0.60×0.30×0.30 0402[1005]: 1.00×0.50×0.50 0603[1608]: 1.60×0.80×0.80 0805[2012]: 2.00×1.25×0.85 1206[3216]: 3.20×1.60×0.85			电阻值公差 F: ±1% G: ±2% H: ±3% J: ±5%		电阻值公差 F: ±1% G: ±2% H: ±3%		

二、外形尺寸

■ 尺寸: 见图 1 和表 1

■ PCB 焊盘: 见图 2 和表 1




图 1




图 2

表 1

单位 unit: mm

类别	L	W	T	a
0603	1.6±0.15	0.8±0.15	0.8±0.15	0.4±0.2



SMD 型片式热敏电阻器

编 号	STE-WI-022-04	制订日期	2025 年 07 月 10 日
发行版次	V 1.0	页 次	第 4 页 共 15 页

三、电气特性

型号	电阻值 (25°C) (kΩ)	B 常数 (25/50°C) (K)	B 常数 (25/85°C) (K)	允许工作电流 (25°C) (mA)	耗散系数 (mW/°C)	热时间常数 (s)	额定功率 (mW)	工作温度 (°C)
ST10603X104F4250FB	100±1%	4250±1%	4310 ref.	0.1	1.0	<5	100	-40~+125

* 在 25°C 静止空气中，贴装到 PCB 板上进行测试。

四、检验和测试程序

■ 测试条件（如无特别规定，检验和测试的标准大气环境条件如下）：


- a. 环境温度：20±15°C； b. 相对湿度：65±20%； c. 气压：86kPa~106kPa。

■ 如果对测试结果有异议，则在下述条件下测试：

- a. 环境温度：25±2°C； b. 相对湿度：65±5%； c. 气压：86kPa~106kPa。

■ 检查设备：外观检查：20 倍放大镜； 阻值检查：热敏电阻测试仪。


五、电性测试

序号	项目	测试方法及备注
1	25°C零功率电阻值	环境温度：25±0.05°C 测试功率：≤0.1mW
2	B 值常数	分别在环境温度 25±0.05°C， 50±0.05°C 或 85±0.05°C 下测量电阻值。 $B(25\text{-}50^\circ\text{C}) = (\ln R_{25} - \ln R_{50}) / (1/T_{25} - 1/T_{50})$ $B(25\text{-}85^\circ\text{C}) = (\ln R_{25} - \ln R_{85}) / (1/T_{25} - 1/T_{85})$ T：绝对温度 (K)
3	热时间常数	在零功率条件下，当热敏电阻的环境温度发生急剧变化时，热敏电阻元件产生最初温度 T_0 与最终温度 T_1 两者温度差的 63.2% 的温度变化所需要的时间，通常以秒 (S) 表示。 
4	耗散系数	在一定环境温度下，NTC 热敏电阻通过自身发热使其温度升高 1°C 时所需要的功率，通常以 mW/°C 表示。可由下面公式计算： $\delta = W / (T - T_0)$
5	额定功率	在环境温度 25°C 下因自身发热使表面温度升高 100°C 所需要的功率。
6	允许工作电流	在静止空气中通过自身发热使其升温为 1°C 的电流。

注：在 25°C 的静止空气中给 NTC 热敏电阻施加 100mW 的额定功率，NTC 热敏电阻会升温 100°C 左右。但太快的升温速度可能会导致 NTC 热敏电阻意外失效，因此请不要短时间内给其施加大于 10mW 的功率（10mW 的功率会让 NTC 热敏电阻升温 10°C 左右）。建议电流小于允许工作电流值的 1/10 以防止 NTC 热敏电阻自热。

功率与工作温度的关系如下图所示：

功率与温度关系图
Electric power & temperature Curve



六、可靠性试验

项目	测试方法及备注	要求										
端头附着力	<p>将 NTC 焊接在测试基板上（如右图所示的环氧玻璃布板），按箭头所示方向施加作用力。</p> <table border="1"> <tr> <td>尺寸</td> <td>F</td> <td>保持时间</td> </tr> <tr> <td>0201</td> <td>2N</td> <td rowspan="3">10±1s</td> </tr> <tr> <td>0402, 0603</td> <td>5N</td> </tr> <tr> <td>0805</td> <td>10N</td> </tr> </table>	尺寸	F	保持时间	0201	2N	10±1s	0402, 0603	5N	0805	10N	<p>端电极无脱落且瓷体无损伤。</p>
尺寸	F	保持时间										
0201	2N	10±1s										
0402, 0603	5N											
0805	10N											
抗弯强度	<p>将晶片焊接在测试基板上（如右图所示的环氧玻璃布板），按下图箭头所示方向施加作用力；</p> <table border="1"> <tr> <td>尺寸</td> <td>弯曲变形量</td> <td>施压速度</td> <td>保持时间</td> </tr> <tr> <td>0201</td> <td>1mm</td> <td rowspan="2"><0.5mm/s</td> <td rowspan="2">10±1s</td> </tr> <tr> <td>0402, 0603, 0805</td> <td>2mm</td> </tr> </table>	尺寸	弯曲变形量	施压速度	保持时间	0201	1mm	<0.5mm/s	10±1s	0402, 0603, 0805	2mm	<p>无外观损伤；</p> <p> ΔR25/R25 ≤2%</p> <p> ΔB/B ≤1%</p>
尺寸	弯曲变形量	施压速度	保持时间									
0201	1mm	<0.5mm/s	10±1s									
0402, 0603, 0805	2mm											
振动	<p>将晶片焊接在测试基板上（如右图所示的环氧玻璃布板）；</p> <p>晶片以全振幅为 1.5mm 进行振动，频率范围为 10Hz~55Hz；</p> <p>振动频率按 10Hz→55Hz→10Hz 循环，周期为 1 分钟，在空间三个互相垂直的方向上各振动 2 小时（共 6 小时）。</p>	<p>无外观损伤；</p> <p> ΔR25/R25 ≤2%</p> <p> ΔB/B ≤1%</p>										
坠落	从 1m 的高度让 NTC 自由坠落至水泥地面 10 次。	无外观损伤。										
可焊性	<p>焊接温度：245±5°C.</p> <p>浸渍时间：3.0±0.3s.</p> <p>焊锡成分：96.5 Sn/3.0Ag/0.5Cu.</p> <p>助焊剂：（重量比）25%松香和 75%酒精</p>	<p>无外观损伤；</p> <p>元件端电极的焊锡覆盖率不小于 95%。</p>										
耐焊性	<p>焊接温度：260±5°C.</p> <p>浸渍时间：10±1s.</p> <p>焊锡成分：96.5 Sn/3.0Ag/0.5Cu.</p> <p>助焊剂：（重量比）25%松香和 75%酒精</p> <p>试验后标准条件下放置 1~2 小时后测量。</p>	<p>无外观损伤；</p> <p> ΔR25/R25 ≤2%</p> <p> ΔB/B ≤1%</p>										



SMD 型片式热敏电阻器


编 号	STE-WI-022-04	制订日期	2025 年 07 月 10 日
发行版次	V 1.0	页 次	第 6 页 共 15 页

项目	测试方法及备注	要求															
温度周期	<p>无负载于下表所示的环境条件下重复 5 次。</p> <table border="1"><thead><tr><th>步骤</th><th>温度</th><th>时间</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>-40 ± 5°C</td><td>30 ± 3min</td></tr><tr><td>2</td><td>25 ± 2°C</td><td>5 ± 3min</td></tr><tr><td>3</td><td>125 ± 2°C</td><td>30 ± 3min</td></tr><tr><td>4</td><td>25 ± 2°C</td><td>5 ± 3min</td></tr></tbody></table> <p>试验后标准条件下放置 1~2 小时后测量。</p>	步骤	温度	时间	1	-40 ± 5°C	30 ± 3min	2	25 ± 2°C	5 ± 3min	3	125 ± 2°C	30 ± 3min	4	25 ± 2°C	5 ± 3min	<p>无外观损伤；</p> <p> ΔR25/R25 ≤ 2%</p> <p> ΔB/B ≤ 1%</p>
步骤	温度	时间															
1	-40 ± 5°C	30 ± 3min															
2	25 ± 2°C	5 ± 3min															
3	125 ± 2°C	30 ± 3min															
4	25 ± 2°C	5 ± 3min															
高低温冲击	<p>一次回流焊预处理，-40°C/保温(30min) → +125°C/保温(30min)，温区转换时间 20s 以内，共 100 循环。</p>	<p>无外观损伤；</p> <p> ΔR25/R25 ≤ 2%</p> <p> ΔB/B ≤ 1%</p>															
高温存放	<p>在 125 ± 5°C 空气中，无负载放置 1000 ± 24 小时。</p> <p>试验后标准条件下放置 1~2 小时后测量。</p>	<p>无外观损伤；</p> <p> ΔR25/R25 ≤ 2%</p> <p> ΔB/B ≤ 1%</p>															
低温存放	<p>在 -40 ± 3°C 空气中，无负载放置 1000 ± 24 小时。</p> <p>试验后标准条件下放置 1~2 小时后测量。</p>	<p>无外观损伤；</p> <p> ΔR25/R25 ≤ 2%</p> <p> ΔB/B ≤ 1%</p>															
湿热存放	<p>在 60 ± 2°C，相对湿度 90 ~ 95% 空气中，无负载放置 1000 ± 24 小时。</p> <p>试验后标准条件下放置 1~2 小时后测量。</p>	<p>无外观损伤；</p> <p> ΔR25/R25 ≤ 2%</p> <p> ΔB/B ≤ 1%</p>															
高温负荷	<p>在 85 ± 2°C 空气中，施加允许工作电流 1000 ± 48 小时。</p> <p>试验后标准条件下放置 1~2 小时后测量。</p>	<p>无外观损伤；</p> <p> ΔR25/R25 ≤ 2%</p> <p> ΔB/B ≤ 1%</p>															

七、编带


类型	0201	0402	0603	0805
编带厚度	0.5±0.15	0.5±0.15	0.8±0.15	0.85±0.2
编带材质	纸带			
每盘数量	15K	10K	4K	4K

(1) 编带图




(2) 纸带尺寸


■ 0201 系列




■ 0402 系列




■ 0603 系列



■ 0805 系列




(3) 卷盘尺寸



(4) 编带包装方法

(4.1) 卷盘编带中包含未包装产品的首带、尾带部分，首带部分包含前导带部分和仅有上胶带或盖带的引带部分，如下图所示。



单位: mm

(4.2) 将上胶带和底带，或纸带和盖带贴在一起时，至少要留出前5个中心距部分。

(4.3) 卷盘上面应贴上标签。（标签上应标记敏感的产品型号、批号、检验号和数量。）

(4.4) 编带卷盘后续需要经过内包装盒和外包装箱的包装，并贴上相应的标签，才能进行发货。

八、警告/注意事项

8.1 警告（保管和使用条件）

产品适用于普通环境中（常温，常湿，常压）。

● 产品不可在以下条件下工作，因为所有这些因素均会导致产品特性恶化或导致失效：

- (1) 腐蚀性气体或还原性气体(氯气、硫化氢气体、氨气、硫酸气体、一氧化氮等)。
- (2) 挥发性或易燃性气体
- (3) 多尘条件
- (4) 高压或低压条件
- (5) 潮湿场所
- (6) 存在盐水、油、化学液体或有机溶剂的场所
- (7) 强烈振动

(8) 存在类似有害条件的其他场所

- 产品属于易碎材料，使用时不可施加过大压力或冲击，否则可能会造成产品破裂或破碎。
- 产品不可在超过额定值的情况下工作。
- 请在规定的温度范围内使用本产品，温度过高时会导致产品特性或材料可能引起的继发损坏。
- 请务必在您的产品上配备适当的自动保险功能，以防止因产品功能异常或失效可能引起的继发损坏。

8.2 注意事项（存储）

为了保持产品的可焊性，建议采用以下存储条件。


- 存储条件：

- (1) 存储温度：-10°C ~ +40°C
 - (2) 相对湿度：≤ 75%RH (非结露)
 - (3) 避免接触粉尘、腐蚀性气氛和阳光
- 存储期限：请通过先入先出库存方式，在产品交付后 6 个月内使用本产品。

8.3 注意事项（焊接与安装）


- (1) 贴装位置 应选择适当的贴装位置，使电路板屈曲或弯折时施加在晶片上的应力最小。相关建议如下：

元件方向



将产品沿应力作用方向水平放置。


当靠近电路板分隔线贴装时



使本产品放在印刷电路板上靠近切口，而不是靠近穿孔。

使本产品远离印刷电路板上的分隔线位置。

(2) 推荐焊盘尺寸


单位: mm

尺寸 (EIA)	a	b	c
0603	0.6~0.8	0.6~0.7	0.6~0.8

(3) 贴装到基板

● 安装头的压力

如果吸附喷嘴的下止点过低，则贴装时 NTC 热敏电阻可能被施加过大的力，导致裂纹的产生，因此使用时请参考：

- 1) 为了避免基板翘曲，请将吸附喷嘴的下止点设定于基板上面并加以调整。
- 2) 请将贴装时的喷嘴压力控制在静负荷时 0.1~0.3N。
- 3) 为尽力缩小吸附喷嘴的冲击对基板的弯曲影响，请使支持销紧贴基板背面，抑制基板的弯曲。
- 4) 定位爪磨损后可能导致定位时施加在 NTC 热敏电阻上的机械冲击具有局部性，导致 NTC 热敏电阻的缺失、开裂的发生，因此请对定位闭合尺寸进行管理，并且定期进行定位爪的维护、检查以及更换。


(4) 建议焊接条件

- 回流焊
- 温升 1~2°C/sec.
- 预热：150~170°C/90±30 sec.

预热不足可能会导致陶瓷体破裂。曲线上预热温度与最高温度之间的差值应为 100°C。

- 大于 240°C 时间：20~40sec
- 峰值温度：最高 260°C/10 sec.
- 焊膏：96.5wt%Sn/3.0wt%Ag/0.5wt%Cu
- 助焊剂：焊接时应使用松香助焊剂。

若使用强酸性助焊剂（卤化物含量超过 0.1wt%）或水溶性助焊剂（非树脂型助焊剂，包括水洗型助焊剂和非水洗型助焊剂），则可能造成产品特性和可靠性方面问题。



- 回流焊：最多 2 次。

两次焊接峰值温度累积时间必须控制在 30 秒内。


- 冷却：在空气逐渐冷却。不建议将元件浸泡溶剂或使用其他方法来快速冷却。

- 不符合焊接条件可能会造成金属分解或外部电极上的焊料湿润程度变差。

(5) 焊膏的印刷条件

- 焊膏用量至关重要。下表列出了焊角的标准高度。

参考：最佳焊接用量 Reference: Optimum Solder Amount



类型	焊膏厚度	H
0201	100 μm	$1/3T \leq H \leq T$
0402	150 μm	$1/3T \leq H \leq T$
0603, 0805	200 μm	$0.2\text{mm} \leq H \leq T$

(6) 焊接完成后

焊接完成后要清除助焊剂时，请遵循以下几点，以免造成特性退化或导致外部电极质量变化。

- 1) 进行超声清洗时，请防止安装部分与基板发生共振。
- 2) 在使用了非水洗型助焊剂时，请勿清洗产品。

类型	0201 0402	0603 0805
溶剂	异丙醇	
浸泡清洗	5 分钟（常温）或者 2 分钟（最高 40°C）	
超声波清洗	5 分钟以下, 20W/L 频率 28kHz 到 40kHz	1 分钟以下, 20W/L 频率 10kHz 到 100kHz

干燥

清洗之后，请迅速将本产品烘干。



SMD 型片式热敏电阻器

编 号	STE-WI-022-04	制订日期	2025 年 07 月 10 日
发行版次	V 1.0	页 次	第 12 页 共 15 页

R-T 数据表
ST10603X104F4250FB

温度 (°C)	R 最小值 (k Ω)	R 中心值 (k Ω)	R 最大值 (k Ω)	阻值公差 (+)	阻值公差 (-)	温度公差 (+) (°C)	温度公差 (-) (°C)
-40	4,191.522	4,397.119	4,612.340	4.89%	4.68%	0.66	0.63
-39	3,904.301	4,092.874	4,290.126	4.82%	4.61%	0.65	0.62
-38	3,638.686	3,811.717	3,992.576	4.74%	4.54%	0.65	0.62
-37	3,392.915	3,551.749	3,717.646	4.67%	4.47%	0.64	0.62
-36	3,165.377	3,311.236	3,463.470	4.60%	4.40%	0.64	0.61
-35	2,954.603	3,088.599	3,228.349	4.52%	4.34%	0.63	0.61
-34	2,759.251	2,882.396	3,010.735	4.45%	4.27%	0.63	0.60
-33	2,578.097	2,691.310	2,809.213	4.38%	4.21%	0.62	0.60
-32	2,410.018	2,514.137	2,622.492	4.31%	4.14%	0.62	0.59
-31	2,253.988	2,349.778	2,449.393	4.24%	4.08%	0.61	0.59
-30	2,109.070	2,197.225	2,288.836	4.17%	4.01%	0.61	0.58
-29	1,974.402	2,055.558	2,139.835	4.10%	3.95%	0.60	0.58
-28	1,849.196	1,923.932	2,001.488	4.03%	3.88%	0.59	0.57
-27	1,732.729	1,801.573	1,872.966	3.96%	3.82%	0.59	0.57
-26	1,624.337	1,687.773	1,753.511	3.89%	3.76%	0.58	0.56
-25	1,523.411	1,581.881	1,642.430	3.83%	3.70%	0.58	0.56
-24	1,429.203	1,483.100	1,538.875	3.76%	3.63%	0.57	0.55
-23	1,341.418	1,391.113	1,442.505	3.69%	3.57%	0.57	0.55
-22	1,259.579	1,305.413	1,352.779	3.63%	3.51%	0.56	0.54
-21	1,183.249	1,225.531	1,269.196	3.56%	3.45%	0.55	0.54
-20	1,112.022	1,151.037	1,191.301	3.50%	3.39%	0.55	0.53
-19	1,045.527	1,081.535	1,118.671	3.43%	3.33%	0.54	0.52
-18	983.422	1,016.661	1,050.919	3.37%	3.27%	0.53	0.52
-17	925.389	956.080	987.689	3.31%	3.21%	0.53	0.51
-16	871.138	899.481	928.652	3.24%	3.15%	0.52	0.51
-15	820.400	846.579	873.505	3.18%	3.09%	0.52	0.50
-14	772.928	797.111	821.969	3.12%	3.03%	0.51	0.50
-13	728.490	750.834	773.786	3.06%	2.98%	0.50	0.49
-12	686.877	707.524	728.718	3.00%	2.92%	0.50	0.48
-11	647.891	666.972	686.547	2.93%	2.86%	0.49	0.48
-10	611.352	628.988	647.069	2.87%	2.80%	0.48	0.47
-9	577.042	593.342	610.042	2.81%	2.75%	0.48	0.46
-8	544.864	559.931	575.357	2.75%	2.69%	0.47	0.46
-7	514.674	528.602	542.852	2.70%	2.63%	0.46	0.45
-6	486.337	499.212	512.377	2.64%	2.58%	0.46	0.45
-5	459.730	471.632	483.794	2.58%	2.52%	0.45	0.44
-4	434.767	445.772	457.009	2.52%	2.47%	0.44	0.43
-3	411.305	421.480	431.863	2.46%	2.41%	0.43	0.43
-2	389.245	398.652	408.245	2.41%	2.36%	0.43	0.42
-1	368.496	377.193	386.056	2.35%	2.31%	0.42	0.41



SMD 型片式热敏电阻器

编 号	STE-WI-022-04	制订日期	2025 年 07 月 10 日
发行版次	V 1.0	页 次	第 13 页 共 15 页

温度 (°C)	R 最小值 (kΩ)	R 中心值 (kΩ)	R 最大值 (kΩ)	阻值公差 (+)	阻值公差 (-)	温度公差 (+) (°C)	温度公差 (-) (°C)
0	348.972	357.012	365.200	2.29%	2.25%	0.41	0.41
1	330.575	338.006	345.569	2.24%	2.20%	0.41	0.40
2	313.254	320.122	327.107	2.18%	2.15%	0.40	0.39
3	296.941	303.287	309.737	2.13%	2.09%	0.39	0.38
4	281.571	287.434	293.389	2.07%	2.04%	0.38	0.38
5	267.084	272.500	277.997	2.02%	1.99%	0.38	0.37
6	253.425	258.426	263.501	1.96%	1.94%	0.37	0.36
7	240.541	245.160	249.842	1.91%	1.88%	0.36	0.36
8	228.386	232.649	236.968	1.86%	1.83%	0.35	0.35
9	216.913	220.847	224.830	1.80%	1.78%	0.34	0.34
10	206.081	209.710	213.381	1.75%	1.73%	0.34	0.33
11	195.850	199.196	202.579	1.70%	1.68%	0.33	0.33
12	186.184	189.268	192.384	1.65%	1.63%	0.32	0.32
13	177.048	179.890	182.758	1.59%	1.58%	0.31	0.31
14	168.411	171.028	173.667	1.54%	1.53%	0.30	0.30
15	160.243	162.651	165.078	1.49%	1.48%	0.30	0.29
16	152.512	154.726	156.957	1.44%	1.43%	0.29	0.29
17	145.197	147.232	149.281	1.39%	1.38%	0.28	0.28
18	138.273	140.142	142.022	1.34%	1.33%	0.27	0.27
19	131.717	133.432	135.156	1.29%	1.29%	0.26	0.26
20	125.508	127.080	128.659	1.24%	1.24%	0.25	0.25
21	119.626	121.066	122.510	1.19%	1.19%	0.25	0.25
22	114.052	115.368	116.689	1.14%	1.14%	0.24	0.24
23	108.766	109.970	111.175	1.10%	1.09%	0.23	0.23
24	103.754	104.852	105.951	1.05%	1.05%	0.22	0.22
25	99.000	100.000	101.000	1.00%	1.00%	0.21	0.21
26	94.400	95.398	96.397	1.05%	1.05%	0.22	0.22
27	90.037	91.032	92.029	1.09%	1.09%	0.23	0.23
28	85.899	86.889	87.881	1.14%	1.14%	0.25	0.25
29	81.973	82.956	83.942	1.19%	1.18%	0.26	0.26
30	78.247	79.222	80.200	1.24%	1.23%	0.27	0.27
31	74.710	75.675	76.645	1.28%	1.28%	0.28	0.28
32	71.351	72.306	73.266	1.33%	1.32%	0.29	0.29
33	68.161	69.104	70.054	1.37%	1.37%	0.31	0.30
34	65.130	66.061	66.999	1.42%	1.41%	0.32	0.32
35	62.249	63.167	64.093	1.47%	1.45%	0.33	0.33
36	59.510	60.415	61.327	1.51%	1.50%	0.34	0.34
37	56.906	57.797	58.696	1.56%	1.54%	0.35	0.35
38	54.429	55.306	56.190	1.60%	1.58%	0.37	0.36
39	52.073	52.934	53.805	1.64%	1.63%	0.38	0.38
40	49.830	50.677	51.532	1.69%	1.67%	0.39	0.39
41	47.697	48.528	49.369	1.73%	1.71%	0.40	0.40



SMD 型片式热敏电阻器

编 号 STE-WI-022-04 制订日期 2025 年 07 月 10 日

发行版次 V 1.0 页 次 第 14 页 共 15 页

温度 (°C)	R 最小值 (k Ω)	R 中心值 (k Ω)	R 最大值 (k Ω)	阻值公差 (+)	阻值公差 (-)	温度公差 (+) (°C)	温度公差 (-) (°C)
42	45.666	46.482	47.308	1.78%	1.76%	0.42	0.41
43	43.732	44.533	45.343	1.82%	1.80%	0.43	0.42
44	41.890	42.675	43.470	1.86%	1.84%	0.44	0.44
45	40.134	40.904	41.684	1.91%	1.88%	0.46	0.45
46	38.459	39.213	39.978	1.95%	1.92%	0.47	0.46
47	36.863	37.601	38.350	1.99%	1.96%	0.48	0.47
48	35.340	36.063	36.797	2.04%	2.00%	0.49	0.49
49	33.888	34.595	35.314	2.08%	2.05%	0.51	0.50
50	32.502	33.195	33.898	2.12%	2.09%	0.52	0.51
51	31.182	31.859	32.548	2.16%	2.13%	0.53	0.53
52	29.921	30.584	31.258	2.20%	2.17%	0.55	0.54
53	28.718	29.366	30.025	2.25%	2.21%	0.56	0.55
54	27.569	28.203	28.847	2.29%	2.25%	0.57	0.56
55	26.472	27.091	27.721	2.33%	2.28%	0.59	0.58
56	25.424	26.028	26.645	2.37%	2.32%	0.60	0.59
57	24.422	25.013	25.615	2.41%	2.36%	0.62	0.60
58	23.464	24.042	24.631	2.45%	2.40%	0.63	0.62
59	22.549	23.113	23.688	2.49%	2.44%	0.64	0.63
60	21.674	22.224	22.787	2.53%	2.48%	0.66	0.64
61	20.837	21.374	21.924	2.57%	2.52%	0.67	0.66
62	20.036	20.561	21.097	2.61%	2.55%	0.69	0.67
63	19.269	19.782	20.306	2.65%	2.59%	0.70	0.69
64	18.536	19.036	19.548	2.69%	2.63%	0.72	0.70
65	17.834	18.323	18.822	2.73%	2.67%	0.73	0.71
66	17.163	17.640	18.128	2.77%	2.70%	0.74	0.73
67	16.521	16.986	17.463	2.81%	2.74%	0.76	0.74
68	15.906	16.360	16.825	2.85%	2.78%	0.77	0.75
69	15.316	15.760	16.214	2.88%	2.81%	0.79	0.77
70	14.752	15.184	15.628	2.92%	2.85%	0.80	0.78
71	14.209	14.631	15.064	2.96%	2.88%	0.82	0.80
72	13.689	14.101	14.523	3.00%	2.92%	0.83	0.81
73	13.190	13.592	14.004	3.04%	2.96%	0.85	0.83
74	12.712	13.104	13.506	3.07%	2.99%	0.86	0.84
75	12.253	12.635	13.029	3.11%	3.03%	0.88	0.85
76	11.814	12.187	12.571	3.15%	3.06%	0.89	0.87
77	11.393	11.757	12.131	3.19%	3.10%	0.91	0.88
78	10.988	11.344	11.709	3.22%	3.13%	0.92	0.90
79	10.600	10.947	11.304	3.26%	3.17%	0.94	0.91
80	10.228	10.566	10.914	3.30%	3.20%	0.96	0.93
81	9.870	10.200	10.539	3.33%	3.23%	0.97	0.94
82	9.526	9.848	10.180	3.37%	3.27%	0.99	0.96
83	9.196	9.510	9.834	3.40%	3.30%	1.00	0.97



SMD 型片式热敏电阻器

编 号	STE-WI-022-04	制订日期	2025 年 07 月 10 日
发行版次	V 1.0	页 次	第 15 页 共 15 页

温度 (°C)	R 最小值 (kΩ)	R 中心值 (kΩ)	R 最大值 (kΩ)	阻值公差 (+)	阻值公差 (-)	温度公差 (+) (°C)	温度公差 (-) (°C)
84	8.879	9.185	9.501	3.44%	3.34%	1.02	0.99
85	8.574	8.873	9.181	3.48%	3.37%	1.03	1.00
86	8.281	8.572	8.873	3.51%	3.40%	1.05	1.02
87	7.999	8.283	8.577	3.55%	3.44%	1.07	1.03
88	7.728	8.006	8.292	3.58%	3.47%	1.08	1.05
89	7.467	7.738	8.018	3.62%	3.50%	1.10	1.06
90	7.217	7.481	7.754	3.65%	3.53%	1.12	1.08
91	6.976	7.234	7.501	3.69%	3.57%	1.13	1.09
92	6.745	6.997	7.258	3.72%	3.60%	1.15	1.11
93	6.523	6.769	7.023	3.76%	3.63%	1.17	1.13
94	6.309	6.548	6.797	3.79%	3.66%	1.18	1.14
95	6.102	6.337	6.579	3.83%	3.69%	1.20	1.16
96	5.903	6.132	6.368	3.86%	3.73%	1.22	1.17
97	5.711	5.934	6.165	3.89%	3.76%	1.23	1.19
98	5.526	5.744	5.969	3.93%	3.79%	1.25	1.20
99	5.348	5.561	5.781	3.96%	3.82%	1.27	1.22
100	5.177	5.384	5.599	3.99%	3.85%	1.28	1.24
101	5.012	5.214	5.424	4.03%	3.88%	1.30	1.25
102	4.853	5.051	5.256	4.06%	3.91%	1.32	1.27
103	4.700	4.893	5.093	4.09%	3.94%	1.34	1.29
104	4.553	4.741	4.937	4.13%	3.97%	1.35	1.30
105	4.410	4.594	4.785	4.16%	4.00%	1.37	1.32
106	4.273	4.453	4.639	4.19%	4.03%	1.39	1.34
107	4.141	4.316	4.498	4.22%	4.06%	1.41	1.35
108	4.013	4.184	4.362	4.26%	4.09%	1.42	1.37
109	3.890	4.057	4.231	4.29%	4.12%	1.44	1.38
110	3.771	3.934	4.104	4.32%	4.15%	1.46	1.40
111	3.656	3.816	3.982	4.35%	4.18%	1.48	1.42
112	3.545	3.701	3.863	4.38%	4.21%	1.49	1.44
113	3.438	3.591	3.749	4.42%	4.24%	1.51	1.45
114	3.335	3.484	3.639	4.45%	4.27%	1.53	1.47
115	3.235	3.380	3.532	4.48%	4.30%	1.55	1.49
116	3.139	3.281	3.429	4.51%	4.33%	1.57	1.50
117	3.047	3.185	3.330	4.54%	4.35%	1.59	1.52
118	2.957	3.093	3.234	4.57%	4.38%	1.60	1.54
119	2.871	3.003	3.141	4.60%	4.41%	1.62	1.56
120	2.787	2.916	3.052	4.63%	4.44%	1.64	1.57
121	2.706	2.832	2.964	4.66%	4.47%	1.66	1.59
122	2.627	2.751	2.880	4.70%	4.49%	1.68	1.61
123	2.551	2.672	2.798	4.73%	4.52%	1.70	1.63
124	2.478	2.596	2.719	4.76%	4.55%	1.72	1.64
125	2.407	2.522	2.643	4.79%	4.58%	1.74	1.66