






	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
A														日期	修改者	摘要	版本	A
B																		B
C																		C
D																		D
E																		E
F																		F
G																		G
H																		H
I																		I
绘图 (DRAW)				未标注公差尺寸 <i>METRIC TOLERANCE</i>		型号: (DRAWING NO.)		成品图		品名: (TITLE)		沉板镀银开关				浙江创都电子科技		
校对 (CHECK)				.0 ±0.30 .00 ±0.20 .000 ±0.10		图档: (DWG ID)		TS2245-CB-AG		时间: TIME		2021.09.25		页次: (PAGE)	1/1			
核准 (APPR)				投影法: (PROJECT) 		材质: (MATERIAL)				比例: (SCALE)		FIT	单位: (NUITS)	mm	版本: (REV)			A0






① → CIRCUIT DIAGRAM → ②







F	手柄	见规格	见规格
E	盖板	SUS304	镀银
D	膜	聚酰亚胺	黄色
C	弹片	SUS301	单面镀银
B	基座	LCP	见规格
A	卡件	磷铜	镀银
序号	名称	材质	颜色/镀涂

3														
2	KAN2444Y-0261C	220±70	40↑	2.6	PPA	黑色	黑色	0.15±0.10	60万次以上	规格书-003				
1	KAN2444Y-0261B	160±70	30↑	2.6	PPA	黑色	黑色	0.15±0.10	60万次以上	规格书-003				
序号	型号	克力(g)	回力(g)	H(mm)	手柄料	手柄色	底座色	行程(mm)	寿命	服从规格				