








间距PITCH: 1.0mm



Assembly Layout

装配示意图



版本 REV	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	日期 DATE
A0	NEW Release	Alan	2013-05-15

- 1.线数(Poles):参照列表
- 2.接触电阻(Contact resistance): $\leq 20\text{m}\Omega$
- 3.绝缘电阻(Insulation resistance): $\geq 100\text{M}\Omega$
- 4.额定电压(Rated voltage):50V AC DC
- 5.额定电流(Rated current):1A AC DC
- 6.耐电压(Withstand Voltage):500V AC/ minute
- 7.温度范围(Temperature Range):-25°C~+105°C

注释 NOTES

① 产品编码PRODUCT CODE

A1006AWR - 2** - D2CA1 - R
PART NO.:
NO.OF CIRCUITS:
SEE CHART
MATERIAL:
SEE NOTES
PACKAGING:
R=REEL

CKTS	Dimensions(mm)		
	DIM.A	DIM.B	DIM.C
205	4.00	8.1	5.50
206	5.00	9.1	6.50
207	6.00	10.1	7.50
208	7.00	11.1	8.50
209	8.00	12.1	9.50
210	9.00	13.1	10.50
211	10.00	14.1	11.50
212	11.00	15.1	12.50
215	14.00	18.1	15.50
220	19.00	23.1	20.50
225	24.00	25.1	25.50

② 材质 MATERIAL

- a.壳体HOUSING: PA9T UL94V-0,
自然色 NATURAL
- b.针PIN: 磷青铜 PHOSPHOR BRONZE ,
镍底镀锡 TIN OVER NICKEL PLATE
- c.固定片FINNTING NAIL:
磷青铜 PHOSPHOR BRONZE ,
镍底镀锡 TIN OVER NICKEL PLATE


③ 配套部件 MATES WITH

- 1.壳体HOUSING : [A1006Y-**](#)
- 2.端子TERMINAL : [A1001T](#)

④ 可选型号 OPTIONAL MODELS

- 针座 WAFER: [A1006AWV-2**](#)

一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 长度(Length) 角度(Angle) X. ±0.50 X° ±5° XX ±0.30 XX° ±2° XXX ±0.20 XXX° ±1° XXX/ XXXX°/	品名 SERIES NAME	1.0mm,Pitch,W/B 侧装,双排,SMT	绘制 DRAWN	Z.G.W	2013.5.15	JKUN www.JKUN.cc
			审核 CHECKED	J.Yoon	2013.5.15	
物料编码 PART NO.	图纸编号 DWG NO.	SEE NOTES	批准 APPROVED	K.Maya	2013.5.15	单位 UNITS Metric mm
			图幅 SIZE	A4	页数 SHEET 4/1	
SD-A1006-A			比例 SCALE	4:1		



列表1







Circuits	DIM.D	DIM.E	Q'ty/Reel	Packing Reel/Carton
10~20PIN		24	900pcs	15/Reel
30PIN	28.5	32	900pcs	11/Reel
40~50PIN	40.5	44	900pcs	8/Reel

包装说明:

- 把成品包入卷盘中, 每盘装900PCS, 卷盘贴合格证, 将卷装产品套上PE袋, 放入外箱中, 外箱贴好胶带, 贴上合格证;
- 所有材料有害物控制需符合RoHS标准。

一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 长度(Length) 角度(Angle) X ±0.50 X° ±5° XX ±0.30 XX° ±2° XXX ±0.20 XXX° ±1° XXXX / XXXX° /	品名 SERIES NAME	1.0mm,Pitch,W/B 侧装,SMT	绘制 DRAWN	Z.G.W	2013.5.15	JKUN www.JKUN.cc 单位 UNITS Metric mm
	物料编码 PART NO.		审核 CHECKED	J.Yoon	2013.5.15	
	图纸编号 DWG NO.	SD-A1006-A	批准 APPROVED	K.Maya	2013.5.15	
			图幅 SIZE A4	页数 SHEET 4/2	比例 SCALE	

间距PITCH: 1.0mm



版本 REV	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	日期 DATE
A0	NEW Release	Alan	2013-05-15

- 1.线数(Poles):参照列表
- 2.接触电阻(Contact resistance): $\leq 20\text{m}\Omega$
- 3.绝缘电阻(Insulation resistance): $\geq 100\text{M}\Omega$
- 4.额定电压(Rated voltage):50V AC DC
- 5.额定电流(Rated current):1A AC DC
- 6.耐电压(Withstand Voltage):500V AC/ minute
- 7.温度范围(Temperature Range):-25°C~+105°C

注释 NOTES

① 产品编码PRODUCT CODE

A1006AWV - 2** - D2CA1 - R - *

PART NO.:
NO.OF CIRCUITS:
SEE CHART
MATERIAL:
SEE NOTES
PACKAGING:
R=REEL
M=MARY & X=CAP

② 材质 MATERIAL

- a.壳体HOUSING: PA9T UL94V-0,
自然色 NATURAL
- b.针PIN: 磷青铜 PHOSPHOR BRONZE ,
镍底镀锡 TIN OVER NICKEL PLATE
- c.固定片FINNTING NAIL:
磷青铜 PHOSPHOR BRONZE ,
镍底镀锡 TIN OVER NICKEL PLATE

③ 配套部件 MATES WITH

- 1.壳体HOUSING : [A1006Y-**](#)
- 2.端子TERMINAL : [A1001T](#)









④ 可选型号 OPTIONAL MODELS

针座 WAFER: [A1006AWV-2**](#)

CKTS	尺寸Dimensions(mm)			
	DIM.A	DIM.B	DIM.C	DIM.D
202	1.0	4.3	2.5	麦拉
203	2.0	5.3	3.5	
204	3.0	6.3	4.5	
205	4.0	7.3	5.5	4.00
206	5.0	8.3	6.5	
207	6.0	9.3	7.5	
208	7.0	10.3	8.5	7.00
209	8.0	11.3	9.5	
210	9.0	12.3	10.5	
211	10.0	13.3	11.5	
212	11.0	14.3	12.5	
214	13.0	16.3	14.5	
215	14.0	17.3	15.5	
216	15.0	18.3	16.5	
218	17.0	20.3	18.5	
220	19.0	22.3	20.5	
225	24.0	27.3	25.5	

一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 长度(Length) 角度(Angle) X. ±0.50 X° ±5° XX ±0.30 XX° ±2° XXX ±0.20 XXX° ±1° XXXX/ XXXX°/	品名 SERIES NAME	1.0mm,Pitch,W/B 顶装,双排,SMT	绘制 DRAWN	Z.G.W	2013.5.15	JKUN www.JKUN.cc
			审核 CHECKED	J.Yoon	2013.5.15	
物料编码 PART NO.						

版本 REV	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	日期 DATE
A0	NEW Release	Alan	2013-05-15



列表1

Circuits	DIM.D	DIM.E	Q'ty/Reel	Packing Reel/Catol
04~10PIN		16	1000pcs	20/Reel
12~24PIN		24	1000pcs	15/Reel
28~32PIN		32	1000pcs	11/Reel
40~50PIN	40.5	44	1000pcs	8/Reel

包装说明:

- 把成品包入卷盘中, 每盘装1000PCS, 卷盘贴合格证, 将卷装产品套上PE袋, 放入外箱中, 外箱贴好胶带, 贴上合格证;
- 所有材料有害物控制需符合RoHS标准。

一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 长度(Length) 角度(Angle)
X ±0.50 X° ±5°
XX ±0.30 XX° ±2°
XXX ±0.20 XXX° ±1°
XXXX / XXXX° /

品名 SERIES NAME
物料编码 PART NO.
图纸编号 DWG NO.

1.0mm,Pitch,W/B 顶装,SMT
SD-A1006-B

绘制 DRAWN	Z.G.W	2013.5.15
审核 CHECKED	J.Yoon	2013.5.15
批准 APPROVED	K.Maya	2013.5.15
图幅 SIZE	A4	页数 SHEET 4/2
比例 SCALE		

JKUN www.JKUN.cc
单位 UNITS Metric mm