





标记	处数	变更文件及描述	签字	日期



2		插针	H65	N	镀镍锡	
1		插座	PA66 UL94V-0	1	绿色	
序号	代号	名称	材质	数量	电镀/颜色	备注

技术参数:			III/3	III/2	II/2
过压类别/Overvoltage Category/污染等级/Pollution Degree			/	250V/8A	
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)				2000	
耐电压/Withstanding voltage(V/1Min)				4.0	
额定冲击电压(Rated impulse voltage) [kV]				常态≥500MΩ	
绝缘电阻/Insulation resistance				<20mΩ	
接触电阻/Contact resistance				>25N	
单PIN插针保持力/Binding force(N)				260°C±5°C	
耐焊接热/Resistance to soldering temperature				5.08/N=02~12P	
间距/Pitch(mm)/线数范围/Poles				-40~+105	
使用温度范围/Operating temperature(°C)				湿度≤95%(温度+40°C)	
相对湿度/Relative humidity				Yes	
符合RoHS环保要求/Conform to RoHS					

 深圳市韩下电子有限公司				NAME: 插拔式接线端子(插座)		
				NAME: HX-HE440-5.08-4P		
设计	黄彬	工艺		视角		图幅:A4
审核	张传	标准化		比例	3:1	单位:mm
批准	罗小春	日期	2023.7.17	页面	1/1	版本/次:A/0

	Pitch dimension			Nominal dimension					
	over 0	over 6	over 10	over 0	over 30	over 60	over 100	over 150	
variable range	~ 6	~ 10	~ 24	~ 30	~ 60	~ 100	~ 150	150	
Tolerance	±0.1	±0.15	±0.25	±0.20	±0.3	±0.5	±0.7	±1	0.05/10