





RoHS  
Compliant  
2011/65/EU




A



B




C



D

## 螺丝规格



零件编号	X尺寸	L尺寸	内牙
A/C/E	4.8	7.0	4#40
B/D/F	5.8	7.0	4#40
G	4.8	10.2	4#40
H/I	4.8	8.2	4#40

UNLESS OTHERWISE  
SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS:      ANGLES:  
X :±0.25    X :±2°  
X.X :±0.20    X.X :±1°  
X.XX :±0.10



东莞市汉博电子科技有限公司  
DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE: DP15 公插锁  
DWL: xiong    PART NO. DS15MW2A00B1A  
CHKD: lee    SCALE:1:1    UNIT: mm  
APVD: wang    SIZE: A4    SHEET:1OF 1    REV: A4  
CUSTOMER COPY

说明:

1. 特性:  
额定电压 : 250V AC最大值  
额定电流 : 最大3A  
接触阻抗 : 30mΩ MAX.  
绝缘阻抗 : 3000MΩ MIN. at 500V DC  
耐电压值 : 250V AC RMS for 1Minute  
工作温度 : -45°C--+85°C

2. 材料:  
胶 芯 : PBT rated/PA9T rated  
端 子 : 铜合金  
外 壳 : SPCC或铜合金或不锈钢  
镀 镍 或 钝 化 处 理  
鱼 叉 : SPCC或铜合金, 镀锡  
螺 丝 : 铁棒或铜合金, 镀镍

DS 15 M W X X XX X X X  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 系列编号:  
DS=D-USB编码

2. PIN位区分:  
09=9PIN 15=15PIN 25=25PIN 37=37PIN

3. 公母区分:  
F=母 M=公

4. 传统简易区分:  
C=传统 J=半简易 W=不区分

5. 塑胶区分:  
1=PBT黑胶 2=PBT黑胶阻燃 9=PA9T

6. 电镀区分:  
A=半金锡 G=全金

7. 镀层厚度:  
00=0.6u-0.8u金 01=1u金 02=2u金.....

备注: 如果产品是半金锡的00数字那些代表金的u数其余部分镀锡默认80u-110u

8. 外壳区分:  
A=铁12H B=铁24H C=铁48H D=铜壳  
E=不锈钢钝化 F=不锈钢镀镍 G=铁壳镀金

9. 鱼叉区分:  
1=铁鱼叉12H 2=铁鱼叉24H 3=铜鱼叉

10. 螺丝区分:  
A=4.8铁螺丝 B=5.8铁螺丝  
C=4.8铜螺丝 D=5.8铜螺丝  
E=4.8铁螺丝镀金 F=5.8铁螺丝镀金  
G=4.8\*15.0铁螺丝 H=4.8\*13.0铁螺丝  
I=4.8\*13.0铜螺丝