



电气性能参数	
1. 特性阻抗	75 Ω
2. 频率范围	0~2GHz
3. 接触电阻	内导体≤30mΩ
	外导体≤30mΩ
4. 绝缘电阻	≥5000MΩ
5. 介质耐压	1500V 电流0.5mA AC/1min
6. 工作电压	500VMax (有效值)
7. 电压驻波比	≤1.22/3GHz

- | | |
|----------|---------------------------------|
| 1. 特性阻抗 | 75 Ω |
| 2. 频率范围 | 0~2GHz |
| 3. 接触电阻 | 内导体≤30mΩ
外导体≤30mΩ
≥5000MΩ |
| 4. 绝缘电阻 | |
| 5. 介质耐压 | 1500V电流0.5mA AC/1min |
| 6. 工作电压 | 500VMax(有效值) |
| 7. 电压驻波比 | ≤1.22/3GHz |



机械性能参数



1. 插拔力	5-25N
2. 外壳与支架的拉脱力	$\geq 150\text{N}$
3. 使用寿命	≥ 500 次

1. 插拔力 5-25N
2. 外壳与支架的拉脱力 $\geq 150\text{N}$
3. 使用寿命 ≥ 500 次

使用条件

1. 额定电流	3.3A
2. 额定电压	12V
3. 适用技术标准	MIL-C-39012;CECC22120

1. 额定电流 3.3A
2. 额定电压 12V
3. 适用技术标准
MIL-C-39012;CECC22120



1		外壳	1	锌合金	镀镍
2		母针	1	黄铜	镀金
3		焊针	2	黄铜	镀金
4		75欧绝缘体	1	POM	
5		胶座	1	PBT	
6		S14*2. 5-1/2-28螺母	1	黄铜	镀镍
7		040花齿垫片	1	铁	镀镍
8					
序号		名 称	数量	材 料	备 注

_____		new		2015/5/3		A		瀚源	
ECN BO.		DESCRIPTION.		DATE.		REV.			
DESIGNED	CHECKED	APPROVAL	DRAWING NUMBER			SCALT: 1/2		SCALE: 3:1	
Mikey	Tom	Jerry	PART NAME	BNC-Q9-75KWE	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,TOLERANCE:		X.	±0.25	
			MODEL NAME	BNC-Q9-75KWE			X.x	±0.20	
			3RD ANGLE PROJ	HanElectricity Co.,LTD				X.xx	±0.15
						ANGULAR		±3°	
								FILE.NO.	