


RoHS
Compliant
2011/65/EU




| REV. | ECN NO OR DESCRIPTION | REVISED | DATE |
|------|-----------------------|---------|------|
| | | | |
| | | | |


A



B



C



D

说明:

1. 特性:
额定电压 :500V AC MIN
额定电流 :5A
接触阻抗 :30mΩ MAX.
绝缘阻抗 :3000MΩ MIN. at 500V DC
耐电压值 :500V AC RMS for 1Minute
工作范围 : -55°C~+105°C
外壳盐雾 : 48H以上

2. 材料:
胶芯 : PBT rated
车PIN : 铜合金
外壳 : 铁合金/铜合金/不锈钢
前壳镀镍后壳镀锡/钝化

DS202 09 M X X XX C X
1 2 3 4 5 6 7 8

1. 系列编号:
DS202=D-USB编码
2. PIN位区分:
09=9PIN 15=15PIN 25=25PIN
37=37PIN 50=50PIN
3. 公母区分:
F=母 M=公
4. 塑胶区分:
1=PBT白胶 2=PBT黑胶
5. 端子材质区分:
H=黄铜 P=磷铜
6. 端子电镀u数区分:
01=1u金 AA=1.5u金 02=2u金.....
7. 端子规格区分:
C=常规
8. 外壳区分:
1=铁壳 2=铜壳 3=不锈钢钝化
4=不锈钢镀镍

| | | | |
|--|----------|---|------------------------------|
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES | | 东莞市汉博电子科技有限公司 DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD | |
| DECIMALS: | ANGLES: | TITLE | DB9 公车针光孔 |
| X :±0.25 | X :±2° | DWN | xiong |
| X.X :±0.20 | X.X :±1° | CHKD | lee |
| X.XX :±0.10 | | APVD | wang |
| PART NO. DS20209M1HAAC1 | | | SCALE:1:1 UNIT: mm |
| CUSTOMER COPY | | | SIZE: A4 SHEET:1OF 1 REV: A4 |