




Pitch=3.81mm					
Poles	L(mm)	A(mm)	Poles	L(mm)	A(mm)
02	3.81	8.42	14	49.53	54.14
03	7.62	12.23	15	53.34	57.95
04	11.43	16.04	16	57.15	61.76
05	15.24	19.85	17	60.96	65.57
06	19.05	23.66	18	64.77	69.38
07	22.86	27.47	19	68.58	73.19
08	26.67	31.28	20	72.39	77.00
09	30.48	35.09	21	76.20	80.81
10	34.29	38.90	22	80.01	84.62
11	38.10	42.71	23	83.82	88.43
12	41.91	46.52	24	87.63	92.24
13	45.72	50.33			

2		插针	H65	N	镀镍锡	
1		插座	PA66 UL94V-0	1	绿色	
序号	代号	名称	材质	数量	电镀/颜色	备注
技术参数:						
过压类别/Overvoltage Category/污染等级/ Pollution Degree				Ⅲ/3	Ⅲ/2	Ⅱ/2
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)				/	300V/12A	300V/12A
耐电压/Withstanding voltage(V/1Min)				2000		
额定冲击电压(Rated impulse voltage) [KV]				2.5		
绝缘电阻/Insulation resistance				常态≥500MΩ		
接触电阻/Contact resistance				<20mΩ		
单PIN插针保持力/Binding force(N)				>25N		
波峰焊/Welding welding				260℃±5℃(3~5秒)		
间距/Pitch(mm)/线数范围/Poles				3.81/N=02~24P		
使用温度范围/Operating temperature(℃)				-40~+105		
相对湿度/Relative humidity				湿度≤95%(温度+40℃)		
符合RoHS环保要求/Conform to RoHS				Yes		
 深圳市韩下电子有限公司				NAME:		
				插拔式接线端子（插座）		
				NAME:		
				HX-HE430-3.81-4P		
设计	黄彬	工艺		视角		图幅:A4
审核	张伟	标准化		比例	1:1	单位:mm
批准	罗小春	日期	2024.5.15	页面	1/1	版本/次:A/0

	Pitch dimension			Naminal dimension					
	over 0	over 6	over 10	over 0	over 30	over 50	over 100	over 150	
variable range	~ 6	~ 10	~ 24	~ 30	~ 50	~ 100	~ 150	150	
Tolerance	±0.1	±0.15	±0.25	±0.4	±0.5	±0.6	±0.7	±1	0.05/10

标记	处数	变更文件及描述	签字	日期
----	----	---------	----	----