

SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

FM6047(文件编号: S&CIC1879)

16 通道 1-64 扫带十字架检测双锁存低功耗恒流驱动

概述

FM6047 是一款专为 LED 模块和显示器设计的驱动 IC, 具有 16 路恒定的电流输出驱动能力。FM6047 是一款专为 LED 显示屏设计的驱动 IC,采用 16 路恒流灌电流输出。FM6047采用了"输出钳位"专利技术,可以有效消除第一行 偏暗现象,同时可以防止灯珠损坏。同时 FM6047 具有极佳的抗干扰特性,恒流及低灰效果不受 PCB 板的影响。并 可选用不同的外挂电阻对输出级电流大小进行调节,精确控制 LED 的发光亮度。FM6047 内部采用了电流精确控制 技术,可使片间误差 低于±3.5%,通道间误差低于±2.0%

FM6047 在显示过程中(OE=0)会缓存 16bit 显示数据,所以系统在FM6047 显示的过程中可以再继续存 入 16bit 串行数据,相比通用恒流源芯片,刷新率可以提高50%以上。

FM6047 在 FM6127 基础上扩展为最大 64 扫 LED 开路检测,有效地消除开路十字架问题。同时还可以有效消除下 鬼隐, 改善低灰偏色, 麻点, 第一行偏暗等问题。

FM6047 在 FM6127 基础上增加倍频功能, 倍频模式下使用 CLK 的上升沿和下降沿对 SDI 进行数据采样, 有效地提 高刷新率的同时降低 CLK 频率,从而降低系统 EMI。

特点

- 支持 1-64 扫
- 内置 CLK 倍频功能
- 16 路恒流灌电流输出
- 输出电流设定范围:
 - $0.5 \sim 45 \text{mA@VDD} = 5 \text{V}$
 - $0.5 \sim 24 \text{mA@VDD} = 3.3 \text{V}$
- 电流精度

通道间: ±0.9%(典型值) ±2.0%(最大值) 芯片间: ±2.5%(典型值) ±3.5%(最大值)

- 快速输出电流响应 OE (最小值): 40ns@VDD=5V
- 6 位电流增益调节: 25%~100%
- I/0 施密特触发器触发输入
- 数据传输频率: fMAX=25MHz
- 芯片工作电压: VDD=3.3~5.5V
- 工作温度范围: -40~85℃
- \triangleright 消除下鬼隐
- 集成双缓存,刷新率比通用恒流芯片提高 50%以上
- 通道内集成双向钳位保护电路, 能够有效减少灯珠的损坏
- 有效解决低灰色块,偏色,麻点,第一行偏暗
- 具有极佳的抗干扰能力和低灰度效果
- 低输出拐点电压: 250mV @20mA VDD=3.3V~5V
- 内置 1-64 扫 LED 开路检测功能,消除开路十字架。
- 封装形式: SSOP-24 (e=0.635)

产品应用

- 室内表贴模组系列: P2、P2.5、P3、P3.91、P4、P4.81、P5.
- 户外表贴模组系列: P4.81、P5、P6、P8、P10、P10 直插灯、P13.33 插灯。




SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

FM6047(文件编号: S&CIC1879)

16 通道 1-64 扫带十字架检测双锁存低功耗恒流驱动

管脚图



管脚功能描述

引脚定义	引脚名称				
GND	芯片接地引脚				
SDI	输入到移位寄存器的串行数据输入端				
CLK	时钟信号输入端				
LE	数据锁存输入端 3个 clk 宽度的 LE 高电平时,数据被传入到锁存器中。				
OUT0—OUT15	恒电流输出端				
0E	输出使能信号输入端,并在下降沿处缓存数据 0E 高电平时,关断 0UT0-0UT15 0E 低电平时,打开 0UT0-0UT15				
SD0	串行数据输出端,可接到下一个驱动芯片的 SDI 端				
REXT	外接调节电阻的输出端,可调节所有通道的输出电流大小				
VDD	3. 3V/5V 电源输入端				




SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.


FM6047(文件编号: S&CIC1879)

16 通道 1-64 扫带十字架检测双锁存低功耗恒流驱动

内部框图



I/0 等效电路





SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

FM6047(文件编号: S&CIC1879)

16 通道 1-64 扫带十字架检测双锁存低功耗恒流驱动

指令定义

芯片包含一个简单的 16bit 移位寄存器,灰度值和配置值都会锁存到移位寄存器里面。通过计数 LE 信号的 长度来解 析控制命令,不同的 LE 长度表示不同的命令。例如长度为 3 的 LE 信号表示"Data Latch"命令,用 来控制移位寄存器锁 存灰度值,将移位寄存器里的 16bit 数据送给输出通道。下表列出了所有命令及其释义。

非倍频模式						
指令名称	LE (上升沿个数)	指令描述				
RESET_OEN	>1	软复位信号				
DATA_LATCH	3	锁存16bit 数据送给输出通道				
	4~10	Reserved				
OpenState LATCH	5	锁存 16 个输出的开路状态				
WR_REG1	11	写配置寄存器1				
WR_REG2	12	写配置寄存器2				
WR_REG3	10	写配置寄存器3				
	倍频模式	t				
指令名称	LE(上升沿、下降沿个数)	指令描述				
RESET_OEN	>1	软复位信号				
DATA_LATCH	3	锁存16bit 数据送给输出通道				
	4~10	Reserved				
OpenState LATCH	5	锁存 16 个输出的开路状态				
WR_REG1	11	写配置寄存器1				
WR_REG2	12	写配置寄存器2				
WR_REG3	10	写配置寄存器3				

备注:非倍频模式 LE 的长度是指当 LE 为高电平时, CLK 的上升沿个数。如下图 1 所示,第一个 LE 信号的长度为 3, 亦即该命令为"Data Latch"命令。

倍频模式 LE 的长度是指当 LE 为高电平时, CLK 的上升沿与下降沿的个数。如下图 2 所示,第一个 LE 信号 的长度为 3, 亦即该命令为"Data Latch"命令。



SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

FM6047(文件编号: S&CIC1879)

16 通道 1-64 扫带十字架检测双锁存低功耗恒流驱动




图 1




图 2

建立保持时间

LE 信号和SDI 信号的建立保持时间如下表所示。

信号名称	MIN	备注
T_{SU_LE}	7ns	
$T_{\mathrm{HD_LE}}$	7ns	
T_{SW_LE}	10ns	
$T_{ m SU_SDI}$	3ns	
$T_{ ext{HD_SDI}}$	3ns	




SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

FM6047(文件编号: S&CIC1879)

16 通道 1-64 扫带十字架检测双锁存低功耗恒流驱动

FM6047 消影电路时序

芯片消影时间(Tghost)之定义如下图所示,在 OE 信号为高时,锁存信号(LAT)上升沿到使能信号(OEN)下降沿 区间为消影时间。



真值表

CLK	LE	OE	SDI	OUTO ··· OUT7 ··· OUT15	SD0
<u></u>	Н	L	Dn	Dn ⋅⋅⋅ Dn−7 ⋅⋅⋅ Dn−15	Dn-15
<u>_</u>	L	L	Dn+1	无变化	Dn-14
<u>_</u>	Н	L	Dn+2	D _n +2 ⋅⋅⋅ D _n −5 ⋅⋅⋅ D _n −13	Dn-13
Ł	×	L	Dn+3	D _n +2 ⋅⋅⋅ D _n −5 ⋅⋅⋅ D _n −13	Dn-13
Ł	×	Н	Dn+3	OFF	Dn-13

规格参数

最大工作范围 (Ta=25℃)

特性		符号	额定值	单位
电源电压		$V_{ ext{DD}}$	0~7	V
输出电流		I_0	45	mA
输入电压		V_{IN}	-0.4~V _{DD} +0.4	V
输出耐受电压		V _{OUT}	11	V
时钟频率		$F_{\scriptscriptstyle CLK}$	25	MHz
接地端电流		${ m I}_{ m GND}$	+720	mA
消耗功耗(印刷	DN-type	P_{D}	3. 19	W
电路板上,25℃)	Div cype	T p	0.10	"
热阻抗 DN-type		$R_{\rm th(j-a)}$	39. 15	°C/W
工作温度		$T_{ m opr}$	-40 ~ 85	$^{\circ}$
存储温度		$T_{ m stg}$	−55 [~] 150	$^{\circ}$



深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

FM6047(文件编号: S&CIC1879) 16 通道 1-64 扫带十字架检测双锁存低功耗恒流驱动

直流特性 (Ta=-40℃~85℃,如不另外说明)

特性	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压	-	3. 3	5	5. 5	V
ON时的输出电压	OUTn	0.6	_	4	V
高电平逻辑输入电压	_	0.7*V _{DD}	_	$V_{\scriptscriptstyle DD}$	V
低电平逻辑输入电压	-	GND	-	0. 3*V _{DD}	V
SOUT高电平输出电流	V _{DD} =5V	-	-	-1	mA
SOUT低电平输出电流	V _{DD} =5V	-	_	1	mA
恒流输出	OUTn	0. 5	-	38	mA

开关特性 (Ta=25℃, VDD=5.0V, 如不另外说明)

特性		符号	测试电路	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
	OE - OUTO	tpLH3	6	LE=H	_	28	31	
传输延迟时间	OE -OUT1	tpHL3	6	LE=H	-	28	31	ns
	CLK-SOUT	tpHL2	6	-	-	22	30	
输出端上	:升时间	tor	6	电压波形 10~90%	-	25	28	ns
输出端下	降时间	tof	6	电压波形的90 [~] 10%	_	33	37	ns

动态特性 (VDD=4.5~5.5V, Ta=-40℃~85℃, 如不另外说明)

特性	符号	测试电路	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
串行数据传输频率	$F_{\scriptscriptstyle CLK}$	6	_	_	_	30	MHz
时钟脉冲宽度	$t_{ ext{wCLK}}$	6	SCK=H或者L	20	-	=	ns
锁存脉冲宽度	$t_{\mathtt{wLE}}$	6	LE=H	20	-	=	ns
使能脉冲宽度	t _{w0E}	6	OE =H或者L,	40	_	_	ns
文化/// / / / / / / / / / / / / / / / / /	Uw0E	0	R _{EXT} =890 Ω				115
保持时间	t _{HOLD1}	6	_	5	-	-	ns
W121111	t _{HOLD2}	6	-	5	-	-	ns
建立时间	t _{SETUP1}	6	-	5	-	-	ns
医型时间	t _{SETUP2}	6	-	5	-	-	ns
最大时钟上升时间	t_{r}	6		=	_	500	ns
最大时钟下降时间	$t_{\scriptscriptstyle\mathrm{f}}$	6		-	-	500	ns



深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECT

SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

FM6047(文件编号: S&CIC1879) 16 通道 1-64 扫带十字架检测双锁存低功耗恒流驱动

电气特性 (VDD=4.5~5.5V, Ta=25℃, 如不另外说明)

特性	符号	测试电路	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
高电平逻辑输出电压	V_{OH}	1	I _{OH} =-1mA, SOUT	V _{DD} -0.4	-	V_{DD}	V
低电平逻辑输出电压	V_{OL}	1	I _{OH} =+1mA, SOUT	_	_	0.4	V
高电平逻辑输入电流	${ m I}_{ ext{IH}}$	2	$V_{\text{IN}}\!\!=\!\!V_{\text{DD}}, \text{ OE }, \text{ SDI}, \text{ CLK}$	_	-	1	μА
低电平逻辑输入电流	${ m I}_{ m IL}$	3	V _{IN} =GND, LE, SDI, CLK	_	-	-1	μА
	$I_{ exttt{DD1}}$	4	Rext=未接, OUT off	_	4.8	8	mA
	$I_{ exttt{DD2}}$	4	Rext=1.24K Ω , OUT off	-	7. 2	9	mA
电源电流	$I_{ ext{DD3}}$	4	Rext= 620Ω , OUT off	-	9. 2	11	mA
	$I_{ ext{DD4}}$	4	Rext=1.24K Ω , OUT on	_	8. 7	10	mA
	${ m I}_{ m DD5}$	4	$\text{Rext=}620\Omega$, OUT on	_	10. 7	12	mA
	I_{01}	5	$V_{DD}=5.0V, V_0=1.0V,$	_	15	_	mA
1- Adv (A . I .	101		$R_{\text{EXT}}=1.23 \text{k}\ \Omega$		10		m ·
恒流输出	I_{02}	5	$V_{DD}=5.0V$, $V_0=1.0V$,	_	30	_	mA
	102	J	$R_{\text{EXT}}\!\!=\!\!615~\Omega$		30		mr.
			$V_{DD}=5.0V$, $V_0=1.0V$,				
恒流误差	ΔI_0	5	$R_{EXT}=1.23 \text{ k}\Omega$,	_	± 0.15	± 0.37	mA
			OUTO~ OUT15				
			V _{DD} =4.5 ⁵ 5.5V, V ₀ =1.0V,				
恒流电源电压调节	V_{DD}	5	$R_{\text{EXT}} = 1.24 \text{ k} \Omega$, $OUTO^{\sim}$	_	± 0.2	-	%/V
			OUT15				
			$V_{DD}=5.0V$, $V_0=1.0^{\sim}3.0V$,				
恒流输出电压调节	$\%V_{\text{out}}$	5	$R_{\text{EXT}} = 1.24 \text{ k} \Omega$, $OUTO^{\sim}$	_	± 0.1		%/V
			OUT15				
上拉电阻	R _{UP}	3	ŌĒ	200	300	500	kΩ
下拉电阻	R _{DOWN}	2	LE	200	300	500	kΩ




SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

FM6047(文件编号: S&CIC1879)


16 通道 1-64 扫带十字架检测双锁存低功耗恒流驱动

测试电路


测试电路1: 高电平逻辑输入电压/低电平逻辑输入电压



测试电路2: 高电平逻辑输入电流/下拉电阻



测试电路3: 低电平逻辑输入电流/上拉电阻






SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.


FM6047(文件编号: S&CIC1879)

16 通道 1-64 扫带十字架检测双锁存低功耗恒流驱动


测试电路 4: 电源电流



测试电路 5: 恒流输出/输出 OFF 漏电流/恒流误差 恒流电源电压调节/恒流输出电压调



测试电路 6: 开关特性






SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

FM6047(文件编号: S&CIC1879)


16 通道 1-64 扫带十字架检测双锁存低功耗恒流驱动

时序波形

1. CLK, SDI, SDO



2. CLK, SDI, LE, OE, OUTO






SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

FM6047(文件编号: S&CIC1879)

16 通道 1-64 扫带十字架检测双锁存低功耗恒流驱动


1. **OUTO**



应用信息

FM6047 采用了精确电流驱动控制技术,同一芯片的不同通道间,不同芯片之间的电流差异极小。

- 1) 通道间电流差异〈±2%, 芯片间的电流差异〈±3.5%。
- 2) 具有不受负载端电压影响的电流输出特性,如下图所示。输出电流将不随 LED 顺向电压 V_F 的变化而变化。






SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

FM6047(文件编号: S&CIC1879)

16 通道 1-64 扫带十字架检测双锁存低功耗恒流驱动

调节输出电流

FM6047 通过外接电阻 Rext 来调节输出电流(Iout),计算公式为: $V_{R-EXT}=1.23V$; $Iout = (V_{R-EXT}/Rext) * 15$






SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

FM6047(文件编号: S&CIC1879)

16 通道 1-64 扫带十字架检测双锁存低功耗恒流驱动

封装信息

> SSOP-24 (e=0.635)



hh 🗆	毫米						
符号	最小值	典型值	最大值				
A	-	1.60	1. 65				
A1	_	0. 15	0. 20				
A2	1.40	1.45	1. 50				
A3	0.60	0.65	0.70				
b	0. 22	0. 25	0.30				
С	0. 17	0. 22	0. 25				
D	8. 55	8.65	8. 75				
Е	5. 90	6.00	6. 10				
E1	3.80	3. 90	4.00				
е		0. 635BSC					
L	0. 57	0.60	0. 65				
L1		1. 05BSC					
θ	0°	3°	6°				