

A

B

C

D

1

2

3





4

5

REV.	ECN	DESCRIPTION	MDF'D	DATE
		新订图面		
线数 Poles		型号 Type	尺寸Size (mm)	
			A	B
2		VH3.96-2Y	3.96	8.52
3		VH3.96-3Y	7.92	12.48
4		VH3.96-4Y	11.88	16.44
5		VH3.96-5Y	15.84	20.4
6		VH3.96-6Y	19.8	24.36
7		VH3.96-7Y	23.76	28.32
8		VH3.96-8Y	27.72	32.28
9		VH3.96-9Y	31.68	36.24
10		VH3.96-10Y	35.64	40.2
11		VH3.96-11Y	39.6	44.16
12		VH3.96-12Y	43.56	48.12
13		VH3.96-13Y	47.52	52.08
14		VH3.96-14Y	51.48	56.04
15		VH3.96-15Y	55.44	60.0
16		VH3.96-16Y	59.4	63.96



线型：1007 22#



技术要求：

- 标识清晰可见，表面不得有划痕，裂纹，起
泡，污损，毛刺等；
- 无明显影响使用功能和接触性能的缺陷
- 材料：塑料PA66
- 额定电流：1.5A AC,DC
- 额定电压：300V AC,DC
- 接触电阻： $\leq 20m\Omega$
- 绝缘电阻： $\geq 100M\Omega$
- 应用线型：AWG #22（1007）
- 温度范围：-25℃ to +85℃

 韩下® HANXIA 深圳市韩下电子有限公司	页码 (SHEET)	1	单位 (UNIT) : MM.
	版本 (REV)	A1	比例 (SCALE) 1:1
品名 (ITEM NO)	HX VH3.96-3P ST 200mm 22AWG	日期 (DATE)	2024.3.20
料号 (PART NO)		设计 (DESIGN)	黄彬
图号 (DWG NO)		审核 (CHECKED)	张伟
		核准 (APPROVED)	罗小春
		未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED	
		> XX ±3 > X ±1 0.X ±0.20 0.XX ±0.15	