




REV.	ECN	DESCRIPTION	MDF'D	DATE
		新订图面		

孔位 Poles	型号 (Type)	A	B	C	D
2	GH-2Y	1.25	2.0	3.75	---
3	GH-3Y	2.5	3.0	5.0	---
4	GH-4Y	3.75	4.2	6.25	---
5	GH-5Y	5.0	4.2	7.5	---
6	GH-6Y	6.25	6.2	8.75	---
7	GH-7Y	7.5	6.2	10.0	8.7
8	GH-8Y	8.75	6.2	11.25	8.7
9	GH-9Y	10.0	6.2	12.50	8.7
10	GH-10Y	11.25	8.2	13.75	10.7
11	GH-11Y	12.50	8.2	15.0	10.7
12	GH-12Y	13.75	8.2	16.25	10.7
13	GH-13Y	15.0	8.2	17.5	10.7
14	GH-14Y	16.25	8.2	18.75	10.7
15	GH-15Y	17.5	8.2	20.0	10.7
16	GH-16Y	18.75	8.2	21.25	10.7
18	GH-18Y	21.25	8.2	23.75	10.7

- 技术要求:
- 1. 标识清晰可见，表面不得有划痕，裂纹，起泡，污损，毛刺等；
 - 2. 无明显影响使用功能和接触性能的缺陷
 - 3. 材料：塑料PA66
 - 4. 额定电流：0.5A AC,DC
 - 5. 额定电压：30V AC,DC
 - 6. 接触电阻：≤20mΩ
 - 7. 绝缘电阻：≥100MΩ
 - 8. 应用线型：AWG #28 (1571)
 - 9. 温度范围：-25℃ to +85℃

 韩下® 深圳市韩下电子有限公司	页码 (SHEET)	1	单位 (UNIT) : MM
	版本 (REV)	A1	比例 (SCALE) 1:1
品名 (ITEM NO)	HX GH1.25-2P ST 200mm 28AWG	日期 (DATE)	2024.3.20
料号 (PART NO)		设计 (DESIGN)	黄彬
图号 (DWG NO)		审核 (CHECKED)	张伟
		核准 (APPROVED)	罗小春

未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED	
> XX	±3
> X	±1
0.X	±0.20
0.XX	±0.15