








| REV. | ECN NO. | DESCRIPTION | DATE | DESIGN |
|------|---------|-------------|------|--------|
|      |         |             |      |        |

|           |           |                                                                    |         |                                                                                       |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 主要技术性能    |           |                                                                    |         |                                                                                       |
| 额定负载      | AC125V 3A |                                                                    | 250V 2A |                                                                                       |
| 绝缘电阻      | ≥100MΩ    |                                                                    |         |                                                                                       |
| 耐压        | AC 500V   |                                                                    |         |                                                                                       |
| 接触电阻      | ≤100mΩ    |                                                                    |         |                                                                                       |
| 力度        | 350±100gf |                                                                    |         |                                                                                       |
| 波峰焊       | 255±5度    |                                                                    |         |                                                                                       |
| 寿命        | 3000次     |                                                                    |         |                                                                                       |
| L         |           | P/N                                                                |         |                                                                                       |
| 3.0       |           | CSS12D11-H3                                                        |         |                                                                                       |
| 4.0       |           | CSS12D11-H4                                                        |         |                                                                                       |
| 5.0       |           | CSS12D11-H5                                                        |         |                                                                                       |
| 6.0       |           | CSS12D11-H6                                                        |         |                                                                                       |
| 7.0       |           | CSS12D11-H7                                                        |         |                                                                                       |
| ...       |           | .....                                                              |         |                                                                                       |
| 12.0      |           | CSS12D11-H12                                                       |         |                                                                                       |
| 7         | 钢珠        | 碳钢                                                                 | 1       | 原色                                                                                    |
| 6         | 弹簧        | 碳钢线                                                                | 1       | 原色                                                                                    |
| 5         | 胶身        | PPS                                                                | 1       | 黑色                                                                                    |
| 4         | 码片        | 黄铜带                                                                | 1       | 镀银                                                                                    |
| 3         | 铁壳        | 不锈钢                                                                | 1       | 原色                                                                                    |
| 2         | 端子脚       | 黄铜带                                                                | 3       | 镀银                                                                                    |
| 1         | 胶柄        | PPS                                                                | 1       | 黑色                                                                                    |
| NO.       | 物料组成      | 材质                                                                 | 数量      | 表面处理                                                                                  |
| TOLERANCE |           | 深圳聚兴泰电子科技有限公司<br>Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd |         |                                                                                       |
| X.:±0.20  | X.:0°30'  | PART NO.                                                           |         | TITLE:                                                                                |
|           |           | CSS12D11-HX                                                        |         | 拨动开关系列                                                                                |
| UNITS     | mm        | DESIGN: Ethan                                                      |         | MANUFACTURE DWG                                                                       |
| MATERILA  | — — —     | CHED: Olvia                                                        |         |  |
| FINISH    | — — —     | APPD: Ava                                                          |         |                                                                                       |
|           |           |                                                                    | SCALE   | SHEET                                                                                 |
|           |           |                                                                    | N:A     | 1/1                                                                                   |