

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN

主要技术性能

额定负载	AC125V 2A
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC 500V
接触电阻	≤100mΩ
力度	300±100gf
波峰焊	255+5度
寿命	3000次

H	P/N
2.0	CSS12D10G-H2
3.0	CSS12D10G-H3
4.0	CSS12D10G-H4
5.0	CSS12D10G-H5
6.0	CSS12D10G-H6
7.0	CSS12D10G-H7
...	
12.0	CSS12D10G-H12

7	钢珠	碳钢	1	原色
6	弹簧	碳钢线	1	原色
5	胶身	PPA	1	黑色
4	码片	黄铜带	1	镀银
3	铁壳	不锈钢	1	原色
2	端子脚	黄铜带	3	镀银
1	胶柄	PPA	1	黑色
NO.	物料组成	材质	数量	表面处理





TOLERANCE

X.:±0.20	X':±0°30'	PART NO. CSS12D10G-HX	TITLE: 拨动开关系列		
UNITS	mm	DESIGN: Ethan	MANUFACTURE DWG		
MATERILA	— — —	CHED: Olivia			
FINISH	— — —	APPD: Ava		SCALE	SHEET
				N:A	1/1




深圳聚兴泰电子科技有限公司

Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd



SCHMATIC (NON-SHORTING)



RECOMMENDED PCB LAYOUT
GENERAL TOLERANCE ±0.05