



1. 产品尺寸: (单位: mm)



2、电路原理图：



3、电气性能：

3.1 感量:(测试条件LCR102, 1KHZ, 0.3V,25℃)

1 (1-2) =L2 (3-4)) $\geq 10\text{mH}$

平衡电感

| $L1-L2 \leq 0.5\text{mH}$

3.2 耐压测试: (测试条件 CS2672, AC 50Hz):

N1~N2: AC 1750V 5mA 60SEC

N1、N2~CORE: AC 500V 5mA 60SEC

3.3 DCR(1-2):1.2ΩMAX.

DCR(3-4):1.2ΩMAX.

4. 材料明细：

No.	项目	材料规格	厂家	UL认证号
1	CORE	UU9.8	山东恒瑞磁电	
2	BOBBIN	uu9.8 2+2	常熟东南塑料	E136137
4	WIRE	2UEW/155℃	江西铜业	E85640
5	VARNISH	E-962	珠海长先化工	E335405
6	VARNISH	3mm黄色13℃	靖阳	E302608